

PFD 407 DOS [WB HygienePlus]

Vrijstaande vaatwasser met verswatersysteem

met rekken, voor tehuizen en overal waar hoge eisen aan hygiëne wordt gesteld.



- Max. reinigingscapaciteit*: 456 borden per uur of 24 rekken per uur
- Bijzonder hygiënische resultaten – thermische desinfectie
- Eersteklas resultaten dankzij verswaterspoelsysteem
- Eenvoudige en veilige handhaving dankzij AutoDos
- Max. bedieningsgemak met Full-Touch-kleurendisplay M Touch Flex

* Afhankelijk van de omstandigheden (watertemperatuur, stroomaansluiting) kunnen de aangegeven waarden variëren.

EAN: 4002516576280 / Materiaalnummer: 12065830 /
Oud Materiaalnummer: 61040787NWE

Model en uitvoering	
Model	Vrijstaande vaatwasser, frontlader
Serie	MasterLine
Model	Hygieneplus
Spoelsysteem	Frontladers met vers water
Aantal spoelniveaus	2
Front	Roestvrij staal
Deksel	Roestvrij staal
Zijwanden	Roestvrij staal
Achterwand	Verzinkt
Toepassing	
Geschikt voor woonzorgcentra en verpleeghuizen	•
Geschikt voor ziekenhuizen	•
Geschikt voor kleuterscholen	•
Capaciteitsgegevens	
Geteste antivirale werking	•
Geteste hygiëne	•
Circulatiepomp, Qmax in l/min.	390
Kortste programmaduur in min.	5
Maximale naspoeltemperatuur in °C	93
Reinigingscapaciteit borden per uur	456
Reinigingscapaciteit bakjes per uur	24
Spoelen van kunststof rekken mogelijk op 2 niveaus	•
Levensduur in reinigungsycli	28000
Miele MOVE	
Kan worden verbonden met Miele MOVE	•
Weergave van de toestelstatus en -details	•
Pushmeldingen ontvangen	•
Individuele toestelbenaming	•
Locatieconfiguratie	•
Nabestelling van gebruiksartikelen	•
Probleemoplossing	•
Vastlegging van bedrijfsgegevens	•
Zelfhulpfunctie	•
Installatie van remote- en software-updates	•
Besturing	
Type besturing	M Touch Flex
Maximale voorprogrammering in uren	24
Resttijdindicatie	•
Programma's [aantal]	12
Weergave programmaverloop	•
Instelbare displaytalen	•
Taalneutrale bediening	•
Stand. elektrische aansluiting	
Elektrische aansluiting	3N AC 400V 50HZ
Verwarmingsvermogen in kW	8,50
Totale aansluitwaarde in kW	8,90
Zekering in A	16
CEE-stekker	•

PFD 407 DOS [WB HygienePlus]

Vrijstaande vaatwasser met verswatersysteem

met rekken, voor tehuizen en overal waar hoge eisen aan hygiëne wordt gesteld.



EAN: 4002516576280 / Materiaalnummer: 12065830 /

Oud Materiaalnummer: 61040787NWE

Lengte van de netaansluitkabel in meter

1,90

Mogelijke spanningsvariant 1

Elektrische aansluiting AC 230V 50HZ

Verwarmingsvermogen in kW 3,00

Totale aansluitwaarde in kW 3,40

Zekering in A 16

Wateraansluiting/-afvoer

Koud water [aantal] 1

Warm water [aantal] 1

Vereiste waterdruk in bar 0,40-10,00

Afvoerpomp [DN] 22

Maximale stijging van afvoerpomp in cm 100

Geïntegreerde waterontharder •

Maximale waterhardheid in mmol/l 10,70

Waterbeveiligingssysteem Waterproof-systeem

Waterverbruik per spoelgang in l 8,00

Lengte watertoevoerslang in cm 170

Lengte waterafvoerslang in cm 150

Afmetingen en gewicht

Buitenmaat, hoogte in mm 820

Buitenmaat met deksel, hoogte in mm 835

Buitenmaat, breedte in mm 598

Buitenmaat, diepte in mm 598

Buitenmaat, brutohoogte in mm 920

Buitenmaat, brutobreedte in mm 670

Buitenmaat, brutodiepte in mm 740

Bruikbare spoelruimte, hoogte in mm 559

Bruikbare spoelruimte, breedte in mm 536

Bruikbare spoelruimte, diepte bovenrek in mm 474

Bruikbare spoelruimte, diepte onderrek in mm 516

Inschuihoogte boven vloer in mm 216

De benodigde nisbreedte in mm 600

Nettogewicht [kg] 79

Brutogewicht in kg 89

Maximale vloerbelasting in N/m² 1200

Emissiewaarden

Geluidsdruk niveau op de werkplek (LpA) 45 dB(A) re 20 µPa

Geluidsvermogen (LwA) 57,0

Warmteafgifte aan ruimte in MJ/h 1,44

Programma's

Universeel •

Superkort •

Kort •

Hygiëne •

Hygiëne Plus •

Thermische desinfectie (Vario TD) •

Koud/voorspoelen •

Glazen •

Bestek •

Kunststof •

Energiebesparend/Eco •

PFD 407 DOS [WB HygienePlus]

Vrijstaande vaatwasser met verswatersysteem

met rekken, voor tehuizen en overal waar hoge eisen aan hygiëne wordt gesteld.



EAN: 4002516576280 / Materiaalnummer: 12065830 /

Oud Materiaalnummer: 61040787NWE

Intensief	•
Regeneratie	•
Afpompen	•
Rekuitvoering	
2 x inzet E 816 voor borden	•
1 x bovenrek APFD 215	•
1 x onderrek APFD 220 voor inzetten	•
2 x inzet APFD 420 voor bestek	•
In hoogte verstelbaar bovenrek	•
Combineerbaar met flessenhouder APFD 210	•
Uitvoering	
Droging	AutoOpen-drogingsondersteuning
1 combi-doseersysteem/deur voor poedervormig reinigingsmiddel en naspoelmiddel	•
Geïntegreerde doseerpomp/-module voor vloeibare wasmiddelen	•
Geïntegreerde doseerpomp/doseermodule voor vloeibare reinigingsmiddelen met niveau-indicatie	•
Spoelruimte van hoogwaardig roestvrij staal	•
Zoutreservoir in de deur	•
AutoClose	•
Perfect GlassCare	•
Sproeiveelcondensator	•
Deurvergrendeling, met veiligheidscode	•
Instelbare temperatuurstop	•
Aanpasbare naspoeltemperatuur	•
Optische interface	•
Zeer effectief filtersysteem met controle zeefplaatsing	•
WiFi-module	•
Veel accessoires (naar keuze)	•
Aansluitmogelijkheden	
Externe doseermodule voor glansspoelmiddel	•
Normen, keur- en kenmerken	
CE	•
Voldoet aan machinerichtlijn volgens 2006/42/EG	•
Bescherming tegen opspattend water IPX1	•
EMC ontstoord	•
DIN 10512	•
DIN EN 17735	•