

## PFD 407 U [WB HygienePlus]

Onderbouwverswatervaatwasser

met rekken, voor tehuizen en overal waar hoge eisen aan hygiëne wordt gesteld.



- Max. reinigingscapaciteit\*: 456 borden per uur of 24 rekken per uur
- Bijzonder hygiënische resultaten – thermische desinfectie
- Eersteklas resultaten dankzij verswaterspoelsysteem
- Eenvoudig doseren – optionele aansluiting op externe doseermodule
- Max. bedieningsgemak met Full-Touch-kleurendisplay M Touch Flex

\* Afhankelijk van de omstandigheden (watertemperatuur, stroomaansluiting) kunnen de aangegeven waarden variëren.

EAN: 4002516576297 / Materiaalnummer: 12065840 /  
Oud Materiaalnummer: 61040730NWE

| Model en uitvoering                                |                            |
|--|----------------------------|
| Model  | Onderbouwvaatwasser        |
| Serie  | MasterLine                 |
| Model  | Hygieneplus                |
| Spoelsysteem                                       | Frontladers met vers water |
| Aantal spoelniveaus                                | 2                          |
| Front  | Roestvrij staal            |
| Deksel   | Zonder deksel              |
| Zijwanden  | Verzinkt                   |
| Toepassing   |                            |
| Geschikt voor woonzorgcentra en verpleeghuizen     | •                          |
| Geschikt voor ziekenhuizen                         | •                          |
| Geschikt voor kleuterscholen                       | •                          |
| Capaciteitsgegevens                                |                            |
| Geteste antivirale werking                         | •                          |
| Geteste hygiëne                                    | •                          |
| Circulatiepomp, Qmax in l/min.                     | 390                        |
| Kortste programmaduur in min.                      | 5                          |
| Maximale naspoeltemperatuur in °C                  | 93                         |
| Reinigingscapaciteit borden per uur                | 456                        |
| Reinigingscapaciteit bakjes per uur                | 24                         |
| Spoelen van kunststof rekken mogelijk op 2 niveaus | •                          |
| Levensduur in reinigungsycli                       | 28000                      |
| Miele Move   |                            |
| Kan worden verbonden met Miele MOVE                | •                          |
| Weergave van de toestelstatus en -details          | •                          |
| Pushmeldingen ontvangen                            | •                          |
| Individuele toestelbenaming                        | •                          |
| Locatieconfiguratie                                | •                          |
| Nabestelling van gebruiksartikelen                 | •                          |
| Probleemoplossing                                  | •                          |
| Vastlegging van bedrijfsgegevens                   | •                          |
| Zelfhulpfunctie                                    | •                          |
| Installatie van remote- en software-updates        | •                          |
| Besturing  |                            |
| Type besturing                                     | M Touch Flex               |
| Maximale voorprogrammering in uren                 | 24                         |
| Resttijdindicatie                                  | •                          |
| Programma's [aantal]                               | 12                         |
| Weergave programmaverloop                          | •                          |
| Instelbare displaytalen                            | •                          |
| Taalneutrale bediening                             | •                          |
| Stand. elektrische aansluiting                     |                            |
| Elektrische aansluiting                            | 3N AC 400V 50HZ            |
| Verwarmingsvermogen in kW                          | 8,50                       |
| Totale aansluitwaarde in kW                        | 8,90                       |
| Zekering in A                                      | 16                         |
| CEE-stekker  | •                          |
| Lengte van de netaansluitkabel in meter            | 1,90                       |

## PFD 407 U [WB HygienePlus]

Onderbouwverswatervaatwasser

met rekken, voor tehuizen en overal waar hoge eisen aan hygiëne wordt gesteld.



EAN: 4002516576297 / Materiaalnummer: 12065840 /

Oud Materiaalnummer: 61040730NWE

| <b>Mogelijke spanningsvariant 1</b>          |                    |
|--|--------------------|
| Elektrische aansluiting                      | AC 230V 50HZ       |
| Verwarmingsvermogen in kW                    | 3,00               |
| Totale aansluitwaarde in kW                  | 3,40               |
| Zekering in A                                | 16                 |
| <b>Wateraansluiting/-afvoer</b>              |                    |
| Koud water [aantal]                          | 1                  |
| Warm water [aantal]                          | 1                  |
| Vereiste waterdruk in bar                    | 0,40-10,00         |
| Afvoerpomp [DN]                              | 22                 |
| Maximale stijging van afvoerpomp in cm       | 100                |
| Geïntegreerde waterontharder                 | •                  |
| Maximale waterhardheid in mmol/l             | 10,70              |
| Waterbeveiligingssysteem                     | Waterproof-systeem |
| Waterverbruik per spoelgang in l             | 8,00               |
| Lengte watertoevoerslang in cm               | 170                |
| Lengte waterafvoerslang in cm                | 150                |
| <b>Afmetingen en gewicht</b>                 |                    |
| Buitenmaat, hoogte in mm                     | 820                |
| Buitenmaat, breedte in mm                    | 598                |
| Buitenmaat, diepte in mm                     | 595                |
| Buitenmaat, brutohoogte in mm                | 920                |
| Buitenmaat, brutobreedte in mm               | 670                |
| Buitenmaat, brutodiepte in mm                | 740                |
| Bruikbare spoelruimte, hoogte in mm          | 559                |
| Bruikbare spoelruimte, breedte in mm         | 536                |
| Bruikbare spoelruimte, diepte bovenrek in mm | 474                |
| Bruikbare spoelruimte, diepte onderrek in mm | 516                |
| Inschuiфhoogte boven vloer in mm             | 216                |
| De benodigde nisbreedte in mm                | 600                |
| Nettogewicht [kg]                            | 75                 |
| Brutogewicht in kg                           | 85                 |
| Maximale vloerbelasting in N                 | 1200               |
| <b>Emissiewaarde</b>                         |                    |
| Geluidsdrukniveau op de werkplek (LpA)       | 45 dB(A) re 20 µPa |
| Geluidsvermogen (LwA)                        | 57,0               |
| Warmteafgifte aan ruimte in MJ/h             | 1,44               |
| <b>Programma's</b>                           |                    |
| Universeel                                   | •                  |
| Superkort                                    | •                  |
| Kort   | •                  |
| Hygiëne                                      | •                  |
| Hygiëne Plus                                 | •                  |
| Thermische desinfectie (Vario TD)            | •                  |
| Koud/voorspoelen                             | •                  |
| Glazen                                       | •                  |
| Bestek                                       | •                  |
| Kunststof                                    | •                  |
| Energiebesparend/Eco                         | •                  |
| Intensief                                    | •                  |
| Regeneratie                                  | •                  |

## PFD 407 U [WB HygienePlus]

Onderbouwverswatervaatwasser

met rekken, voor tehuizen en overal waar hoge eisen aan hygiëne wordt gesteld.



EAN: 4002516576297 / Materiaalnummer: 12065840 /

Oud Materiaalnummer: 61040730NWE

|  |                                |
|--|--------------------------------|
| Afpompen   | •                              |
| <b>Rekuitvoering</b>   |                                |
| 2 x inzet E 816 voor borden  | •                              |
| 1 x bovenrek APFD 215  | •                              |
| 1 x onderrek APFD 220 voor inzetten  | •                              |
| 2 x inzet APFD 420 voor bestek   | •                              |
| In hoogte verstelbaar bovenrek   | •                              |
| Combineerbaar met flessenhouder APFD 210                                       | •                              |
| <b>Uitvoering</b>  |                                |
| Droging  | AutoOpen-drogingsondersteuning |
| 1 combi-doseersysteem/deur voor poedervormig reinigingsmiddel en naspoelmiddel | •                              |
| Spoelruimte van hoogwaardig roestvrij staal                                    | •                              |
| Zoutreservoir in de deur   | •                              |
| AutoClose  | •                              |
| Perfect GlassCare  | •                              |
| Sproeiveelcondensator  | •                              |
| Deurvergrendeling, met veiligheidscode   | •                              |
| Instelbare temperatuurstop   | •                              |
| Aanpasbare naspoeltemperatuur  | •                              |
| Optische interface   | •                              |
| Zeer effectief filtersysteem met controle zeefplaatsing                        | •                              |
| WiFi-module  | •                              |
| Veel accessoires (naar keuze)  | •                              |
| <b>Aansluitmogelijkheden</b>   |                                |
| Externe doseermodule voor reinigingsmiddel                                     | •                              |
| Externe doseermodule voor glansspoelmiddel                                     | •                              |
| <b>Normen, keur- en kenmerken</b>  |                                |
| CE   | •                              |
| Voldoet aan machinerichtlijn volgens 2006/42/EG                                | •                              |
| Bescherming tegen opspattend water IPX1  | •                              |
| EMC ontstoord  | •                              |
| DIN 10512  | •                              |
| DIN EN 17735   | •                              |