

## PFD 407 U DOS [WOB HygienePlus]

Onderbouwverswatervaatwasser

zonder korven, voor verpleeg/ziekenhuizen met hoge hygiënische eisen.



- Max. reinigingscapaciteit\*: 456 borden per uur of 24 rekken per uur
- Bijzonder hygiënische resultaten – thermische desinfectie
- Eersteklas resultaten dankzij verswaterspoelsysteem
- Eenvoudige en veilige handhaving dankzij AutoDos
- Max. bedieningsgemak met Full-Touch-kleurendisplay M Touch Flex

\* Afhankelijk van de omstandigheden (watertemperatuur, stroomaansluiting) kunnen de aangegeven waarden variëren.

EAN: 4002516576303 / Materiaalnummer: 12065850 /  
Oud Materiaalnummer: 61040786NWE

Model en uitvoering	
Model	Professionele vaatwasser, geschikt voor onderbouw
Serie	MasterLine
Model	Hygieneplus
Spoelsysteem	Frontladers met vers water
Aantal spoelniveaus	2
Front	Roestvrij staal
Deksel	Zonder deksel
Zijwanden	Verzinkt
Toepassing	
Geschikt voor woonzorgcentra en verpleeghuizen	•
Geschikt voor ziekenhuizen	•
Geschikt voor kleuterscholen	•
Capaciteitsgegevens	
Geteste antivirale werking	•
Geteste hygiëne	•
Circulatiepomp, Qmax in l/min.	390
Kortste programmauur in min.	5
Maximale naspoeltemperatuur in °C	93
Reinigingscapaciteit borden per uur	456
Reinigingscapaciteit bakjes per uur	24
Spoelen van kunststof rekken mogelijk op 2 niveaus	•
Levensduur in reinigungsycli	28000
Miele MOVE	
Kan worden verbonden met Miele MOVE	•
Weergave van de toestelstatus en -details	•
Pushmeldingen ontvangen	•
Individuele toestelbenaming	•
Locatieconfiguratie	•
Nabestelling van gebruiksartikelen	•
Probleemoplossing	•
Vastlegging van bedrijfsgegevens	•
Zelfhulpfunctie	•
Installatie van remote- en software-updates	•
Besturing	
Type besturing	M Touch Flex
Maximale voorprogrammering in uren	24
Resttijdindicatie	•
Programma's [aantal]	12
Weergave programmaverloop	•
Instelbare displaytalen	•
Taalneutrale bediening	•
Stand. elektrische aansluiting	
Elektrische aansluiting	3N AC 400V 50HZ
Verwarmingsvermogen in kW	8,50
Totale aansluitwaarde in kW	8,90
Zekering in A	16
CEE-stekker	•
Lengte van de netaansluitkabel in meter	1,90

## PFD 407 U DOS [WOB HygienePlus]

Onderbouwverswatervaatwasser

zonder korven, voor verpleeg/ziekenhuizen met hoge hygiënische eisen.



EAN: 4002516576303 / Materiaalnummer: 12065850 /  
Oud Materiaalnummer: 61040786NWE

<b>Mogelijke spanningsvariant 1</b>	
Elektrische aansluiting	AC 230V 50HZ
Verwarmingsvermogen in kW	3,00
Totale aansluitwaarde in kW	3,40
Zekering in A	16
<b>Wateraansluiting/-afvoer</b>	
Koud water [aantal]	1
Warm water [aantal]	1
Vereiste waterdruk in bar	0,40-10,00
Afvoerpomp [DN]	22
Maximale stijging van afvoerpomp in cm	100
Geïntegreerde waterontharder	•
Maximale waterhardheid in mmol/l	10,70
Waterbeveiligingssysteem	Waterproof-systeem
Waterverbruik per spoelgang in l	8,00
Lengte watertoevoerslang in cm	170
Lengte waterafvoerslang in cm	150
<b>Afmetingen en gewicht</b>	
Buitenmaat, hoogte in mm	820
Buitenmaat, breedte in mm	598
Buitenmaat, diepte in mm	595
Buitenmaat, brutohoogte in mm	920
Buitenmaat, brutobreedte in mm	670
Buitenmaat, brutodiepte in mm	740
Bruikbare spoelruimte, hoogte in mm	559
Bruikbare spoelruimte, breedte in mm	536
Bruikbare spoelruimte, diepte bovenrek in mm	474
Bruikbare spoelruimte, diepte onderrek in mm	516
Inschuifhoogte boven vloer in mm	216
De benodigde nisbreedte in mm	600
Nettogewicht [kg]	69
Brutogewicht in kg	79
Maximale vloerbelasting in N/m <sup>2</sup>	1200
<b>Emissiewaarden</b>	
Geluidsdrukniveau op de werkplek (LpA)	45 dB(A) re 20 µPa
Geluidsvermogen (LwA)	57,0
Warmteafgifte aan ruimte in MJ/h	1,44
<b>Programma's</b>	
Universeel	•
Superkort	•
Kort	•
Hygiëne	•
Hygiëne Plus	•
Thermische desinfectie (Vario TD)	•
Koud/voorspoelen	•
Glazen	•
Bestek	•
Kunststof	•
Energiebesparend/Eco	•
Intensief	•
Regeneratie	•

## PFD 407 U DOS [WOB HygienePlus]

Onderbouwversvatwasser

zonder korven, voor verpleeg/ziekenhuizen met hoge hygiënische eisen.



EAN: 4002516576303 / Materiaalnummer: 12065850 /

Oud Materiaalnummer: 61040786NWE

Afpompen

•

### Rekuitvoering

Zonder rekuitvoering

•

Combineerbaar met flessenhouder APFD 210

•

### Uitvoering

Droging

AutoOpen-  
drogingsondersteuning

1 combi-doseersysteem/deur voor poedervormig  
reinigingsmiddel en naspoelmiddel

•

Geïntegreerde doseerpomp/-module voor vloeibare  
wasmiddelen

•

Geïntegreerde doseerpomp/doseermodule voor vloeibare  
reinigingsmiddelen met niveau-indicatie

•

Spoelruimte van hoogwaardig roestvrij staal

•

Zoutreservoir in de deur

•

AutoClose

•

Perfect GlassCare

•

Spreinevelcondensator

•

Deurvergrendeling, met veiligheidscode

•

Instelbare temperatuurstop

•

Aanpasbare naspoeltemperatuur

•

Optische interface

•

Zeer effectief filtersysteem met controle zeefplaatsing

•

WiFi-module

•

Veel accessoires (naar keuze)

•

### Aansluitmogelijkheden

Externe doseermodule voor glansspoelmiddel

•

### Normen, keur- en kenmerken

CE

•

Voldoet aan machinerichtlijn volgens 2006/42/EG

•

Bescherming tegen opspattend water IPX1

•

EMC ontstoord

•

DIN 10512

•

DIN EN 17735

•