

PFD 400 U [WB SPEED]

Onderbouwverswatervaatwasser

met korven/rekken, voor keukens in kantines, scholen en bakkerijen.



- Max. reinigingscapaciteit*: 266 borden per uur
- Flexibel afwassen met 2 draadmanden of kunststof gecoate rekken per belading
- Hoog bedieningsgemak met touchscreen – M Touch Basic
- Altijd het juiste programma – speciale oplossingen voor verschillende soorten serviesgoed
- Eersteklas resultaten dankzij verswaterspoelsysteem

* Afhankelijk van de omstandigheden (watertemperatuur, stroomaansluiting) kunnen de aangegeven waarden variëren.

EAN: 4002516576334 / Materiaalnummer: 12065920 /
Oud Materiaalnummer: 61040030NBI

Model en uitvoering	
Model	Onderbouwvaatwasser
Serie	MasterLine
Model	Speed
Spoelsysteem	Frontladers met vers water
Aantal spoelniveaus	2
Front	Roestvrij staal
Deksel	Zonder deksel
Zijwanden	Verzinkt
Toepassing	
Geschikt voor restaurants/café's	•
Geschikt voor hotels	•
Geschikt voor pensions	•
Geschikt voor gemeenschappelijke keukens	•
Geschikt voor kantoren en agentschappen	•
Geschikt voor sportverenigingen	•
Capaciteitsgegevens	
Geteste antivirale werking	•
Geteste hygiëne	•
Circulatiepomp, Qmax in l/min.	390
Kortste programmaduur in min.	9
Maximale naspoeltemperatuur in °C	70
Reinigingscapaciteit borden per uur	266
Reinigingscapaciteit bakjes per uur	14
Spoelen van kunststof rekken mogelijk op 2 niveaus	•
Levensduur in reiningscycli	28000
Miele Move	
Kan worden verbonden met Miele MOVE	•
Weergave van de toestelstatus en -details	•
Pushmeldingen ontvangen	•
Individuele toestelbenaming	•
Locatieconfiguratie	•
Nabestelling van gebruiksartikelen	•
Probleemoplossing	•
Vastlegging van bedrijfsgegevens	•
Zelfhulpfunctie	•
Installatie van remote- en software-updates	•
Besturing	
Type besturing	M Touch Basic
Maximale voorprogrammering in uren	24
Resttijdindicatie	•
Programma's [aantal]	9
Weergave programmaverloop	•
Instelbare displaytalen	•
Taalneutrale bediening	•
Stand. elektrische aansluiting	
Elektrische aansluiting	3 AC 230V 50HZ
Verwarmingsvermogen in kW	6,70
Totale aansluitwaarde in kW	7,10
Zekering in A	20

PFD 400 U [WB SPEED]

Onderbouwverswatervaatwasser

met korven/rekken, voor keukens in kantines, scholen en bakkerijen.



EAN: 4002516576334 / Materiaalnummer: 12065920 /

Oud Materiaalnummer: 61040030NBI

Lengte van de netaansluitkabel in meter 1,90

Mogelijke spanningsvariant 1

Elektrische aansluiting AC 230V 50HZ

Verwarmingsvermogen in kW 2,50

Totale aansluitwaarde in kW 2,90

Zekering in A 16

Wateraansluiting/-afvoer

Koud of warm water [aantal] 1

Vereiste waterdruk in bar 0,40-10,00

Afvoerpomp [DN] 22

Maximale stijging van afvoerpomp in cm 100

Geïntegreerde waterontharder •

Maximale waterhardheid in mmol/l 10,70

Waterbeveiligingssysteem Waterproof-systeem

Waterverbruik per spoelgang in l 17,50

Lengte watertoevoerslang in cm 170

Lengte waterafvoerslang in cm 150

Afmetingen en gewicht

Buitenmaat, hoogte in mm 820

Buitenmaat, breedte in mm 598

Buitenmaat, diepte in mm 580

Buitenmaat, brutohoogte in mm 920

Buitenmaat, brutobreedte in mm 670

Buitenmaat, brutodiepte in mm 740

Bruikbare spoelruimte, hoogte in mm 559

Bruikbare spoelruimte, breedte in mm 536

Bruikbare spoelruimte, diepte bovenrek in mm 474

Bruikbare spoelruimte, diepte onderrek in mm 516

Inschuifhoogte boven vloer in mm 216

De benodigde nisbreedte in mm 600

Nettogewicht [kg] 65

Brutogewicht in kg 75

Maximale vloerbelasting in N 1200

Emissiewaarde

Geluidsdrukniveau op de werkplek (LpA) 47 dB(A) re 20 µPa

Geluidsvermogen (LwA) 59,0

Warmteafgifte aan ruimte in MJ/h 1,44

Programma's

Universeel •

Kort •

Hygiëne •

Koud/voorspoelen •

Glazen •

Bierglazen •

Kunststof •

Energiebesparend/Eco •

Intensief •

Regeneratie •

Afpompen •

Rekuitvoering

2 x inzet E 816 voor borden •

PFD 400 U [WB SPEED]

Onderbouwversvatwasser

met korven/rekken, voor keukens in kantines, scholen en bakkerijen.



EAN: 4002516576334 / Materiaalnummer: 12065920 /

Oud Materiaalnummer: 61040030NBI

1 x bovenrek APFD 215	•
1 x onderrek APFD 220 voor inzetten	•
2 x inzet APFD 420 voor bestek	•
In hoogte verstelbaar bovenrek	•
Combineerbaar met flessenhouder APFD 210	•
Uitvoering	
Droging	zonder
1 combi-doseersysteem/deur voor poedervormig reinigingsmiddel en naspoelmiddel	•
Spoelruimte van hoogwaardig roestvrij staal	•
Zoutreservoir in de deur	•
Perfect GlassCare	•
Instelbare temperatuurstop	•
Aanpasbare naspoeltemperatuur	•
Optische interface	•
Zeer effectief filtersysteem	•
WiFi-module	•
Veel accessoires (naar keuze)	•
Aansluitmogelijkheden	
Externe doseermodule voor reinigings- en glansspoelmiddel	•
Normen, keur- en kenmerken	
CE	•
Voldoet aan machinerichtlijn volgens 2006/42/EG	•
Bescherming tegen opspattend water IPX1	•
EMC ontstoord	•
DIN 10512	•
DIN EN 17735	•