

## PFD 400 U [WB SPEED]

Onderbouwverswatervaatwasser

met korven/rekken, voor keukens in kantines, scholen en bakkerijen.



- Max. reinigingscapaciteit\*: 266 borden per uur
- Flexibel afwassen met 2 draadmanden of kunststof gecoate rekken per belading
- Hoog bedieningsgemak met touchscreen – M Touch Basic
- Altijd het juiste programma – speciale oplossingen voor verschillende soorten serviesgoed
- Eersteklas resultaten dankzij verswaterspoelsysteem

\* Afhankelijk van de omstandigheden (watertemperatuur, stroomaansluiting) kunnen de aangegeven waarden variëren.

EAN: 4002516576341 / Materiaalnummer: 12065930 /

Oud Materiaalnummer: 61040020NBI

<b>Model en uitvoering</b>	
Model	Onderbouwvaatwasser
Serie	MasterLine
Model	Speed
Spoelsysteem	Frontladers met vers water
Aantal spoelniveaus	2
Front	Lotuswit
Deksel	Zonder deksel
Zijwanden	Verzinkt
<b>Toepassing</b>	
Geschikt voor restaurants/café's	•
Geschikt voor hotels	•
Geschikt voor pensions	•
Geschikt voor gemeenschappelijke keukens	•
Geschikt voor kantoren en agentschappen	•
Geschikt voor sportverenigingen	•
<b>Capaciteitsgegevens</b>	
Geteste antivirale werking	•
Geteste hygiëne	•
Circulatiepomp, Qmax in l/min.	390
Kortste programmaduur in min.	9
Maximale naspoeltemperatuur in °C	70
Reinigingscapaciteit borden per uur	266
Reinigingscapaciteit bakjes per uur	14
Spoelen van kunststof rekken mogelijk op 2 niveaus	•
Levensduur in reinigingscycli	28000
<b>Miele Move</b>	
Kan worden verbonden met Miele MOVE	•
Weergave van de toestelstatus en -details	•
Pushmeldingen ontvangen	•
Individuele toestelbenaming	•
Locatieconfiguratie	•
Nabestelling van gebruiksartikelen	•
Probleemoplossing	•
Vastlegging van bedrijfsgegevens	•
Zelfhulpfunctie	•
Installatie van remote- en software-updates	•
<b>Besturing</b>	
Type besturing	M Touch Basic
Maximale voorprogrammering in uren	24
Resttijdindicatie	•
Programma's [aantal]	9
Weergave programmaverloop	•
Instelbare displaytalen	•
Taalneutrale bediening	•
<b>Stand. elektrische aansluiting</b>	
Elektrische aansluiting	3 AC 230V 50HZ
Verwarmingsvermogen in kW	6,70
Totale aansluitwaarde in kW	7,10
Zekering in A	20

## PFD 400 U [WB SPEED]

Onderbouwverswatervaatwasser

met korven/rekken, voor keukens in kantines, scholen en bakkerijen.



EAN: 4002516576341 / Materiaalnummer: 12065930 /

Oud Materiaalnummer: 61040020NBI

Lengte van de netaansluitkabel in meter 1,90

<b>Mogelijke spanningsvariant 1</b>	
Elektrische aansluiting	AC 230V 50HZ
Verwarmingsvermogen in kW	2,50
Totale aansluitwaarde in kW	2,90
Zekering in A	16
<b>Wateraansluiting/-afvoer</b>	
Koud of warm water [aantal]	1
Vereiste waterdruk in bar	0,40-10,00
Afvoerpomp [DN]	22
Maximale stijging van afvoerpomp in cm	100
Geïntegreerde waterontharder	•
Maximale waterhardheid in mmol/l	10,70
Waterbeveiligingssysteem	Waterproof-systeem
Waterverbruik per spoelgang in l	17,50
Lengte watertoevoerslang in cm	170
Lengte waterafvoerslang in cm	150
<b>Afmetingen en gewicht</b>	
Buitenmaat, hoogte in mm	820
Buitenmaat, breedte in mm	598
Buitenmaat, diepte in mm	580
Buitenmaat, brutohoogte in mm	920
Buitenmaat, brutobreedte in mm	670
Buitenmaat, brutodiepte in mm	740
Bruikbare spoelruimte, hoogte in mm	559
Bruikbare spoelruimte, breedte in mm	536
Bruikbare spoelruimte, diepte bovenrek in mm	474
Bruikbare spoelruimte, diepte onderrek in mm	516
Inschuifhoogte boven vloer in mm	216
De benodigde nisbreedte in mm	600
Nettogewicht [kg]	65
Brutogewicht in kg	75
Maximale vloerbelasting in N	1200
<b>Emissiewaarde</b>	
Geluidsdrukniveau op de werkplek (LpA)	47 dB(A) re 20 µPa
Geluidsvermogen (LwA)	59,0
Warmteafgifte aan ruimte in MJ/h	1,44
<b>Programma's</b>	
Universeel	•
Kort	•
Hygiëne	•
Koud/voorspoelen	•
Glazen	•
Bierglazen	•
Kunststof	•
Energiebesparend/Eco	•
Intensief	•
Regeneratie	•
Afpompen	•
<b>Rekuitvoering</b>	
2 x inzet E 816 voor borden	•

## PFD 400 U [WB SPEED]

Onderbouwversvatwasser

met korven/rekken, voor keukens in kantines, scholen en bakkerijen.



EAN: 4002516576341 / Materiaalnummer: 12065930 /

Oud Materiaalnummer: 61040020NBI

1 x bovenrek APFD 215	•
1 x onderrek APFD 220 voor inzetten	•
2 x inzet APFD 420 voor bestek	•
In hoogte verstelbaar bovenrek	•
Combineerbaar met flessenhouder APFD 210	•
<b>Uitvoering</b>	
Droging	zonder
1 combi-doseersysteem/deur voor poedervormig reinigingsmiddel en naspoelmiddel	•
Spoelruimte van hoogwaardig roestvrij staal	•
Zoutreservoir in de deur	•
Perfect GlassCare	•
Instelbare temperatuurstop	•
Aanpasbare naspoeltemperatuur	•
Optische interface	•
Zeer effectief filtersysteem	•
WiFi-module	•
Veel accessoires (naar keuze)	•
<b>Aansluitmogelijkheden</b>	
Externe doseermodule voor reinigings- en glansspoelmiddel	•
<b>Normen, keur- en kenmerken</b>	
CE	•
Voldoet aan machinerichtlijn volgens 2006/42/EG	•
Bescherming tegen opspattend water IPX1	•
EMC ontstoord	•
DIN 10512	•
DIN EN 17735	•