

PFD 401 U [WB SpeedPlus]

Onderbouwverswatervaatwasser

met korven/rekken, voor keukens in hotels, restaurants en cateringbedrijven.



- Max. reinigingscapaciteit*: 380 borden per uur of 20 rekken per uur
- Flexibel afwassen met 2 draadmanden of kunststof gecoate rekken per belading
- Hoog bedieningsgemak met touchscreen – M Touch Basic
- Altijd het juiste programma – speciale oplossingen voor verschillende soorten serviesgoed
- Eersteklas resultaten dankzij verswaterspoelsysteem

* Afhankelijk van de omstandigheden (watertemperatuur, stroomaansluiting) kunnen de aangegeven waarden variëren.

EAN: 4002516576358 / Materiaalnummer: 12065940 / Oud Materiaalnummer: 61040130NBI

| Model en uitvoering | |
|--|----------------------------|
| Model | Onderbouwvaatwasser |
| Serie | MasterLine |
| Model | Speedplus |
| Spoelsysteem | Frontladers met vers water |
| Aantal spoelniveaus | 2 |
| Front | Roestvrij staal |
| Deksel | Zonder deksel |
| Zijwanden | Verzinkt |
| Toepassing | |
| Geschikt voor restaurants/café's | • |
| Geschikt voor hotels | • |
| Geschikt voor pensions | • |
| Geschikt voor gemeenschappelijke keukens | • |
| Geschikt voor kantoren en agentschappen | • |
| Geschikt voor werkplaatsen | • |
| Geschikt voor cafetaria's | • |
| Geschikt voor sportverenigingen | • |
| Capaciteitsgegevens | |
| Geteste antivirale werking | • |
| Geteste hygiëne | • |
| Circulatiepomp, Qmax in l/min. | 390 |
| Kortste programmaduur in min. | 6 |
| Maximale waspoeltemperatuur in °C | 70 |
| Reinigingscapaciteit borden per uur | 380 |
| Reinigingscapaciteit bakjes per uur | 20 |
| Spoelen van kunststof rekken mogelijk op 2 niveaus | • |
| Levensduur in reinigingscycli | 28000 |
| Miele MOVE | |
| Kan worden verbonden met Miele MOVE | • |
| Besturing | |
| Type besturing | M Touch Basic |
| Maximale voorprogrammering in uren | 24 |
| Resttijdindicatie | • |
| Reinigingsprogramma's [aantal] | 11 |
| Weergave programmaverloop | • |
| Instelbare displaytalen | • |
| Taalneutrale bediening | • |
| Stand. elektrische aansluiting | |
| Elektrische aansluiting | 3 AC 230V 50HZ |
| Verwarmingsvermogen in kW | 6,70 |
| Totale aansluitwaarde in kW | 7,10 |
| Zekering in A | 20 |
| Lengte van de netaansluitkabel in meter | 1,90 |
| Mogelijke spanningsvariant 1 | |
| Elektrische aansluiting | AC 230V 50HZ |
| Verwarmingsvermogen in kW | 2,50 |
| Totale aansluitwaarde in kW | 2,90 |

PFD 401 U [WB SpeedPlus]

Onderbouwverswatervaatwasser

met korven/rekken, voor keukens in hotels, restaurants en cateringbedrijven.



EAN: 4002516576358 / Materiaalnummer: 12065940 /

Oud Materiaalnummer: 61040130NBI

Zekering in A

16

Wateraansluiting/-afvoer

| | |
|--|--------------------|
| Koud water [aantal] | 1 |
| Warm water [aantal] | 1 |
| Vereiste waterdruk in bar | 0,40-10,00 |
| Afvoerpomp [DN] | 22 |
| Maximale stijging van afvoerpomp in cm | 100 |
| Geïntegreerde waterontharder | • |
| Maximale waterhardheid in mmol/l | 10,70 |
| Waterbeveiligingssysteem | Waterproof-systeem |
| Waterverbruik per spoelgang in l | 8,00 |
| Lengte watertoevoerslang in cm | 170 |
| Lengte waterafvoerslang in cm | 150 |

Afmetingen en gewicht

| | |
|--|-------|
| Buitenmaat, hoogte in mm | 820 |
| Maximale hoogterstelling in mm | 60,00 |
| Buitenmaat, breedte in mm | 598 |
| Buitenmaat, diepte in mm | 580 |
| Buitenmaat, brutohoogte in mm | 920 |
| Buitenmaat, brutobreedte in mm | 670 |
| Buitenmaat, brutodiepte in mm | 740 |
| Bruikbare spoelruimte, hoogte in mm | 559 |
| Bruikbare spoelruimte, breedte in mm | 536 |
| Bruikbare spoelruimte, diepte bovenrek in mm | 474 |
| Bruikbare spoelruimte, diepte onderrek in mm | 516 |
| Inschuifhoogte boven vloer in mm | 216 |
| De benodigde nisbreedte in mm | 600 |
| Nettogewicht [kg] | 65 |
| Brutogewicht in kg | 75 |
| Maximale vloerbelasting in N/m ² | 1200 |

Emissiewaarden

| | |
|---|--------------------|
| Geluidsdruk niveau op de werkplek (LpA) | 47 dB(A) re 20 µPa |
| Geluidsvermogen (LwA) | 59,0 |
| Warmteafgifte aan ruimte in MJ/h | 1,44 |

Programma's

| | |
|------------------|---|
| Universeel | • |
| Superkort | • |
| Kort | • |
| Hygiëne | • |
| Koud/voorspoelen | • |
| Glazen | • |
| Bierglazen | • |
| Bestek | • |
| Kunststof | • |
| Intensief | • |
| Regeneratie | • |
| Afpompen | • |

PFD 401 U [WB SpeedPlus]

Onderbouwverswatervaatwasser

met korven/rekken, voor keukens in hotels, restaurants en cateringbedrijven.



EAN: 4002516576358 / Materiaalnummer: 12065940 /

Oud Materiaalnummer: 61040130NBI

Rekuitvoering

2 x inzet E 816 voor borden

1 x bovenrek APFD 215

1 x onderrek APFD 220 voor inzetten

2 x inzet APFD 420 voor bestek

In hoogte verstelbaar bovenrek

Combineerbaar met flessenhouder APFD 210

Uitvoering

Droging zonder

1 combi-doseersysteem/deur voor poedervormig reinigingsmiddel en naspoelmiddel

Spoelruimte van hoogwaardig roestvrij staal

Zoutreservoir in de deur

Perfect GlassCare

Instelbare temperatuurstop

Aanpasbare naspoeltemperatuur

Optische interface

Zeer effectief filtersysteem met controle zeefplaatsing

WiFi

Veel accessoires (naar keuze)

Aansluitmogelijkheden

Externe doseermodule voor reinigingsmiddel

Externe doseermodule voor glansspoelmiddel

Normen, keur- en kenmerken

CE

Voldoet aan machinerichtlijn volgens 2006/42/EG

Bescherming tegen opspattend water IPX1

EMC ontstoord

DIN 10512

DIN EN 17735