

PFD 402 U DOS [WB SpeedAir]

Onderbouwverswatervaatwasser

met korven/rekken, voor keukens in hotels, restaurants en cateringbedrijven.



- Max. reinigingscapaciteit*: 380 borden per uur of 20 rekken per uur
- Eenvoudige en veilige handhaving dankzij AutoDos
- Optimale drogingsresultaten dankzij Dry+ drogen
- Max. bedieningsgemak met Full-Touch-kleurendisplay M Touch Flex
- Altijd het juiste programma – speciale oplossingen voor verschillende soorten serviesgoed

* Afhankelijk van de omstandigheden (watertemperatuur, stroomaansluiting) kunnen de aangegeven waarden variëren.

EAN: 4002516576396 / Materiaalnummer: 12065980 /
Oud Materiaalnummer: 61040285NBI

Model en uitvoering	
Model	Professionele vaatwasser, geschikt voor onderbouw
Serie	MasterLine
Model	Speedair
Spoelsysteem	Frontladers met vers water
Aantal spoelniveaus	2
Front	Roestvrij staal
Deksel	Zonder deksel
Zijwanden	Verzinkt
Toepassing	
Geschikt voor restaurants/café's	•
Geschikt voor hotels	•
Geschikt voor pensions	•
Geschikt voor gemeenschappelijke keukens	•
Geschikt voor kleuterscholen	•
Geschikt voor universiteiten en scholen	•
Geschikt voor werkplaatsen	•
Geschikt voor cafetaria's	•
Geschikt voor sportverenigingen	•
Capaciteitsgegevens	
Geteste antivirale werking	•
Geteste hygiëne	•
Circulatiepomp, Qmax in l/min.	390
Kortste programmaduur in min.	6
Maximale naspoeltemperatuur in °C	80
Reinigingscapaciteit borden per uur	380
Reinigingscapaciteit borden per uur met Dry+	134
Reinigingscapaciteit bakjes per uur	20
Spoelen van kunststof rekken mogelijk op 2 niveaus	•
Levensduur in reinigingscycli	28000
Miele MOVE	
Kan worden verbonden met Miele MOVE	•
Besturing	
Type besturing	M Touch Flex
Maximale voorprogrammering in uren	24
Resttijdindicatie	•
Reinigingsprogramma's [aantal]	11
Weergave programmaverloop	•
Instelbare displaytalen	•
Taalneutrale bediening	•
Stand. elektrische aansluiting	
Elektrische aansluiting	3 AC 230V 50HZ
Verwarmingsvermogen in kW	6,70
Totale aansluitwaarde in kW	7,10
Zekering in A	20
Lengte van de netaansluitkabel in meter	1,90

PFD 402 U DOS [WB SpeedAir]

Onderbouwverswatervaatwasser

met korven/rekken, voor keukens in hotels, restaurants en cateringbedrijven.



EAN: 4002516576396 / Materiaalnummer: 12065980 /
Oud Materiaalnummer: 61040285NBI

Mogelijke spanningsvariant 1	
Elektrische aansluiting	AC 230V 50HZ
Verwarmingsvermogen in kW	2,50
Totale aansluitwaarde in kW	2,90
Zekering in A	16
Wateraansluiting/-afvoer	
Koud water [aantal]	1
Warm water [aantal]	1
Vereiste waterdruk in bar	0,40-10,00
Afvoerpomp [DN]	22
Maximale stijging van afvoerpomp in cm	100
Geïntegreerde waterontharder	•
Maximale waterhardheid in mmol/l	10,70
Waterbeveiligingssysteem	Waterproof-systeem
Waterverbruik per spoelgang in l	8,00
Lengte watertoevoerslang in cm	170
Lengte waterafvoerslang in cm	150
Afmetingen en gewicht	
Buitenmaat, hoogte in mm	820
Maximale hoogteverstelling in mm	60,00
Buitenmaat, breedte in mm	598
Buitenmaat, diepte in mm	580
Buitenmaat, brutohoogte in mm	920
Buitenmaat, brutobreedte in mm	670
Buitenmaat, brutodiepte in mm	740
Bruikbare spoelruimte, hoogte in mm	559
Bruikbare spoelruimte, breedte in mm	536
Bruikbare spoelruimte, diepte bovenrek in mm	474
Bruikbare spoelruimte, diepte onderrek in mm	516
Inschuifhoogte boven vloer in mm	216
De benodigde nisbreedte in mm	600
Nettogewicht [kg]	71
Brutogewicht in kg	81
Maximale vloerbelasting in N/m ²	1200
Emissiewaarden	
Geluidsdrukniveau op de werkplek (LpA)	47 dB(A) re 20 µPa
Geluidsvermogen (LwA)	59,0
Warmteafgifte aan ruimte in MJ/h	1,44
Programma's	
Universeel	•
Superkort	•
Kort	•
Hygiëne	•
Koud/voorspoelen	•
Glazen	•
Bierglazen	•
Bestek	•
Kunststof	•

PFD 402 U DOS [WB SpeedAir]

Onderbouwverswatervaatwasser

met korven/rekken, voor keukens in hotels, restaurants en cateringbedrijven.



EAN: 4002516576396 / Materiaalnummer: 12065980 /

Oud Materiaalnummer: 61040285NBI

Intensief	•
Regeneratie	•
Afpompen	•
Rekuitvoering	
2 x inzet E 816 voor borden	•
1 x bovenrek APFD 215	•
1 x onderrek APFD 220 voor inzetten	•
2 x inzet APFD 420 voor bestek	•
In hoogte verstelbaar bovenrek	•
Combineerbaar met flessenhouder APFD 210	•
Uitvoering	
Droging	Dry+-droging
1 combi-doseersysteem/deur voor poedervormig reinigingsmiddel en naspoelmiddel	•
Geïntegreerde doseerpomp/-module voor vloeibare wasmiddelen	•
Geïntegreerde doseerpomp/doseermodule voor vloeibare reinigingsmiddelen met niveau-indicatie	•
Spoelruimte van hoogwaardig roestvrij staal	•
Zoutreservoir in de deur	•
Perfect GlassCare	•
Instelbare temperatuurstop	•
Droogtijd aanpasbaar	•
Optische interface	•
Zeer effectief filtersysteem met controle zeefplaatsing	•
WiFi	•
Veel accessoires (naar keuze)	•
Aansluitmogelijkheden	
Externe doseermodule voor glansspoelmiddel	•
Normen, keur- en kenmerken	
CE	•
Voldoet aan machinerichtlijn volgens 2006/42/EG	•
Bescherming tegen opspattend water IPX1	•
EMC ontstoord	•
DIN 10512	•
DIN EN 17735	•