

PFD 404 DOS [WB Hygiene]

Vrijstaande vaatwasser met verswatersysteem

met rekken, voor tehuizen en overal waar hoge eisen aan hygiëne wordt gesteld.



- Max. reinigingscapaciteit*: 380 borden per uur of 20 rekken per uur
- Eersteklas resultaten dankzij verswaterspoelsysteem
- Zeer hygiënische resultaten – naspoeltemperatuur van 85 °C
- Eenvoudige en veilige handhaving dankzij AutoDos
- Max. bedieningsgemak met Full-Touch-kleurendisplay M Touch Flex

* Afhankelijk van de omstandigheden (watertemperatuur, stroomaansluiting) kunnen de aangegeven waarden variëren.

EAN: 4002516576723 / Materiaalnummer: 12066010 /
Oud Materiaalnummer: 61040487NBI

Model en uitvoering	
Model	Vrijstaande vaatwasser, frontlader
Serie	MasterLine
Model	Hygiëne
Spoelsysteem	Frontladers met vers water
Aantal spoelniveaus	2
Front	Roestvrij staal
Deksel	Roestvrij staal
Zijwanden	Roestvrij staal
Achterwand	Verzinkt
Toepassing	
Geschikt voor woonzorgcentra en verpleeghuizen	•
Geschikt voor ziekenhuizen	•
Geschikt voor kleuterscholen	•
Geschikt voor universiteiten en scholen	•
Capaciteitsgegevens	
Geteste antivirale werking	•
Geteste hygiëne	•
Circulatiepomp, Qmax in l/min.	390
Kortste programmaduur in min.	6
Maximale naspoeltemperatuur in °C	85
Reinigingscapaciteit borden per uur	380
Reinigingscapaciteit bakjes per uur	20
Spoelen van kunststof rekken mogelijk op 2 niveaus	•
Levensduur in reinigingscycli	28000
Miele MOVE	
Kan worden verbonden met Miele MOVE	•
Weergave van de toestelstatus en -details	•
Pushmeldingen ontvangen	•
Individuele toestelbenaming	•
Locatieconfiguratie	•
Nabestelling van gebruiksartikelen	•
Probleemoplossing	•
Vastlegging van bedrijfsgegevens	•
Zelfhulpfunctie	•
Installatie van remote- en software-updates	•
Besturing	
Type besturing	M Touch Flex
Maximale voorprogrammering in uren	24
Resttijdindicatie	•
Programma's [aantal]	12
Weergave programmaverloop	•
Instelbare displaytalen	•
Taalneutrale bediening	•
Stand. elektrische aansluiting	
Elektrische aansluiting	3 AC 230V 50HZ
Verwarmingsvermogen in kW	6,70
Totale aansluitwaarde in kW	7,10
Zekering in A	20

PFD 404 DOS [WB Hygiene]

Vrijstaande vaatwasser met verswatersysteem

met rekken, voor tehuizen en overal waar hoge eisen aan hygiëne wordt gesteld.



EAN: 4002516576723 / Materiaalnummer: 12066010 /

Oud Materiaalnummer: 61040487NBI

Lengte van de netaansluitkabel in meter

1,90

Mogelijke spanningsvariant 1

Elektrische aansluiting AC 230V 50HZ

Verwarmingsvermogen in kW

2,50

Totale aansluitwaarde in kW

2,90

Zekering in A

16

Wateraansluiting/-afvoer

Koud water [aantal]

1

Warm water [aantal]

1

Vereiste waterdruk in bar

0,40-10,00

Afvoerpomp [DN]

22

Maximale stijging van afvoerpomp in cm

100

Geïntegreerde waterontharder

•

Maximale waterhardheid in mmol/l

10,70

Waterbeveiligingssysteem

Waterproof-systeem

Waterverbruik per spoelgang in l

8,00

Lengte watertoevoerslang in cm

170

Lengte waterafvoerslang in cm

150

Afmetingen en gewicht

Buitenmaat, hoogte in mm

820

Buitenmaat met deksel, hoogte in mm

835

Buitenmaat, breedte in mm

598

Buitenmaat, diepte in mm

598

Buitenmaat, brutohoogte in mm

920

Buitenmaat, brutobreedte in mm

670

Buitenmaat, brutodiepte in mm

740

Bruikbare spoelruimte, hoogte in mm

559

Bruikbare spoelruimte, breedte in mm

536

Bruikbare spoelruimte, diepte bovenrek in mm

474

Bruikbare spoelruimte, diepte onderrek in mm

516

Inschuihoogte boven vloer in mm

216

De benodigde nisbreedte in mm

600

Nettogewicht [kg]

79

Brutogewicht in kg

89

Maximale vloerbelasting in N/m²

1200

Emissiewaarden

Geluidsdrukniveau op de werkplek (LpA)

45 dB(A) re 20 µPa

Geluidsvermogen (LwA)

57,0

Warmteafgifte aan ruimte in MJ/h

1,44

Programma's

Universeel

•

Superkort

•

Kort

•

Hygiëne

•

Hygiëne Plus

•

Koud/voorspoelen

•

Glazen

•

Bierglazen

•

Bestek

•

Kunststof

•

Energiebesparend/Eco

•

PFD 404 DOS [WB Hygiene]

Vrijstaande vaatwasser met verswatersysteem

met rekken, voor tehuizen en overal waar hoge eisen aan hygiëne wordt gesteld.



EAN: 4002516576723 / Materiaalnummer: 12066010 /

Oud Materiaalnummer: 61040487NBI

Intensief	•
Regeneratie	•
Afpompen	•
Rekuitvoering	
2 x inzet E 816 voor borden	•
1 x bovenrek APFD 215	•
1 x onderrek APFD 220 voor inzetten	•
2 x inzet APFD 420 voor bestek	•
In hoogte verstelbaar bovenrek	•
Combineerbaar met flessenhouder APFD 210	•
Uitvoering	
Droging	AutoOpen-drogingsondersteuning
1 combi-doseersysteem/deur voor poedervormig reinigingsmiddel en naspoelmiddel	•
Geïntegreerde doseerpomp/-module voor vloeibare wasmiddelen	•
Geïntegreerde doseerpomp/doseermodule voor vloeibare reinigingsmiddelen met niveau-indicatie	•
Spoelruimte van hoogwaardig roestvrij staal	•
Zoutreservoir in de deur	•
AutoClose	•
Perfect GlassCare	•
Sproeiveelcondensator	•
Deurvergrendeling, met veiligheidscode	•
Instelbare temperatuurstop	•
Aanpasbare naspoeltemperatuur	•
Optische interface	•
Zeer effectief filtersysteem met controle zeefplaatsing	•
WiFi-module	•
Veel accessoires (naar keuze)	•
Aansluitmogelijkheden	
Externe doseermodule voor glansspoelmiddel	•
Normen, keur- en kenmerken	
CE	•
Voldoet aan machinerichtlijn volgens 2006/42/EG	•
Bescherming tegen opspattend water IPX1	•
EMC ontstoord	•
DIN 10512	•
DIN EN 17735	•