

PFD 407 U [WB HygienePlus]

Onderbouwverswatervaatwasser

met rekken, voor tehuizen en overal waar hoge eisen aan hygiëne wordt gesteld.



- Max. reinigingscapaciteit*: 380 borden per uur of 20 rekken per uur
- Bijzonder hygiënische resultaten – thermische desinfectie
- Eersteklas resultaten dankzij verswaterspoelsysteem
- Eenvoudig doseren – optionele aansluiting op externe doseermodule
- Max. bedieningsgemak met Full-Touch-kleurendisplay M Touch Flex

* Afhankelijk van de omstandigheden (watertemperatuur, stroomaansluiting) kunnen de aangegeven waarden variëren.

EAN: 4002516576792 / Materiaalnummer: 12066080 /
Oud Materiaalnummer: 61040730NBI

Model en uitvoering	
Model	Onderbouwvaatwasser
Serie	MasterLine
Model	Hygieneplus
Spoelsysteem	Frontladers met vers water
Aantal spoelniveaus	2
Front	Roestvrij staal
Deksel	Zonder deksel
Zijwanden	Verzinkt
Toepassing	
Geschikt voor woonzorgcentra en verpleeghuizen	•
Geschikt voor ziekenhuizen	•
Geschikt voor kleuterscholen	•
Capaciteitsgegevens	
Geteste antivirale werking	•
Geteste hygiëne	•
Circulatiepomp, Qmax in l/min.	390
Kortste programmaduur in min.	6
Maximale naspeltemperatuur in °C	93
Reinigingscapaciteit borden per uur	380
Reinigingscapaciteit bakjes per uur	20
Spoelen van kunststof rekken mogelijk op 2 niveaus	•
Levensduur in reinigungsycli	28000
Miele Move	
Kan worden verbonden met Miele MOVE	•
Weergave van de toestelstatus en -details	•
Pushmeldingen ontvangen	•
Individuele toestelbenaming	•
Locatieconfiguratie	•
Nabestelling van gebruiksartikelen	•
Probleemoplossing	•
Vastlegging van bedrijfsgegevens	•
Zelfhulpfunctie	•
Installatie van remote- en software-updates	•
Besturing	
Type besturing	M Touch Flex
Maximale voorprogrammering in uren	24
Resttijdindicatie	•
Programma's [aantal]	12
Weergave programmaverloop	•
Instelbare displaytalen	•
Taalneutrale bediening	•
Stand. elektrische aansluiting	
Elektrische aansluiting	3 AC 230V 50HZ
Verwarmingsvermogen in kW	6,70
Totale aansluitwaarde in kW	7,10
Zekering in A	20
Lengte van de netaansluitkabel in meter	1,90
Mogelijke spanningsvariant 1	
Elektrische aansluiting	AC 230V 50HZ

PFD 407 U [WB HygienePlus]

Onderbouwverswatervaatwasser

met rekken, voor tehuizen en overal waar hoge eisen aan hygiëne wordt gesteld.



EAN: 4002516576792 / Materiaalnummer: 12066080 /

Oud Materiaalnummer: 61040730NBI

Verwarmingsvermogen in kW	2,50
Totale aansluitwaarde in kW	2,90
Zekering in A	16
Wateraansluiting/-afvoer	
Koud water [aantal]	1
Warm water [aantal]	1
Vereiste waterdruk in bar	0,40-10,00
Afvoerpomp [DN]	22
Maximale stijging van afvoerpomp in cm	100
Geïntegreerde waterontharder	•
Maximale waterhardheid in mmol/l	10,70
Waterbeveiligingssysteem	Waterproof-systeem
Waterverbruik per spoelgang in l	8,00
Lengte watertoevoerslang in cm	170
Lengte waterafvoerslang in cm	150
Afmetingen en gewicht	
Buitenmaat, hoogte in mm	820
Buitenmaat, breedte in mm	598
Buitenmaat, diepte in mm	595
Buitenmaat, brutohoogte in mm	920
Buitenmaat, brutobreedte in mm	670
Buitenmaat, brutodiepte in mm	740
Bruikbare spoelruimte, hoogte in mm	559
Bruikbare spoelruimte, breedte in mm	536
Bruikbare spoelruimte, diepte bovenrek in mm	474
Bruikbare spoelruimte, diepte onderrek in mm	516
Inschuifhoogte boven vloer in mm	216
De benodigde nisbreedte in mm	600
Nettogewicht [kg]	75
Brutogewicht in kg	85
Maximale vloerbelasting in N	1200
Emissiewaarde	
Geluidsdrukkniveau op de werkplek (LpA)	45 dB(A) re 20 µPa
Geluidsvermogen (LwA)	57,0
Warmteafgifte aan ruimte in MJ/h	1,44
Programma's	
Universeel	•
Superkort	•
Kort	•
Hygiëne	•
Hygiëne Plus	•
Thermische desinfectie (Vario TD)	•
Koud/voorspoelen	•
Glazen	•
Bestek	•
Kunststof	•
Energiebesparend/Eco	•
Intensief	•
Regeneratie	•
Afpompen	•

PFD 407 U [WB HygienePlus]

Onderbouwversvatwasser

met rekken, voor tehuizen en overal waar hoge eisen aan hygiëne wordt gesteld.



EAN: 4002516576792 / Materiaalnummer: 12066080 /

Oud Materiaalnummer: 61040730NBI

Rekuitvoering	
2 x inzet E 816 voor borden	•
1 x bovenrek APFD 215	•
1 x onderrek APFD 220 voor inzetten	•
2 x inzet APFD 420 voor bestek	•
In hoogte verstelbaar bovenrek	•
Combineerbaar met flessenhouder APFD 210	•
Uitvoering	
Droging	AutoOpen-drogingsondersteuning
1 combi-doseersysteem/deur voor poedervormig reinigingsmiddel en naspoelmiddel	•
Spoelruimte van hoogwaardig roestvrij staal	•
Zoutreservoir in de deur	•
AutoClose	•
Perfect GlassCare	•
Sproeiveelcondensator	•
Deurvergrendeling, met veiligheidscode	•
Instelbare temperatuurstop	•
Aanpasbare naspoeltemperatuur	•
Optische interface	•
Zeer effectief filtersysteem met controle zeefplaatsing	•
WiFi-module	•
Veel accessoires (naar keuze)	•
Aansluitmogelijkheden	
Externe doseermodule voor reinigingsmiddel	•
Externe doseermodule voor glansspoelmiddel	•
Normen, keur- en kenmerken	
CE	•
Voldoet aan machinerichtlijn volgens 2006/42/EG	•
Bescherming tegen opspattend water IPX1	•
EMC ontstoord	•
DIN 10512	•
DIN EN 17735	•