

DGC 7151

Combi-stoomoven

in elegant, zwart design met netwerkkoppeling en TasteControl.



- Display met gewone tekst en sensorbediening: DirectSensor S
- Schitterende resultaten – MonoSteam-stoomtechnologie
- Luchtig deeg en bruine korstjes – Professional
- Gegarandeerd geen te gare voedingsmiddelen – TasteControl
- Eenvoudige reiniging – PerfectClean-uitvoering

A<sup>+</sup>

EAN: 4002516610250 / Materiaalnummer: 12107760 /  
Oud Materiaalnummer: 22715122BNE

Model en design	
Combi-stoomoven	•
BlackLine	•
Kleur toestel	Obsidiaanzwart
Voordelen	
TasteControl	•
Snel opwarmen	•
Externe stoomopwekking	•
Ovenfuncties	
Ontdooien	•
Automatische programma's	•
Braadautomaat	•
Stomen	•
Grillfuncties	•
Grill	•
Hetelucht plus	•
Intensief bakken	•
Profi-functie	•
Boven-/onderwarmte	•
Onderwarmte	•
Circulatiegrill	•
Eco-hetelucht	•
Bedieningsgemak	
Koppeling met Miele@home	•
Display	DirectSensor S
SoftOpen	•
SoftClose	•
MultiLingua	•
Bereiden onafhankelijk van hoeveelheid	•
Dagtijdweergave	•
Kookwekker	•
Programmering begin bereidingstijd	•
Programmering einde bereidingstijd	•
Programmering bereidingstijd	•
Weergave werkelijke temperatuur	•
Weergave ingestelde temperatuur	•
Geluidssignaal bij het bereiken van de ingestelde temperatuur	•
Voorgeprogrammeerde temperaturen	•
Individuele instellingen	•
Efficiëntie en duurzaamheid	
Energie-efficiëntieklasse (A+++ – D)	A+
Automatische restwarmtebenutting	•
Stroomverbruik in de uitstand in W	0,5
Stroomverbruik in de stand-bymodus in W	1,0
Stroomverbruik in netwerkgebonden stand-by in W	2,0
Tijdsduur tot automatisch schakelen in stand-by in min.	20
Tijdsduur tot automatisch schakelen in netwerkgebonden stand-by in min.	20
Tijdsduur tot automatisch schakelen in uitstand in min.	20

DGC 7151

Combi-stoomoven

in elegant, zwart design met netwerkkoppeling en TasteControl.



EAN: 4002516610250 / Materiaalnummer: 12107760 /  
Oud Materiaalnummer: 22715122BNE

<b>Onderhoudscomfort</b>	
Emaillen ovenruimte met PerfectClean en katalytische achterwand	•
Externe stoomopwekker	•
Condensreductie door verwarmingselement in de bodem	•
Onderhoudsprogramma's	•
Onderhoudsprogramma Inweken	•
Droogprogramma ovenruimte	•
Uitneembare bakplaatgeleiders	•
Ontkalken	•
CleanGlass-deur	•
<b>Stoomtechn./watertoevoer</b>	
MonoSteam	•
Stoomopwekker vermogen in kW	2,20
Waterreservoir inhoud in l	1,0
Zuigbuis voor het opzuigen van water	•
<b>Veiligheid</b>	
Koelsysteem met koel front	•
Veiligheidsuitschakeling	•
Ingebruiknamebeveiliging	•
Toetsenvergrendeling	•
<b>Technische gegevens</b>	
Oveninhoud in l	76
Aantal niveaus	5
Genummerde niveaus	•
Deuraanslag	Onder
Ovenverlichting	1 Halogen-Spot
Min. temperaturen ovenmodus in °C	30
Max. temperaturen ovenmodus in °C	250
Min. temperaturen stoomovenmodus in °C	70
Max. temperaturen stoomovenmodus in °C	100
Min. nisbreedte in mm	560
Max. nisbreedte in mm	568
Nishoogte min. in mm	590
Nishoogte max. in mm	595
Nisdiepte in mm	550
Afmetingen (b x h x d) in mm	595 x 596 x 568
Toestelbreedte in mm	595
Toestelhoogte in mm	596
Toesteldiepte in mm	568
Gewicht in kg	42,0
Totale aansluitwaarde in kW	3,50
Spanning in V	220-240
Frequentie in Hz	50
Zekering in A	16
Aantal fasen	1
Aansluitkabel met netstekker	•
Verlichting vervangen	Klantendienst
<b>Bijbehorende accessoires</b>	
Bakplaat met PerfectClean	1
Universele bakplaat met PerfectClean	1
Bak- en braadrooster met PerfectClean	1

DGC 7151

Combi-stoomoven

in elegant, zwart design met netwerkkoppeling en TasteControl.


DGC 7151

Combi-stoomoven

in elegant, zwart design met netwerkkoppeling en TasteControl.




H226x-1B/BP/E/EP//IP, H2760B/BP, H28x0B/BP, H7x6xB/BP/BPX installation drawings




H226x-1B/BP/E/EP//IP, H2760B/BP, H28x0B/BP, H7x6xB/BP/BPX, installation drawings, GB, AUS




H2760B/BP, H28x0B/BP, H7x6xB/BP/BPX, DGC7351, DGC7151, installation drawings




H226x-1B/BP/E/EP//IP, H2760B/BP, H28x0B/BP, H7x6xB/BP/BPX, installation drawings



H226x-1B/BP/E/EP//IP, H2x6xB/BP, H7x6xB/BP/BPX, installation drawings



H2760B/BP, H28x0B/BP, H7x6xB/BP/BPX, installation drawings



H7x65BP, H7145BM, H7165B, H7365B, H2756B, H2765B/BP, DGC7151, DGC7351 installation drawings