

DGC 7445 HCX Pro

Greeploze compacte combi-stoomoven met toe- en afvoeraansluiting voor water voor stomen, bakken, braden met connectiviteit + HydroClean.



- Grote display met gewone tekst en sensorbediening: DirectSensor
- Perfecte resultaten: DualSteam-stoomtechnologie
- Van buiten knapperig, van binnen sappig: combi-koken
- Simpele bediening: waterreservoir achter bedieningspaneel
- Eenvoudige reiniging – HydroClean en roestvrijstalen ovenruimte

A+

EAN: 4002516590859 / Materiaalnummer: 12108130 /
Oud Materiaalnummer: 23744578BNE

| Model en design | |
|---|--------------|
| Combi-stoomoven | • |
| ArtLine | • |
| Greeploos | • |
| Kleur toestel | Grafietgrijs |
| Voordelen | |
| Snel opwarmen | • |
| Voorverwarmen | • |
| Externe stoomopwekking | • |
| Klimaatsensor | • |
| Individuele vochtinstellingsmogelijkheden bij combi-koken | • |
| Menu koken zonder smaakoverdracht | • |
| Mix & Match | • |
| Automatische programma's met de mogelijkheid de bereiding individueel aan te passen | • |
| Warmhouden | • |
| Crispfunctie | • |
| Ovenfuncties | |
| Ontdooien | • |
| Automatische programma's | • |
| Landspecifieke automatische programma's | • |
| Combi-koken | • |
| Combi-koken met hetelucht plus | • |
| Combi-koken met boven-/onderwarmte | • |
| Combi-koken met grote grill | • |
| Stomen | • |
| Sous-vide | • |
| Verwarmen | • |
| Gourmet-braden | • |
| Grillfuncties | • |
| Grill | • |
| Kleine grill | • |
| Hetelucht plus | • |
| Intensief bakken | • |
| Gebak speciaal | • |
| Boven-/onderwarmte | • |
| Bovenwarmte | • |
| Onderwarmte | • |
| Circulatiegrill | • |
| Eco-hetelucht | • |
| Eco-stomen | • |
| Borden verwarmen | • |
| Speciale toepassingen | • |
| Bedieningsgemak | |
| Koppeling met Miele@home | • |
| Display | DirectSensor |
| SoftOpen | • |
| Touch2Open | • |
| MultiLingua | • |
| Motorisch bedieningspaneel | • |

DGC 7445 HCX Pro

Greeploze compacte combi-stoomoven met toe- en afvoeraansluiting voor water voor stomen, bakken, braden met connectiviteit + HydroClean.




EAN: 4002516590859 / Materiaalnummer: 12108130 /

Oud Materiaalnummer: 23744578BNE


| | |
|---|----------------|
| Bereiden onafhankelijk van hoeveelheid | • |
| Stomen op 3 niveaus tegelijkertijd | • |
| Automatisch koken menu | • |
| Stoomreductie voor einde programma | • |
| Dagtijdweergave | • |
| Datumweergave | • |
| Kookwekker | • |
| Programmering begin bereidingstijd | • |
| Programmering einde bereidingstijd | • |
| Programmering bereidingstijd | • |
| Weergave werkelijke temperatuur | • |
| Weergave ingestelde temperatuur | • |
| Geluidssignaal bij het bereiken van de ingestelde temperatuur | • |
| Voorgeprogrammeerde temperaturen | • |
| Eigen programma's | • |
| Individuele instellingen | • |
| Efficiëntie en duurzaamheid | |
| Energie-efficiëntieklasse (A+++ – D) | A+ |
| Onderhoudscomfort | |
| Roestvrijstalen ovenruimte met lijntjesstructuur | • |
| Neerklapbaar grillelement | • |
| Externe stoomopwekker | • |
| HydroClean | • |
| Onderhoudsprogramma's | • |
| Onderhoudsprogramma Inweken | • |
| Onderhoudsprogramma Spoelen | • |
| Droogprogramma ovenruimte | • |
| Snelsluiting voor geleiderails | • |
| Uitneembare bakplaatgeleiders | • |
| Ontkalken | • |
| CleanGlass-deur | • |
| Stoomtechn./watertoevoer | |
| DualSteam | • |
| Stoomopwekker vermogen in kW | 3,30 |
| DirectWater plus | • |
| Afvoerfilter | • |
| Veiligheid | |
| Koelsysteem met koel front | • |
| Veiligheidsuitschakeling | • |
| Ingebruiknamebeveiliging | • |
| Wasemkoeling | • |
| Toetsenvergrendeling | • |
| Technische gegevens | |
| Oveninhoud in l | 47 |
| Aantal niveaus | 3 |
| Genummerde niveaus | • |
| Deuraanslag | Onder |
| Ovenverlichting | BrilliantLight |
| Min. temperaturen ovenmodus in °C | 30 |
| Max. temperaturen ovenmodus in °C | 230 |

DGC 7445 HCX Pro


Greeploze compacte combi-stoomoven met toe- en afvoeraansluiting voor water voor stomen, bakken, braden met connectiviteit + HydroClean.




ESW7x20, DGC7x4xHCPro, DGC7x4xHCXPro installation drawings




ESW7x10, DGC7x4xHCPro, DGC7x4xHCXPro, installation drawings




built-in DG DGM DGC XL build-under, installation drawing




DGC7x4x built-in tall cabinet, installation drawing



DGC7x4x Schwenkbereich der Blende, installation drawings



screw joint DGC XL, installation drawing



DGC7x6x X with and without handle side view, installation drawings