

DGC 7640 HC Pro

Compacte combi-stoomoven

voor stomen, bakken, braden met spijzethermometer + HydroClean.



- Touchdisplay met benaderingssensor: M Touch S + MotionReact
- Perfecte resultaten: DualSteam-stoomtechnologie
- Van buiten knapperig, van binnen sappig: combi-koken
- Miele@home – toestel met WiFi + Mix & Match
- Eenvoudige reiniging – HydroClean en roestvrijstalen ovenruimte



EAN: 4002516635543 / Materiaalnummer: 12108320 /
Oud Materiaalnummer: 23764038BNE

Model en design	
Combi-stoomoven	•
Kleur	Grafiëtgrijs
Efficiëntie en duurzaamheid	
Stroomverbruik in de uitstand in W	0,5
Stroomverbruik in de stand-by modus in W	1,0
Stroomverbruik in netwerkgebonden stand-by in W	2,0
Tijdsduur tot automatisch schakelen in uitstand in min.	20
Tijdsduur tot automatisch schakelen in stand-by in min.	20
Tijdsduur tot automatisch schakelen in netwerkgebonden stand-by in min.	20
Beschikbare displaytalen	
Beschikbare displaytalen via MultiLingua	bahasa malaysia, dansk, deutsch, english, español, français, hrvatski, italiano, magyar, nederlands, norsk, polski, português, русский, română, slovenčina, slovenščina, srpski, suomi, svenska, türkçe, українська, čeština, ελληνικά, ?
Model en design	
VitroLine	•
Voordelen	
Snel opwarmen	•
Voorverwarmen	•
Externe stoomopwekking	•
Klimaat sensor	•
Individuele vochtinstellingsmogelijkheden bij combi-koken	•
Menu koken zonder smaakoverdracht	•
Mix & Match	•
Spijzethermometer	met snoer
Automatische programma's met de mogelijkheid de bereiding individueel aan te passen	•
Warmhouden	•
Crisp-functie	•
Ovenfuncties	
Hetelucht plus	•
Boven-/onderwarmte	•
Stomen	•
Combi-koken	•
Combi-koken met hetelucht plus	•
Combi-koken met boven-/onderwarmte	•
Combi-koken met grote grill	•
Sous-vide	•
Intensief bakken	•
Circulatiegrill	•
Grill	•

DGC 7640 HC Pro
Compacte combi-stoomoven
voor stomen, bakken, braden met spijzethermometer + HydroClean.



EAN: 4002516635543 / Materiaalnummer: 12108320 /
Oud Materiaalnummer: 23764038BNE

Kleine grill	•
Bovenwarmte	•
Onderwarmte	•
Gebak speciaal	•
Eco-hetelucht	•
Eco-stomen	•
Ontdooien	•
Gourmet-braden	•
Verwarmen	•
Borden verwarmen	•
Automatische programma's	•
Landspecifieke automatische programma's	•
Speciale toepassingen	•
Bedieningsgemak	
Koppeling met Miele@home	•
Display	M Touch S
Naderingssensor MotionReact	•
MotionReact: licht op bij het naderen	•
MotionReact: display aan bij het naderen	•
MotionReact: geluidssignaal stopt bij het naderen	•
MotionReact: detectie van voorzijdes van meubelen	•
SoftOpen	•
SoftClose	•
MultiLingua	•
MyMiele	•
Helpfunctie	•
Motorisch bedieningspaneel	•
Bereiden onafhankelijk van hoeveelheid	•
Stomen op 3 niveaus tegelijkertijd	•
Automatisch koken menu	•
Stoomreductie voor einde programma	•
Dagtijdweergave	•
Datumweergave	•
Kookwekker	•
Programmering begin bereidingstijd	•
Programmering einde bereidingstijd	•
Programmering bereidingstijd	•
Weergave werkelijke temperatuur	•
Weergave ingestelde temperatuur	•
Geluidssignaal bij het bereiken van de ingestelde temperatuur	•
Voorgeprogrammeerde temperaturen	•
Eigen programma's	•
Sabbatprogramma	•
Individuele instellingen	•
Efficiëntie en duurzaamheid	
Energie-efficiëntieklasse (A+++ – D)	A+
Onderhoudscomfort	
Roestvrijstalen ovenruimte met lijntjesstructuur	•

DGC 7640 HC Pro

Compacte combi-stoomoven

voor stomen, bakken, braden met spijzenthermometer + HydroClean.

EAN: 4002516635543 / Materiaalnummer: 12108320 /

Oud Materiaalnummer: 23764038BNE

Neerklapbaar grillelement	•
Externe stoomopwekker	•
HydroClean	•
Onderhoudsprogramma Inweken	•
Onderhoudsprogramma Spoelen	•
Droogprogramma ovenruimte	•
Snelsluiting voor geleiderails	•
Uitneembare bakplaatgeleiders	•
Ontkalken	•
CleanGlass-deur	•
Stoomtechn./watertoevoer	
DualSteam	•
Stoomopwekker vermogen in kW	3,30
Waterreservoir inhoud in l	1,4
Waterreservoir achter bedieningspaneel	•
Condensreservoir achter bedieningspaneel	•
Afvoerfilter	•
Veiligheid	
Koelsysteem met koel front	•
Veiligheidsuitschakeling	•
Ingebruiknamebeveiliging	•
Wasemkoeling	•
Toetsenvergrendeling	•
Technische gegevens	
Oveninhoud in l	47
Aantal niveaus	3
Afmetingen (b x h x d) in mm	595 x 456 x 569
Genummerde niveaus	•
Deuraanslag	Onder
Ovenverlichting	BrilliantLight
Min. temperaturen ovenmodus in °C	30
Max. temperaturen ovenmodus in °C	230
Min. temperaturen stoomovenmodus in °C	40
Max. temperaturen stoomovenmodus in °C	100
Min. nisbreedte in mm	560
Max. nisbreedte in mm	568
Nishoogte min. in mm	450
Nishoogte max. in mm	452
Nisdiepte in mm	550
Afmetingen (b x h x d) in mm	595 x 456 x 569
Toestelbreedte in mm	595
Toestelhoogte in mm	456
Toestelhoogte in mm	455,5
Toestelhoogte in mm	456
Toesteldiepte in mm	569
Toesteldiepte in mm	568,5
Toesteldiepte in mm	569
Gewicht in kg	40,1

DGC 7640 HC Pro

Compacte combi-stoomoven

voor stomen, bakken, braden met spijzethermometer + HydroClean.




EAN: 4002516635543 / Materiaalnummer: 12108320 /

Oud Materiaalnummer: 23764038BNE

Totale aansluitwaarde in kW	3,40
Spanning in V	230
Frequentie in Hz	50
Zekering in A	16
Aantal fasen	1
Aansluitkabel met netstekker	•
Lengte van de aansluitkabel in m	2
Verlichting vervangen	Klantendienst
Bijbehorende accessoires	
Universele bakplaat met PerfectClean HUBB 71	1
Braadrooster met PerfectClean HBBR 71	1
FlexiClip met PerfectClean HFC 71 (paar)	1
Spijzethermometer met snoer	1
Uitneembare bakplaatgeleiders (paar)	1
Roestvrijstalen schaal met gaatjes	1
Roestvrijstalen schaal zonder gaatjes	1
HydroClean vloeibaar reinigingsmiddel	1
Ontkalkingstabletten	2


DGC 7640 HC Pro
 Compacte combi-stoomoven
 voor stomen, bakken, braden met spijzenthermometer + HydroClean.




H7000 handle, glass, installation drawings




Installation DG, DGM, DGC XL, ESW7x20 installation drawings




Installation_DG_DGM_DGC_XL_ESW7x10_EVS7010, installation drawings




built-in DG DGM DGC XL build-under, installation drawing




DGC7x4x built-in tall cabinet, installation drawing



DGC7x4x swivel range of the aperture, installation drawings



screw joint DGC XL, installation drawing



side view DGC XL, installation drawings