

DGC 7840 HC Pro
 Compacte combi-stoomoven
 voor stomen, bakken, braden met draadloze spijzethermometer + HydroClean.



- Groot touchdisplay met benaderingssensor: M Touch + MotionReact
- Perfecte resultaten: DualSteam-stoomtechnologie
- Van buiten knapperig, van binnen sappig: combi-koken
- Miele@home – toestel met WiFi + Mix & Match
- Eenvoudige reiniging – HydroClean en roestvrijstalen ovenruimte



EAN: 4002516634485 / Materiaalnummer: 12108480 /
 Oud Materiaalnummer: 23784028BNE

Algemene informatie	
Typeaanduiding	DGC 7840 HC Pro
Materiaalnummer fabrikant	12108480
EAN-nummer	4002516634485
Marketingklasse	Diamond
Model en design	
VitroLine	•
Model en design	
Combi-stoomoven	•
Kleur	Obsidiaanzwart
Voordelen	
Snel opwarmen	•
Voorverwarmen	•
Externe stoomopwekking	•
Klimaatensor	•
Individuele vochtinstellingsmogelijkheden bij combi-koken	•
Menu koken zonder smaakoverdracht	•
Mix & Match	•
Spijzethermometer	snoerloos
Automatische programma's met de mogelijkheid de bereiding individueel aan te passen	•
Warmhouden	•
Crisp-functie	•
Ovenfuncties	
Hetelucht plus	•
Boven-/onderwarmte	•
Stomen	•
Combi-koken	•
Combi-koken met hetelucht plus	•
Combi-koken met boven-/onderwarmte	•
Combi-koken met grote grill	•
Sous-vide	•
Intensief bakken	•
Circulatiegrill	•
Grill	•
Kleine grill	•
Grillfuncties	•
Bovenwarmte	•
Onderwarmte	•
Gebak speciaal	•
Eco-hetelucht	•
Eco-stomen	•
Ontdooien	•
Gourmet-braden	•
Verwarmen	•
Borden verwarmen	•
Automatische programma's	•
Landspecifieke automatische programma's	•

DGC 7840 HC Pro
 Compacte combi-stoomoven
 voor stomen, bakken, braden met draadloze spijzenthermometer + HydroClean.



EAN: 4002516634485 / Materiaalnummer: 12108480 /
 Oud Materiaalnummer: 23784028BNE

Speciale toepassingen	•
Bedieningsgemak	
Koppeling met Miele@home	•
Display	M Touch
Naderingssensor MotionReact	•
SoftOpen	•
SoftClose	•
MultiLingua	•
MyMiele	•
Helpfunctie	•
Motorisch bedieningspaneel	•
Bereiden onafhankelijk van hoeveelheid	•
Stomen op 3 niveaus tegelijkertijd	•
Automatisch koken menu	•
Stoomreductie voor einde programma	•
Meertonige geluidssignalen	•
Timerfuncties	•
Dagtijdweergave	•
Datumweergave	•
Kookwekker	•
Programmering begin bereidingstijd	•
Programmering einde bereidingstijd	•
Programmering bereidingstijd	•
Weergave werkelijke temperatuur	•
Weergave ingestelde temperatuur	•
Geluidssignaal bij het bereiken van de ingestelde temperatuur	•
Voorgeprogrammeerde temperaturen	•
Eigen programma's	•
Sabbatprogramma	•
Individuele instellingen	•
Efficiëntie en duurzaamheid	
Energie-efficiëntieklasse (A+++ – D)	A+
Stroomverbruik in de uitstand in W	0,3
Stroomverbruik in de stand-bymodus in W	0,8
Stroomverbruik in netwerkgebonden stand-by in W	2,0
Tijdsduur tot automatisch schakelen in uitstand in min.	20
Tijdsduur tot automatisch schakelen in stand-by in min.	20
Tijdsduur tot automatisch schakelen in netwerkgebonden stand-by in min.	20
Onderhoudscomfort	
Roestvrijstalen ovenruimte met lijntjesstructuur	•
Neerklapbaar grillelement	•
Externe stoomopwekker	•
HydroClean	•
Onderhoudsprogramma's	•
Onderhoudsprogramma Inweken	•
Onderhoudsprogramma Spoelen	•
Droogprogramma ovenruimte	•

DGC 7840 HC Pro

Compacte combi-stoomoven


voor stomen, bakken, braden met draadloze spijzethermometer + HydroClean.

EAN: 4002516634485 / Materiaalnummer: 12108480 /


Oud Materiaalnummer: 23784028BNE

Snelsluiting voor geleiderails	•
Uitneembare bakplaatgeleiders	•
Ontkalken	•
CleanGlass-deur	•
Stoomtechn./watertoevoer	
DualSteam	•
Stoomopwekker vermogen in kW	3,30
Waterreservoir inhoud in l	1,4
Waterreservoir achter bedieningspaneel	•
Condensreservoir achter bedieningspaneel	•
DirectWater	Nee
Afvoerfilter	•
Veiligheid	
Koelsysteem met koel front	•
Veiligheidsuitschakeling	•
Ingebruiknamebeveiliging	•
Wasemkoeling	•
Toetsenvergrendeling	•
Technische gegevens	
Oveninhoud in l	47
Aantal niveaus	3
Genummerde niveaus	•
Deuraanslag	Onder
Ovenverlichting	BrilliantLight
Min. temperaturen ovenmodus in °C	30
Max. temperaturen ovenmodus in °C	230
Temperaturen ovenmodus in °C	30–230
Min. temperaturen stoomovenmodus in °C	40
Max. temperaturen stoomovenmodus in °C	100
Temperaturen stoomovenmodus in °C	40–100
Nismaten (b x h x d) in mm	560-568 x 450-452 x 550
Min. nisbreedte in mm	560
Max. nisbreedte in mm	568
Nishoogte min. in mm	450
Nishoogte max. in mm	452
Nisdiepte in mm	550
Afmetingen (b x h x d) in mm	595 x 456 x 569
Gewicht in kg	40,1
Totale aansluitwaarde in kW	3,40
Spanning in V	230
Frequentie in Hz	50
Zekering in A	16
Aantal fasen	1
Aansluitkabel met netstekker	•
Lengte van de aansluitkabel in m	2
Verlichting vervangen	Klantendienst
Bijbehorende accessoires	
Universele bakplaat met PerfectClean HUBB 71	1


DGC 7840 HC Pro
 Compacte combi-stoomoven
 voor stomen, bakken, braden met draadloze spijzenthermometer + HydroClean.




H7000 handle, glass, installation drawings




Installation DG, DGM, DGC XL, ESW7x20 installation drawings




Installation_DG_DGM_DGC_XL_ESW7x10_EVS7010, installation drawings




built-in DG DGM DGC XL build-under, installation drawing




DGC7x4x built-in tall cabinet, installation drawing



DGC7x4x swivel range of the aperture, installation drawings



screw joint DGC XL, installation drawing



side view DGC XL, installation drawings