

H 7365 B

Oven

in een elegant, zwart design met spijzenthermometer en PerfectClean.



- Grote display met gewone tekst en sensorbediening: DirectSensor
- Zeer eenvoudige reiniging – PerfectClean-uitvoering
- Bijzonder luchtig deeg en bruine korsten: Profi-functie
- Gegarandeerd geen te gare voedingsmiddelen: TasteControl
- Toestel met wifi: Miele@home

A+

EAN: 4002516610953 / Materiaalnummer: 12113600 /  
Oud Materiaalnummer: 22736524EU1

Model en design	
Inbouwoven	•
BlackLine	•
Kleur toestel	Obsidiaanzwart
Voordelen	
TasteControl	•
Snel opwarmen	•
Voorverwarmen	•
Spijzenthermometer	met snoer
Crispfunctie	•
Ovenfuncties	
Ontdooien	•
Automatische programma's	•
Landspecifieke automatische programma's	•
Braadautomaat	•
Eco-hetelucht	•
Grillfuncties	•
Grill	•
Hetelucht plus	•
Intensief bakken	•
Profi-functie	•
Profi-functie met Hetelucht Plus	•
Profi-functie met boven-/onderwarmte	•
Profi-functie met intensief bakken	•
Profi-functie met braadautomaat	•
Boven-/onderwarmte	•
Onderwarmte	•
Circulatiegrill	•
Speciale toepassingen	•
Bedieningsgemak	
Koppeling met Miele@home	•
Display	DirectSensor
SoftOpen	•
SoftClose	•
MultiLingua	•
Stoomstoten op tijd programmeerbaar	•
Dagtijdweergave	•
Tijdsynchronisatie	•
Datumweergave	•
Kookwekker	•
Programmering begin bereidingstijd	•
Programmering einde bereidingstijd	•
Programmering bereidingstijd	•
Weergave werkelijke temperatuur	•
Weergave ingestelde temperatuur	•
Geluidssignaal bij het bereiken van de ingestelde temperatuur	•
Voorgeprogrammeerde temperaturen	•
Eigen programma's	•
Individuele instellingen	•

H 7365 B

Oven

in een elegant, zwart design met spijzenthermometer en PerfectClean.



EAN: 4002516610953 / Materiaalnummer: 12113600 /  
Oud Materiaalnummer: 22736524EU1

<b>Efficiëntie en duurzaamheid</b>	
Energie-efficiëntieklasse (A+++ – D)	A+
Automatische restwarmtebenutting	•
Stroomverbruik in de uitstand in W	0,5
Stroomverbruik in de stand-bymodus in W	1,0
Stroomverbruik in netwerkgebonden stand-by in W	2,0
Tijdsduur tot automatisch schakelen in stand-by in min.	20
Tijdsduur tot automatisch schakelen in netwerkgebonden stand-by in min.	20
Tijdsduur tot automatisch schakelen in uitstand in min.	20
<b>Onderhoudscomfort</b>	
Ovenruimte met PerfectClean en katalytische achterwand	•
Neerklapbaar grillelement	•
CleanGlass-deur	•
<b>Veiligheid</b>	
Koelsysteem met koel front	•
Veiligheidsuitschakeling	•
Vergrendeling	•
Toetsenvergrendeling	•
<b>Technische gegevens</b>	
Oveninhoud in l	76
Aantal niveaus	5
Aantal niveaus ovenruimte 1	5
Aantal niveaus ovenruimte 2	5
Genummerde niveaus	•
Ovenverlichting	1 led-spot
Temperaturen in °C	30–300
Min. temperaturen in °C	30
Max. temperaturen in °C	300
Min. nisbreedte in mm	560
Max. nisbreedte in mm	568
Nishoogte min. in mm	590
Nishoogte max. in mm	595
Nisdiepte in mm	550
Toestelbreedte in mm	595
Toestelhoogte in mm	596
Toesteldiepte in mm	568
Gewicht in kg	42,0
Totale aansluitwaarde in kW	3,50
Spanning in V	220-240
Frequentie in Hz	50
Zekering in A	16
Aantal fasen	1
Aansluitkabel met netstekker	•
Lengte van de aansluitkabel in m	1,50
Verlichting vervangen	Klantendienst
<b>Bijbehorende accessoires</b>	
Bakplaat met PerfectClean	1
Universele bakplaat met PerfectClean	1
Bak- en braadrooster met PerfectClean	1
FlexiClip-geleiders met PerfectClean (paar)	1

H 7365 B

Oven

in een elegant, zwart design met spijzenthermometer en PerfectClean.



EAN: 4002516610953 / Materiaalnummer: 12113600 /

Oud Materiaalnummer: 22736524EU1

Uitneembare bakplaatgeleiders met PerfectClean (paar)

1

Ontkalkingstabletten

2

### Beschikbare displaytalen


Beschikbare displaytalen via MultiLingua

bahasa malaysia, dansk,  
deutsch, english, español,  
français, hrvatski, italiano,  
magyar, nederlands,  
norsk, polski, portugês,  
русский, română,  
slovenčina, slovenščina,  
srpski, suomi, svenska,  
türkçe, українська, čeština,  
ελληνικά,


H 7365 B

Oven

in een elegant, zwart design met spijzenthermometer en PerfectClean.




installation H7000 XL, installation drawing




installation H7000 XL, installation drawing, GB, AU



side view H7000 XL, installation drawings




built-in H7000 XL, installation drawing



H226x-1B/BP/E/EP/I/IP, H2x6xB/BP, H7x6xB/BP/BPX, installation drawings



side view H7000 XL build-under, installation drawing



H7x65BP, H7145BM, H7165B, H7365B, H2756B, H2765B/BP, DGC7151, DGC7351 installation drawings