

CM 5315 Active

Vrijstaande koffiezetautomat

met OneTouch for Two-bereiding voor ultiem koffiegenot.



- Gelijktijdige bereiding met één druk op de knop- OneTouch for Two
- Perfecte resultaten en een intens koffiearoma – AromaticSystem
- Romig melkschuim voor veelzijdige koffiespecialiteiten
- Comfortabele reinigings- en onderhoudsprogramma's
- Ideaal bij gasten – voor grotere hoeveelheden – Kanfunctie

EAN: 4002516599272 / Materiaalnummer: 12134690 /
Oud Materiaalnummer: 29531510EU1

Model en design	
Vrijstaande koffiemachine met bonensysteem	•
Kleur	Grafietgrijs
Voordelen	
AromaticSystem	•
OneTouch-bereiding	•
OneTouch for Two-bereiding	•
Kegelmaalwerk voor beter behoud van het aroma	•
Maling instelbaar	•
Andere koffiesoort in poedervorm mogelijk	•
Maalhoeveelheid koffie programmeerbaar	•
Hoeveelheid water programmeerbaar	•
Watertemperatuur programmeerbaar	•
Hoeveelheid melk programmeerbaar	•
Hoeveelheid melkschuim programmeerbaar	•
Bevochtigen programmeerbaar	•
Bedieningscomfort	
Display	DirectSensor
MultiLingua	•
Aantal bonensoorten	1
Aantal bonenreservoirs	1
Capaciteit bonenreservoir A in g	200
Capaciteit bonenreservoirs totaal in g	200
Capaciteit waterreservoir in liters	1,3
Capaciteit opvangschaal in l	0,8
Gemakkelijk bereikbaar waterreservoir	•
Stand-bytijd programmeerbaar	•
Individuele instellingen	•
Dranken	
Hoeveelheden in ml	20-300
Ristretto enkel	•
Ristretto dubbel	•
Espresso enkel	•
Espresso dubbel	•
Koffie enkel	•
Koffie dubbel	•
Caffè lungo enkel	•
Caffè lungo dubbel	•
Cappuccino enkel	•
Cappuccino dubbel	•
Latte macchiato enkel	•
Latte macchiato dubbel	•
Warme melk enkel	•
Warme melk dubbel	•
Melkschuim enkel	•
Melkschuim dubbel	•
Caffè latte enkel	•
Caffè latte dubbel	•
Koffiekan	•

CM 5315 Active

Vrijstaande koffiezetapparaat

met OneTouch for Two-bereiding voor ultiem koffiegenot.



EAN: 4002516599272 / Materiaalnummer: 12134690 /

Oud Materiaalnummer: 29531510EU1

Efficiëntie en duurzaamheid	
Energiebesparende eco-stand	•
Onderhoudscomfort	
Handmatig ontkalken	•
Automatisch spoelen melkleiding vanuit het waterreservoir	•
Comfortabele reinigingsprogramma's	•
Automatische spoelfunctie	•
ComfortClean	•
Uitneembare melkleiding	•
Uitneembaar filtersysteem	•
Waterhardheid instelbaar	•
Veiligheid	
Vergrendeling	•
Technische gegevens	
In hoogte verstelbare uitloop in cm	13,5
In hoogte verstelbare uitloop in cm	8,0
Toestelbreedte in mm	241
Toestelhoogte in mm	360
Toesteldiepte in mm	460
Totale aansluitwaarde in kW	1,45
Spanning in V	220-240
Zekering in A	10
Aantal fasen	1
Lengte van de aansluitkabel in m	1,2
Bijgeleverde accessoires	
Voucher voor koffiekan CJ 1	•
Ontkalkingstabletten	•
Reinigingstabletten	•
Verkorte gebruiksaanwijzing op de achterkant van het toestel	•
Beschikbare displaytalen	
Beschikbare displaytalen via MultiLingua	bahasa malaysia, dansk, deutsch, english, español, français, hrvatski, italiano, magyar, nederlands, norsk, polski, português, русский, română, slovenčina, slovenščina, srpski, suomi, svenska, türkçe, українська, čeština, ελληνικά,