

PFD 401 U [WB Marine]  
Onderbouwverswatervaatwasser  
met rekken, Lloyd's Register-approved.



- Flexibel afwassen met 2 draadmanden of kunststof gecoate rekken per belading
- Max. reinigingscapaciteit\*: 285 borden per uur of 15 rekken per uur
- Hoog bedieningsgemak met touchscreen – M Touch Basic
- Altijd het juiste programma – speciale oplossingen voor verschillende soorten serviesgoed
- Eersteklas resultaten dankzij verswaterspoelsysteem

\* Afhankelijk van de omstandigheden (watertemperatuur, stroomaansluiting) kunnen de aangegeven waarden variëren.

EAN: 4002516604631 / Materiaalnummer: 12143270 /  
Oud Materiaalnummer: 61040130MAR

<b>Model en uitvoering</b>	
Model	Onderbouwvaatwasser
Serie	MasterLine
Model	Marine
Spoelsysteem	Frontladers met vers water
Aantal spoelniveaus	2
Front	Roestvrij staal
Deksel	Zonder deksel
Zijwanden	Verzinkt
<b>Toepassing</b>	
Geschikt voor offshore en marine	•
<b>Capaciteitsgegevens</b>	
Geteste antivirale werking	•
Geteste hygiëne	•
Circulatiepomp, Qmax in l/min.	390
Kortste programmaduur in min.	8
Maximale naspoeltemperatuur in °C	70
Reinigingscapaciteit borden per uur	285
Reinigingscapaciteit bakjes per uur	15
Spoelen van kunststof rekken mogelijk op 2 niveaus	•
Levensduur in reinigingscycli	28000
<b>Miele MOVE</b>	
Kan worden verbonden met Miele MOVE	•
Weergave van de toestelstatus en -details	•
Pushmeldingen ontvangen	•
Individuele toestelbenaming	•
Locatieconfiguratie	•
Nabestelling van gebruiksartikelen	•
Probleemoplossing	•
Vastlegging van bedrijfsgegevens	•
Zelfhulpfunctie	•
Installatie van remote- en software-updates	•
<b>Besturing</b>	
Type besturing	M Touch Basic
Maximale voorprogrammering in uren	24
Resttijdindicatie	•
Programma's [aantal]	10
Weergave programmaverloop	•
Instelbare displaytalen	•
Taalneutrale bediening	•
<b>Stand. elektrische aansluiting</b>	
Elektrische aansluiting	3N AC 400V 50HZ
Verwarmingsvermogen in kW	8,50
Totale aansluitwaarde in kW	8,90
Zekering in A	16
Lengte van de netaansluitkabel in meter	1,90
<b>Mogelijke spanningsvariant 1</b>	
Elektrische aansluiting	AC 230V 50HZ
Verwarmingsvermogen in kW	3,00
Totale aansluitwaarde in kW	3,40

PFD 401 U [WB Marine]  
Onderbouwverswatervaatwasser  
met rekken, Lloyd's Register-approved.



EAN: 4002516604631 / Materiaalnummer: 12143270 /  
Oud Materiaalnummer: 61040130MAR

Zekering in A	16
<b>Wateraansluiting/-afvoer</b>	
Koud water [aantal]	1
Warm water [aantal]	1
Vereiste waterdruk in bar	0,40-10,00
Afvoerpomp [DN]	22
Maximale stijging van afvoerpomp in cm	100
Geïntegreerde waterontharder	•
Maximale waterhardheid in mmol/l	10,70
Waterbeveiligingssysteem	Waterproof-systeem
Waterverbruik per spoelgang in l	17,50
Lengte watertoevoerslang in cm	170
Lengte waterafvoerslang in cm	150
<b>Afmetingen en gewicht</b>	
Buitenmaat, hoogte in mm	820
Buitenmaat, breedte in mm	598
Buitenmaat, diepte in mm	580
Buitenmaat, brutohoogte in mm	920
Buitenmaat, brutobreedte in mm	670
Buitenmaat, brutodiepte in mm	740
Bruikbare spoelruimte, hoogte in mm	530
Bruikbare spoelruimte, breedte in mm	536
Bruikbare spoelruimte, diepte bovenrek in mm	474
Bruikbare spoelruimte, diepte onderrek in mm	516
Inschuifhoogte boven vloer in mm	216
De benodigde nisbreedte in mm	600
Nettogewicht [kg]	65
Brutogewicht in kg	75
Maximale vloerbelasting in N/m <sup>2</sup>	1200
<b>Emissiewaarden</b>	
Geluidsrukniveau op de werkplek (LpA)	47 dB(A) re 20 µPa
Geluidsvermogen (LwA)	59,0
Warmteafgifte aan ruimte in MJ/h	1,08
<b>Programma's</b>	
Universeel	•
Kort	•
Hygiëne	•
Koud/voorspoelen	•
Glazen	•
Bierglazen	•
Bestek	•
Kunststof	•
Intensief	•
Regeneratie	•
Afpompen	•
<b>Rekuitvoering</b>	
2 x inzet E 816 voor borden	•
1 x bovenrek APFD 215	•
1 x onderrek APFD 220 voor inzetten	•
2 x inzet APFD 420 voor bestek	•
In hoogte verstelbaar bovenrek	•

PFD 401 U [WB Marine]  
 Onderbouwverswatervaatwasser  
 met rekken, Lloyd's Register-approved.



EAN: 4002516604631 / Materiaalnummer: 12143270 /

Oud Materiaalnummer: 61040130MAR

Combineerbaar met flessenhouder APFD 210

#### Uitvoering

Droging	zonder
1 combi-doseersysteem/deur voor poedervormig reinigingsmiddel en naspoelmiddel	•
Spoelruimte van hoogwaardig roestvrij staal	•
Zoutreservoir in de deur	•
AutoClose	•
Perfect GlassCare	•
Instelbare temperatuurstop	•
Aanpasbare naspoeltemperatuur	•
Optische interface	•
Zeer effectief filtersysteem met controle zeefplaatsing	•
WiFi-module	•
Veel accessoires (naar keuze)	•

#### Aansluitmogelijkheden

Externe doseermodule voor reinigingsmiddel	•
Externe doseermodule voor glansspoelmiddel	•

#### Normen, keur- en kenmerken

CE	•
Voldoet aan machinerichtlijn volgens 2006/42/EG	•
Bescherming tegen opspattend water IPX1	•
EMC ontstoord	•
DIN 10512	•
DIN EN 17735	•
Lloyd-register	•