

DAW 1920 Active
Wanddampkap
met EasySwitch-druktoetsen voor comfortabele bediening



- Tijdloos design – dampkap van roestvrij staal in 898 mm breedte
- Zeer krachtig – 645 m³/h in de boosterstand
- Gelijkmatische verlichting dankzij led-strip
- Efficiënte filtering – 10-laags metalen vetfilter
- Past in elke woning – voor luchtafvoer- en circulatiesystemen

A

EAN: 4002516609841 / Materiaalnummer: 12150750 / Oud Materiaalnummer: 28W1920EB

Model	
Wanddampkap	•
Ovenfuncties	
Soort luchtgeleiding	Converteerbaar
Vereiste achteraf aan te schaffen actieve koolstoffilters	DKFS 36-P
Design	
Kleur	Roestvrij staal
Bedieningsgemak	
Elektronische besturing	•
Efficiëntie en duurzaamheid	
Energie-efficiëntieklasse (A+++ – D)	A
Jaarlijks energieverbruik in kWh/jaar	49,8
Categorie hydrodynamische efficiëntie	A
Verlichtingsefficiëntieklasse	A
Klasse voor vetfiltering	B
Filtersysteem	
Aantal vaatwasserbestendige roestvrij stalen vetfilters	3
Verlichting	
Aantal x watt	1 x 3,2 W
Lichtsterkte in Lx	350 lx
Kleurtemperatuur in K	3500 Kelvin
Ventilator	
Dubbelszijdig zuigende ventilator	•
Wisselstroommotor (AC-motor)	•
Luchtafvoer	
Afzuigcapaciteit vermogensstand 1 (m ³ /uur) volgens EN 61591	255
Afzuigcapaciteit vermogensstand 2 (m ³ /uur) volgens EN 61591	400
Afzuigcapaciteit boosterstand (m ³ /uur)	645
Geluidsniveau vermogensstand 1 (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3	53,0
Geluidsniveau vermogensstand 2 (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3	62,0
Geluidsniveau boosterstand (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3	71,0
Geluidsdruk stand 1 (dB(A) re20μPa)	39,0
Geluidsdruk vermogensstand 2 (dB(A) re20μPa) volgens EN 60704-2-13	48,0
Geluidsdruk boosterstand (dB(A) re20μPa) volgens EN 60704-2-13	57,0
Recirculatie	
Afzuigcapaciteit vermogensstand 1 (m ³ /uur) volgens EN 61591	235
Afzuigcapaciteit vermogensstand 2 (m ³ /uur) volgens EN 61591	390
Afzuigcapaciteit boosterstand 1 (m ³ /uur) volgens EN 61591	620
Geluidsniveau vermogensstand 1 (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3	54,0
Geluidsniveau vermogensstand 2 (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3	64,0

DAW 1920 Active
Wanddampkap
met EasySwitch-druktoetsen voor comfortabele bediening



EAN: 4002516609841 / Materiaalnummer: 12150750 / Oud Materiaalnummer: 28W1920EB

Geluidsniveau boosterstand 1 (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3	74,0
---	------

Geluidsdruk vermogensstand 1 (dB(A) re20μPa) volgens EN 60704-2-13	40,0
--	------

Geluidsdruk vermogensstand 2 (dB(A) re20μPa) volgens EN 60704-2-13	50,0
--	------

Geluidsdruk boosterstand 1 (dB(A) re20μPa) volgens EN 60704-2-13	60,0
--	------

Technische gegevens

Totale hoogte afzuigkap luchtafvoer en extern in mm	673–993
---	---------

Totale hoogte luchtcirculatie en extern in mm	803–1123
---	----------

Totale hoogte dampkap luchtafvoersysteem en externe ventilator min. in mm	673
---	-----

Breedte van kap in mm	898
-----------------------	-----

Totale hoogte dampkap luchtafvoersysteem en externe ventilator max. in mm	993
---	-----

Hoogte van kap in mm	50
----------------------	----

Totale hoogte dampkap circulatiesysteem min. in mm	803
--	-----

Diepte van kap in mm	500
----------------------	-----

Totale hoogte dampkap circulatiesysteem max. in mm	1123
--	------

Minimale afstand boven elektrische kookplaten in mm	450
---	-----

Nettogewicht in kg	15,0
--------------------	------

Lengte van de aansluitkabel in m	1,4
----------------------------------	-----

Gearde stekker	•
----------------	---

Totale aansluitwaarde in kW	0,24
-----------------------------	------

Spanning in V	230
---------------	-----

Zekering in A	10
---------------	----

Aantal fasen	1
--------------	---

Frequentie in Hz	50
------------------	----

Montage-instructies

Aansluitstuk luchtafvoer bovenkant	•
------------------------------------	---

Aansluitstuk luchtafvoer boven- en achterkant	•
---	---

Diameter aansluitstuk luchtafvoer in mm	150
---	-----

Uitschuifbare bevestigingskolom	•
---------------------------------	---


Bijbehorende accessoires

Terugslagklep	•
---------------	---

Bij te bestellen accessoires

Actieve koolstoffilter	Nein
------------------------	------

DAW 1920 Active
Wanddampkap
met EasySwitch-druktoetsen voor comfortabele bediening



DAW1920, DAW1922W Living, Installation drawings