

H 2761 B

Oven

in roestvrijstalen design met netwerk, PerfectClean en FlexiClip-geleider.



- Tekstdisplay met knoppen – EasyControl Plus
- Zeer eenvoudige reiniging – PerfectClean-uitvoering
- Toestel met wifi: Miele@home
- Heel eenvoudig voor een perfect resultaat – Automatisch programma's
- Voor alles wat knapperig en krokant moet zijn – functie AirFry



EAN: 4002516680833 / Materiaalnummer: 12159800 / Oud Materiaalnummer: 22276144B

Model en design	
Inbouwoven	•
Kleur	Roestvrij staal met CleanSteel
ContourLine	•
Voordelen	
Snel opwarmen	•
Ovenfuncties	
AirFry	•
Automatische programma's	•
Eco-hetelucht	•
Grill	•
Hetelucht plus	•
Intensief bakken	•
Boven-/onderwarmte	•
Onderwarmte	•
Circulatiegrill	•
Bedieningsgemak	
Koppeling met Miele@home	•
Display	EasyControl Plus
SoftOpen	•
SoftClose	•
MultiLingua	•
Dagtijdweergave	•
Kookwekker	•
Programmering begin bereidingstijd	•
Programmering einde bereidingstijd	•
Programmering bereidingstijd	•
Weergave werkelijke temperatuur	•
Weergave ingestelde temperatuur	•
Geluidssignaal bij het bereiken van de ingestelde temperatuur	•
Voorgeprogrammeerde temperaturen	•
Individuele instellingen	•
Efficiëntie en duurzaamheid	
Energie-efficiëntieklasse (A+++ – D)	A+
Stroomverbruik in de uitstand in W	0,5
Stroomverbruik in de stand-bymodus in W	1,0
Stroomverbruik in netwerkgebonden stand-by in W	2,0
Tijdsduur tot automatisch schakelen in stand-by in min.	20
Tijdsduur tot automatisch schakelen in netwerkgebonden stand-by in min.	20
Tijdsduur tot automatisch schakelen in uitstand in min.	20
Onderhoudscomfort	
Roestvrijstalen/CleanSteel-oppervlak	•
Ovenruimte met PerfectClean en katalytische achterwand	•
CleanGlass-deur	•
Veiligheid	
Koelsysteem met koel front	•
Veiligheidsuitschakeling	•
Vergrendeling	•

H 2761 B

Oven

in roestvrijstalen design met netwerk, PerfectClean en FlexiClip-geleider.



EAN: 4002516680833 / Materiaalnummer: 12159800 / Oud Materiaalnummer: 22276144B

Technische gegevens	
Oveninhoud in l	76
Aantal niveaus	5
Aantal niveaus ovenruimte 1	5
Aantal niveaus ovenruimte 2	5
Genummerde niveaus	•
Ovenverlichting	1 halogeen spot
Temperaturen in °C	30-300
Min. temperaturen in °C	30
Max. temperaturen in °C	300
Min. nisbreedte in mm	560
Max. nisbreedte in mm	568
Nishoogte min. in mm	590
Nishoogte max. in mm	595
Nisdiepte in mm	550
Afmetingen (b x h x d) in mm	595 x 596 x 569
Toestelbreedte in mm	595
Toestelhoogte in mm	596
Toesteldiepte in mm	569
Gewicht in kg	42,0
Totale aansluitwaarde in kW	3,50
Spanning in V	220-240
Frequentie in Hz	50
Zekering in A	16
Aantal fasen	1
Aansluitkabel met netstekker	•
Lengte van de aansluitkabel in m	1,50
Verlichting vervangen	Klant

Bijbehorende accessoires	
Bakplaat met PerfectClean HBB 71	1
Universele bakplaat met PerfectClean HUBB 71	1
Bak- en braadrooster	1
FlexiClip HFC 70-C (paar)	1
Uitneembare bakplaatgeleiders (paar)	1

Beschikbare displaytalen	
Beschikbare displaytalen via MultiLingua	bahasa malaysia, dansk, deutsch, english, español, français, hrvatski, italiano, magyar, nederlands, norsk, polski, portugûês, русский, română, slovenčina, slovenščina, srpski, suomi, svenska, türkçe, українська, čeština, ελληνικά,

H 2761 B

Oven

in roestvrijstalen design met netwerk, PerfectClean en FlexiClip-geleider.



installation H7000 XL, installation drawing




side view H7000 XL, installation drawings



built-in H7000 XL, installation drawing



Installation H7000 XL underframe, installation drawings



DG2740, DG7140, DGM7340, H2760B/BP, H7140BM, H7x64B/BP, H7x60B/BP installation drawings



side view H7000 XL build-under, installation drawing