

H 2851 BP

Oven

in een combineerbaar design met netwerk en pyrolyse.



- Tekstdisplay met knoppen – EasyControl Plus
- Eenvoudig schoon te maken – Pyrolyse-zelfreiniging
- Toestel met wifi: Miele@home
- Heel eenvoudig voor een perfect resultaat – Automatisch programma's
- Voor alles wat knapperig en krokant moet zijn – functie AirFry



EAN: 4002516659099 / Materiaalnummer: 12159860 / Oud Materiaalnummer: 22285145B

| Model en design | |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Inbouwoven | • |
| Kleur | Roestvrij staal met CleanSteel |
| PureLine | • |
| Voordelen | |
| Snel opwarmen | • |
| Ovenfuncties | |
| AirFry | • |
| Automatische programma's | • |
| Eco-hetelucht | • |
| Grill | • |
| Hetelucht plus | • |
| Intensief bakken | • |
| Boven-/onderwarmte | • |
| Circulatiegrill | • |
| Bedieningsgemak | |
| Koppeling met Miele@home | • |
| Display | EasyControl Plus |
| SoftOpen | • |
| SoftClose | • |
| MultiLingua | • |
| Dagtijdweergave | • |
| Kookwekker | • |
| Programmering begin bereidingstijd | • |
| Programmering einde bereidingstijd | • |
| Programmering bereidingstijd | • |
| Weergave werkelijke temperatuur | • |
| Weergave ingestelde temperatuur | • |
| Geluidssignaal bij het bereiken van de ingestelde temperatuur | • |
| Voorgeprogrammeerde temperaturen | • |
| Individuele instellingen | • |
| Efficiëntie en duurzaamheid | |
| Energie-efficiëntieklasse (A+++ – D) | A+ |
| Stroomverbruik in de uitstand in W | 0,5 |
| Stroomverbruik in de stand-bymodus in W | 1,0 |
| Stroomverbruik in netwerkgebonden stand-by in W | 2,0 |
| Tijdsduur tot automatisch schakelen in stand-by in min. | 20 |
| Tijdsduur tot automatisch schakelen in netwerkgebonden stand-by in min. | 20 |
| Tijdsduur tot automatisch schakelen in uitstand in min. | 20 |
| Onderhoudscomfort | |
| Roestvrijstaal/CleanSteel-oppervlak | • |
| Pyrolytische zelfreiniging | • |
| CleanGlass-deur | • |
| Veiligheid | |
| Koelsysteem met koel front | • |
| Veiligheidsuitschakeling | • |
| Vergrendeling | • |
| Deurvergrendeling bij Pyrolyseprogramma | • |

H 2851 BP

Oven

in een combineerbaar design met netwerk en pyrolyse.




EAN: 4002516659099 / Materiaalnummer: 12159860 / Oud Materiaalnummer: 22285145B

| Technische gegevens | |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Oveninhoud in l | 76 |
| Aantal niveaus | 5 |
| Aantal niveaus ovenruimte 1 | 5 |
| Aantal niveaus ovenruimte 2 | 5 |
| Genummerde niveaus | • |
| Ovenverlichting | 1 halogeen spot |
| Temperaturen in °C | 30-300 |
| Min. temperaturen in °C | 30 |
| Max. temperaturen in °C | 300 |
| Min. nisbreedte in mm | 560 |
| Max. nisbreedte in mm | 568 |
| Nishoogte min. in mm | 590 |
| Nishoogte max. in mm | 595 |
| Nisdiepte in mm | 550 |
| Afmetingen (b x h x d) in mm | 595 x 596 x 569 |
| Toestelbreedte in mm | 595 |
| Toestelhoogte in mm | 596 |
| Toesteldiepte in mm | 569 |
| Gewicht in kg | 47,0 |
| Totale aansluitwaarde in kW | 3,60 |
| Spanning in V | 220-240 |
| Frequentie in Hz | 50 |
| Zekering in A | 16 |
| Aantal fasen | 1 |
| Aansluitkabel met netstekker | • |
| Lengte van de aansluitkabel in m | 1,50 |
| Verlichting vervangen | Klant |
| Bijbehorende accessoires | |
| Universele bakplaat met PerfectClean HUBB 71 | 1 |
| Bak- en braadrooster | 1 |
| Uitneembare bakplaatgeleiders (paar) | 1 |
| Beschikbare displaytalen | |
| Beschikbare displaytalen via MultiLingua | bahasa malaysia, dansk, deutsch, english, español, français, hrvatski, italiano, magyar, nederlands, norsk, polski, português, русский, română, slovenčina, slovensčina, srpski, suomi, svenska, türkçe, українська, čeština, ελληνικά, |


H 2851 BP
Oven
in een combineerbaar design met netwerk en pyrolyse.




installation H7000 XL, installation drawing




side view H7000 XL, installation drawings




built-in H7000 XL, installation drawing




Installation H7000 XL underframe, installation drawings



H7000 handle, installation drawing



H7000 handle, glass, installation drawings



side view H7000 XL build-under, installation drawing