

H 2756 B

Oven

in een elegant, zwart design met connectiviteit en PerfectClean.



- Tekstdisplay met knoppen – EasyControl Plus
- Zeer eenvoudige reiniging – PerfectClean-uitvoering
- Toestel met wifi: Miele@home
- Heel eenvoudig voor een perfect resultaat – Automat. programma's
- Zacht openen en sluiten van de deur – SoftOpen & SoftClose

A+

EAN: 4002516658191 / Materiaalnummer: 12159970 / Oud Materiaalnummer: 22275624B

Model en design	
Inbouwoven	•
BlackLine	•
Kleur toestel	Obsidiaanzwart
Voordelen	
Snel opwarmen	•
Ovenfuncties	
Automatische programma's	•
Eco-hetelucht	•
Grillfuncties	•
Grill	•
Hetelucht plus	•
Intensief bakken	•
Boven-/onderwarmte	•
Circulatiegrill	•
Bedieningsgemak	
Koppeling met Miele@home	•
Display	EasyControl Plus
Multilingua	•
Dagtijdweergave	•
Kookwekker	•
Programmering begin bereidingstijd	•
Programmering einde bereidingstijd	•
Programmering bereidingstijd	•
Weergave werkelijke temperatuur	•
Weergave ingestelde temperatuur	•
Geluidssignaal bij het bereiken van de ingestelde temperatuur	•
Voorgeprogrammeerde temperaturen	•
Individuele instellingen	•
Efficiëntie en duurzaamheid	
Energie-efficiëntieklasse (A+++ – D)	A+
Stroomverbruik in de uitstand in W	0,5
Stroomverbruik in de stand-bymodus in W	1,0
Stroomverbruik in netwerkgebonden stand-by in W	2,0
Tijdsduur tot automatisch schakelen in stand-by in min.	20
Tijdsduur tot automatisch schakelen in netwerkgebonden stand-by in min.	20
Tijdsduur tot automatisch schakelen in uitstand in min.	20
Onderhoudscomfort	
Ovenruimte met PerfectClean en katalytische achterwand	•
CleanGlass-deur	•
Veiligheid	
Koelsysteem met koel front	•
Veiligheidsuitschakeling	•
Vergrendeling	•
Technische gegevens	
Oveninhoud in l	76
Aantal niveaus	5
Aantal niveaus ovenruimte 1	5

H 2756 B

Oven

in een elegant, zwart design met connectiviteit en PerfectClean.



EAN: 4002516658191 / Materiaalnummer: 12159970 / Oud Materiaalnummer: 22275624B

Aantal niveaus ovenruimte 2	5
Genummerde niveaus	•
Ovenverlichting	1 halogeen spot
Temperaturen in °C	30–300
Min. temperaturen in °C	30
Max. temperaturen in °C	300
Min. nisbreedte in mm	560
Max. nisbreedte in mm	568
Nishoogte min. in mm	590
Nishoogte max. in mm	595
Nisdiepte in mm	550
Toestelbreedte in mm	595
Toestelhoogte in mm	596
Toesteldiepte in mm	568
Gewicht in kg	42,0
Totale aansluitwaarde in kW	3,50
Spanning in V	220-240
Frequentie in Hz	50
Zekering in A	16
Aantal fasen	1
Aansluitkabel met netstekker	•
Lengte van de aansluitkabel in m	1,50
Verlichting vervangen	Klant
<b>Bijbehorende accessoires</b>	
Universele bakplaat met PerfectClean	1
Bak- en braadrooster	1
Uitneembare bakplaatgeleiders (paar)	1

H 2756 B

Oven

in een elegant, zwart design met connectiviteit en PerfectClean.



installation H7000 XL, installation drawing




side view H7000 XL, installation drawings




built-in H7000 XL, installation drawing



H226x-1B/BP/E/EP/I/IP, H2x6xB/BP, H7x6xB/BP/BPX, installation drawings



side view H7000 XL build-under, installation drawing



H7x65BP, H7145BM, H7165B, H7365B, H2756B, H2765B/BP, DGC7151, DGC7351 installation drawings