

G 5310 Active Plus
 Vrijstaande vaatwasser
 optimale droogresultaten dankzij AutoOpen-droging.



- Beste resultaten in minder dan een uur – QuickPowerWash
- Tot 50 % extra besparen op energie – warmwateraansluiting
- Vaatwasser met verswatersysteem – vanaf 6.0 l liter in het programma Automatic
- Flexibel en stevig geplaatst – Comfort-rekuitvoering
- Maximale flexibiliteit – in hoogte verstelbaar bovenrek



EAN: 4002516629719 / Materiaalnummer: 12190570 /
 Oud Materiaalnummer: 21531006MER

Model	
Vrijstaande vaatwassers	•
Vaatwassers 60 cm breed	•
Design	
Kleur bedieningspaneel	Brijantwit
Uitvoering bedieningspaneel	Recht bedieningspaneel
Soort bediening	Programmakeuzetoets
Display	7-segmentsdisplay, 3 cijfers
Kleur van display	Wit
Comfort	
Deurvergrendeling	ComfortClose
Resttijdweergave	•
Voorprogrammering tot 24 uur	•
Functiecontrole	akoestisch
Efficiëntie en duurzaamheid	
Energie-efficiëntieklasse (A–G)	C
Waterverbruik in l vanaf (Automatic-programma)	6,0
Waterverbruik van het ECO-programma per spoelgang in l (cyclus)	8,4
Energieverbruik in kWh (ECO-programma)	0,73
Energieverbruik van het ECO-programma per 100 spoelgangen in kWh (cycli)	73
Verbruikswaarde warmwateraansluiting in ECO-programma in kWh	0,39
De gemiddelde tijdsduur van het ecoprogramma in minuten	199
Geluidsemisieklassse	B
Geluidsemisies in dB(A)	44
EcoPower Technology	•
Geteste hygiëne	•
Warmwateraansluiting	•
Halve belading	•
Reinigingsresultaat	
Verswatervaatwasser	•
SensorDry	•
Turbothermische droging met luchtcirculatie	•
Actieve condensdroging	•
BrilliantGlassCare	•
Reinigingsprogramma's	
QuickPowerWash	•
ECO	•
Automatic	•
Intensief 75 °C	•
Fijn	•
Spoelopties	
Programma Express	•
Extra schoon	•
Extra droog	•
Rekuitvoering	
Plaats voor bestek	Bestekkorf
FlexCare-kopjesrek	2
Rekuitvoering	Comfort

G 5310 Active Plus
Vrijstaande vaatwasser
optimale droogresultaten dankzij AutoOpen-droging.



EAN: 4002516629719 / Materiaalnummer: 12190570 /
Oud Materiaalnummer: 21531006MER

Aantal couverts 13

Veiligheid

Waterproofsysteem •

Kinderbeveiliging •

Technische gegevens

Nisbreedte minimaal in mm 600

Nisbreedte maximaal in mm 600

Nishoogte minimaal in mm 845

Nishoogte maximaal in mm 880

Nisdiepte in mm 600

Toestelbreedte in mm 598

Toestelhoogte in mm 845

Toesteldiepte in mm 600

Toesteldiepte bij geopende deur in cm 119,5

Nettogewicht in kg 52,5

Totale aansluitwaarde in kW 2,00

Spanning in V 230

Zekering in A 10

Aantal fasen 1

Elektrische frequentie standaard 50

Lengte watertoevoerslang in cm 1,50

Lengte waterafvoerslang in cm 1,50

Lengte van de aansluitkabel in m 1,70

Bijbehorende accessoires

1 x verpakking UltraTabs (20 stuks) •


Voucher 1 x verpakking UltraTabs (20 stuks) of •

9 verpakkingen tegen een speciale prijs

G 5310 Active Plus

Vrijstaande vaatwasser

optimale droogresultaten dankzij AutoOpen-droging.



G7000, free standing dishwasher, 60cm (installation drawing)