

PDR 516 SL TOP [EL GS]

Luchtafvoerdroger, zijkanten gegalvaniseerd, elektrisch verwarmd in SlimLine-design, met eenvoudig te bedienen tijdsturing.



- Gemakkelijk binnen te brengen – slechts 711 mm breed
- Eenvoudig transport – ruimte voor heftruckvervoer
- Korte programma's door diagonale luchtgeleiding
- Eenvoudig in gebruik – snel te reinigen groot pluizenfilter

EAN: 4002516659341 / Materiaalnummer: 12260240 / Oud Materiaalnummer: 52516022NWE

Model en uitvoering	
Model	SlimLine
Serie	Professional
Front	IJzergrijs
Kleur bedieningspaneel	Roestvrij staal
Beladingscapaciteit in kg	16,0
Belading bij een vulverhouding van 1:25	12,0
Belading bij een vulverhouding van 1:18	16,0
Vulverhouding	1:18
Trommelvolume in l	300,00
Droogstelsel	Luchtafvoer
Deuropening [Ø] in mm	520
Openingshoek deur in graden	180
Deuraanslag	links
Trommel van roestvrij staal	•
SoftCare-trommel uit roestvrij staal	Nee
Toepassing	
Geschikt voor hotels en restaurants	•
Geschikt voor woonzorgcentra en verpleeghuizen	•
Geschikt voor facility management	•
Geschikt voor wasserettes	•
Geschikt voor textielreiniging	•
Geschikt voor wasserettes en strijksalons	•
Geschikt voor universiteiten, scholen en kleuterscholen	•
Geschikt voor ziekenhuizen	•
Geschikt voor sportverenigingen	•
Geschikt voor beauty, wellness en fitness	•
Capaciteitsgegevens	
Maximale verdampingscapaciteit in l/uu	12,50
Specifiek energieverbruik in kWh/kg	0,55
Programmaduur in min.	31
Besturing	
Type besturing	M Select-benchmark
Programmeerbaarheid	Vooraf ingesteld Parameter
Programmabesturing	Tijdgestuurd
Maximale voorprogrammering in uren	24
Resttijdindicatie	•
Weergave programmaverloop	•
Paneel met eenvoudige symbolen	•
Stand. elektrische aansluiting	
Verwarmingsoort	Elektrisch
Elektrische aansluiting	3N AC 400V 50/60HZ
Elektrische verwarming in kW	13,50
Totale aansluitwaarde in kW	14,10
Zekering in A	25
Afmetingen en gewicht droger	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	1800
Buitenmaat, nettobreedte in mm	711
Buitenmaat, nettodiepte in mm	1089
Buitenmaat, brutohoogte in mm	1810

PDR 516 SL TOP [EL GS]

Luchtafvoerdroger, zijkanten gegalvaniseerd, elektrisch verwarmd in SlimLine-design, met eenvoudig te bedienen tijdsturing.



EAN: 4002516659341 / Materiaalnummer: 12260240 /

Oud Materiaalnummer: 52516022NWE

Buitenmaat, brutobreedte in mm	800
Buitenmaat, brutodiepte in mm	1180
Nettogewicht in kg	145,7
Brutogewicht in kg	159
Maximale vloerbelasting in N/m ²	1664
Emissiewaarden	
Geluidsniveau op werkplek	55 dB(A) re 20 µPa
Warmteafgifte aan ruimte in MJ/h	1,70
Uitvoering	
Intelligente links- en rechtsdraaiende trommel	•
Grote pluizenfilter	•
Softlift-ribben	•
Vrijdbaar voetstuk	•
Niet van het toestel afhankelijke accessoires	•
Aansluitmogelijkheden	
Betaalsysteem (optie)	•
Optische interface voor servicetoegang	•
Uitschakeling piekbelasting/energiebeheer (optie)	•
WiFi droger	•
Connector Box	•
LAN-module (optie)	•
Normen, keur- en kenmerken	
CE	•
VDE	•
VDE-EMC	•
Bescherming tegen opspattend water IP X4	•
WEEE	•
UKCA	•
Voldoet aan machinerichtlijn volgens 2006/42/EG	•