

PDR 516 SL ROP [G GS]

Luchtafvoerdroger, zijkanten gegalvaniseerd, met gas verwarmd in SlimLine-design, met restvochtbesturing voor perfecte droogresultaten.



- Gemakkelijk binnen te brengen – slechts 711 mm breed
- Eenvoudig transport – ruimte voor heftruckvervoer
- Korte programma's door diagonale luchtgeleiding
- Nauwkeurig drogen van alle textielsoorten – PerfectDry

EAN: 4002516659365 / Materiaalnummer: 12260370 / Oud Materiaalnummer: 52516005NWE

Model en uitvoering	
Model	SlimLine
Serie	Professional
Front	Ijzergrijs
Kleur bedieningspaneel	Roestvrij staal
Beladingscapaciteit in kg	16,0
Belading bij een vulverhouding van 1:25	12,0
Belading bij een vulverhouding van 1:18	16,0
Vulverhouding	1:18
Trommelvolume in l	300,00
Droogstelsel	Luchtafvoer
Deuropening [Ø] in mm	520
Openingshoek deur in graden	180
Deuraanslag	links
Trommel van roestvrij staal	•
SoftCare-trommel uit roestvrij staal	Nee
Toepassing	
Geschikt voor hotels en restaurants	•
Geschikt voor woonzorgcentra en verpleeghuizen	•
Geschikt voor facility management	•
Geschikt voor wasserettes en strijksalons	•
Geschikt voor universiteiten, scholen en kleuterscholen	•
Geschikt voor ziekenhuizen	•
Geschikt voor sportverenigingen	•
Geschikt voor beauty, wellness en fitness	•
Capaciteitsgegevens	
Maximale verdampingscapaciteit in l/uu	14,50
Specifiek energieverbruik in kWh/kg	0,65
Programmaduur in min.	27
Besturing	
Type besturing	M Select-benchmark
Programmeerbaarheid	Vooraf ingesteld Parameter
Programmabesturing	Restvochtgeremd
Maximale voorprogrammering in uren	24
Resttijdindicatie	•
Weergave programmaverloop	•
Paneel met eenvoudige symbolen	•
Stand. elektrische aansluiting	
Verwarmingssort	Gas
Elektrische aansluiting	1N AC 230V 50/60HZ
Vermogen gasverwarming in kW	18,00
Totale aansluitwaarde in kW	0,60
Zekering in A	10
Afmetingen en gewicht droger	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	1800
Buitenmaat, nettobreedte in mm	711
Buitenmaat, nettodiepte in mm	1089
Buitenmaat, brutohoogte in mm	1810
Buitenmaat, brutobreedte in mm	800
Buitenmaat, brutodiepte in mm	1180

PDR 516 SL ROP [G GS]

Luchtafvoerdroger, zijkanten gegalvaniseerd, met gas verwarmd in SlimLine-design, met restvochtbesturing voor perfecte droogresultaten.



EAN: 4002516659365 / Materiaalnummer: 12260370 /
Oud Materiaalnummer: 52516005NWE

Nettogewicht in kg	149,7
Brutogewicht in kg	163
Maximale vloerbelasting in N/m ²	1704
Emissiewaarden	
Geluidsniveau op werkplek	56 dB(A) re 20 µPa
Warmteafgifte aan ruimte in MJ/h	1,70
Uitvoering	
Intelligente links- en rechtsdraaiende trommel	•
Grote pluizenfilter	•
PerfectDry	•
Softlift-ribben	•
Functie Behoedzaam	•
Vrijdbaar voetstuk	•
Niet van het toestel afhankelijke accessoires	•
Aansluitmogelijkheden	
Betaalsysteem (optie)	•
Optische interface voor servicetoegang	•
Uitschakeling piekbelasting/energiebeheer (optie)	•
WiFi droger	•
Connector Box	•
LAN-module (optie)	•
Normen, keur- en kenmerken	
CE	•
VDE	•
VDE-EMC	•
Bescherming tegen opspattend water IP X4	•
DVGW-Gas	•
WEEE	•
UKCA	•
Voldoet aan machinerichtlijn volgens 2006/42/EG	•