

PDR 516 SL TOP [G GS]

Luchtafvoerdroger, zijkanten gegalvaniseerd, met gas verwarmd in SlimLine-design, met eenvoudig te bedienen tijdsturing.



- Gemakkelijk binnen te brengen – slechts 711 mm breed
- Eenvoudig transport – ruimte voor heftruckvervoer
- Korte programma's door diagonale luchtgeleiding
- Eenvoudig in gebruik – snel te reinigen groot pluizenfilter

EAN: 4002516659419 / Materiaalnummer: 12260570 / Oud Materiaalnummer: 52516025NWE

| Model en uitvoering | |
|---|----------------------------|
| Model | SlimLine |
| Serie | Professional |
| Front | IJzergrijs |
| Kleur bedieningspaneel | Roestvrij staal |
| Beladingscapaciteit in kg | 16,0 |
| Belading bij een vulverhouding van 1:25 | 12,0 |
| Belading bij een vulverhouding van 1:18 | 16,0 |
| Vulverhouding | 1:18 |
| Trommelvolume in l | 300,00 |
| Droogstelsel | Luchtafvoer |
| Deuropening [Ø] in mm | 520 |
| Openingshoek deur in graden | 180 |
| Deuraanslag | links |
| Trommel van roestvrij staal | • |
| SoftCare-trommel uit roestvrij staal | Nee |
| Toepassing | |
| Geschikt voor hotels en restaurants | • |
| Geschikt voor woonzorgcentra en verpleeghuizen | • |
| Geschikt voor facility management | • |
| Geschikt voor wasserettes | • |
| Geschikt voor textielreiniging | • |
| Geschikt voor wasserettes en strijksalons | • |
| Geschikt voor universiteiten, scholen en kleuterscholen | • |
| Geschikt voor ziekenhuizen | • |
| Geschikt voor sportverenigingen | • |
| Geschikt voor beauty, wellness en fitness | • |
| Capaciteitsgegevens | |
| Maximale verdampingscapaciteit in l/uu | 14,50 |
| Specifiek energieverbruik in kWh/kg | 0,65 |
| Programmaduur in min. | 27 |
| Besturing | |
| Type besturing | M Select-benchmark |
| Programmeerbaarheid | Vooraf ingesteld Parameter |
| Programmabesturing | Tijdgestuurd |
| Maximale voorprogrammering in uren | 24 |
| Resttijdindicatie | • |
| Weergave programmaverloop | • |
| Paneel met eenvoudige symbolen | • |
| Stand. elektrische aansluiting | |
| Verwarmingsoort | Gas |
| Elektrische aansluiting | 1N AC 230V 50/60HZ |
| Vermogen gasverwarming in kW | 18,00 |
| Totale aansluitwaarde in kW | 0,60 |
| Zekering in A | 10 |
| Afmetingen en gewicht droger | |
| Buitenmaat, nettohoogte in mm | 1800 |
| Buitenmaat, nettobreedte in mm | 711 |
| Buitenmaat, nettodiepte in mm | 1089 |
| Buitenmaat, brutohoogte in mm | 1810 |

PDR 516 SL TOP [G GS]

Luchtafvoerdroger, zijkanten gegalvaniseerd, met gas verwarmd in SlimLine-design, met eenvoudig te bedienen tijdsturing.



EAN: 4002516659419 / Materiaalnummer: 12260570 /

Oud Materiaalnummer: 52516025NWE

| | |
|---|--------------------|
| Buitenmaat, brutobreedte in mm | 800 |
| Buitenmaat, brutodiepte in mm | 1180 |
| Nettogewicht in kg | 149,7 |
| Brutogewicht in kg | 163 |
| Maximale vloerbelasting in N/m ² | 1704 |
| Emissiewaarden | |
| Geluidsniveau op werkplek | 56 dB(A) re 20 µPa |
| Warmteafgifte aan ruimte in MJ/h | 1,70 |
| Uitvoering | |
| Intelligente links- en rechtsdraaiende trommel | • |
| Grote pluizenfilter | • |
| Softlift-ribben | • |
| Verrijdbaar voetstuk | • |
| Niet van het toestel afhankelijke accessoires | • |
| Aansluitmogelijkheden | |
| Betaalsysteem (optie) | • |
| Optische interface voor servicetoegang | • |
| Uitschakeling piekbelasting/energiebeheer (optie) | • |
| WiFi droger | • |
| Connector Box | • |
| LAN-module (optie) | • |
| Normen, keur- en kenmerken | |
| CE | • |
| VDE | • |
| VDE-EMC | • |
| Bescherming tegen opspattend water IP X4 | • |
| DVGW-Gas | • |
| WEEE | • |
| UKCA | • |
| Voldoet aan machinerichtlijn volgens 2006/42/EG | • |