

## PDR 511 SL ROP HP [EL IGS]

Warmtepompdroogautomaat met SlimLine-design, met restvochtsturing, 400 V.



- Trommelvolume 200.00 l, belading 11.0 kg
- 60% minder energieverbruik dan luchtafvoerdroger\*
- Gemakkelijk binnen te brengen – slechts 711 mm breed
- Eenvoudig transport – ruimte voor heftruckvervoer
- Korte programma's door diagonale luchtgeleiding

\* Warmtepompdrogers verbruiken tot 60% minder energie dan elektrisch verwarmde luchtafvoerdrogers.

EAN: 4002516659433 / Materiaalnummer: 12260590 / Oud Materiaalnummer: 52511001NWE

Model en uitvoering	
Model	SlimLine
Serie	Professional
Front	IJzergrijs
Kleur bedieningspaneel	Roestvrij staal
Beladingscapaciteit in kg	11,0
Vulverhouding	1:18
Trommelvolume in l	200,00
Droogstelsel	Warmtepomp
Deuropening [Ø] in mm	520
Openingshoek deur in graden	180
Deuraanslag	links
Trommel van roestvrij staal	•
SoftCare-trommel uit roestvrij staal	Nee
Toepassing	
Geschikt voor hotels en restaurants	•
Geschikt voor woonzorgcentra en verpleeghuizen	•
Geschikt voor facility management	•
Geschikt voor woningen en tehuizen	•
Geschikt voor wasserettes en strijksalons	•
Geschikt voor universiteiten, scholen en kleuterscholen	•
Geschikt voor ziekenhuizen	•
Geschikt voor sportverenigingen	•
Geschikt voor beauty, wellness en fitness	•
Capaciteitsgegevens	
Maximale verdampingscapaciteit in l/uu	4,50
Specifiek energieverbruik in kWh/kg	0,22
Programmaduur in min.	59
Besturing	
Type besturing	M Select-benchmark
Programmeerbaarheid	Vooraf ingesteld Parameter
Programmabesturing	Restvochtgeremd
Maximale voorprogrammering in uren	24
Resttijdindicatie	•
Weergave programmaverloop	•
Paneel met eenvoudige symbolen	•
Stand. elektrische aansluiting	
Verwarmingsoort	Warmtepomp met CleanStream
Elektrische aansluiting	3N AC 400V 50HZ
Elektrische verwarming in kW	0,00
Vermogen warmtepomp in kW	6,40
Totale aansluitwaarde in kW	3,00
Zekering in A	16
Afmetingen en gewicht droger	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	1800
Buitenmaat, nettobreedte in mm	711
Buitenmaat, nettodiepte in mm	1075
Buitenmaat, brutohoogte in mm	1810
Buitenmaat, brutobreedte in mm	800

## PDR 511 SL ROP HP [EL IGS]

Warmtepompdroogautomaat met SlimLine-design, met restvochtsturing, 400 V.



EAN: 4002516659433 / Materiaalnummer: 12260590 /

Oud Materiaalnummer: 52511001NWE

Buitenmaat, brutodiepte in mm	1180
Nettogewicht in kg	192,7
Brutogewicht in kg	206
Maximale vloerbelasting in N/m <sup>2</sup>	2052
<b>Emissiewaarden</b>	
Geluidsniveau op werkplek	55 dB(A) re 20 µPa
Warmteafgifte aan ruimte in MJ/h	2,30
<b>Uitvoering</b>	
Intelligente links- en rechtsdraaiende trommel	•
Grote pluizenfilter	•
Filtersysteem met twee niveaus	•
PerfectDry	•
Softlift-ribben	•
Verrijdbaar voetstuk	•
Niet van het toestel afhankelijke accessoires	•
<b>Efficiëntie en duurzaamheid</b>	
Bevat gefluoreerde broeikasgassen	•
Hermetisch gesloten systeem	•
Koelmiddel	R450a
Hoeveelheid koelmiddel in kg	1,35
Aardopwarmingsvermogen koelmiddel in kg CO <sub>2</sub> e	605
Aardopwarmingsvermogen toestel in kg CO <sub>2</sub> e	877
<b>Aansluitmogelijkheden</b>	
Betaalsysteem (optie)	•
Optische interface voor servicetoegang	•
WiFi droger	•
Connector Box	•
LAN-module (optie)	•
<b>Normen, keur- en kenmerken</b>	
CE	•
VDE	•
VDE-EMC	•
Bescherming tegen opspattend water IP X4	•
WEEE	•
UKCA	•
Voldoet aan machinerichtlijn volgens 2006/42/EG	•