

KMDA 7272 FL-A Silence

Inductiekookplaat met geïntegreerde dampafvoer
met Silence-motor en 4 afzonderlijke kookzones voor luchtafvoer



- De stilste TwolnOne bij Miele – Silence-motor
- Veel ruimte – 4 ronde kookzones
- Automatische regeling van de vermogensstanden – Con@ctivity
- Compacte bediening via de cijferreeks – ComfortSelect Plus
- Geschikt voor flexibele luchtafvoerinstallaties

A+

EAN: 4002516668510 / Materiaalnummer: 12266010 /
Oud Materiaalnummer: 26727278BNE

Model	
Inductiekookplaten met geïntegreerde dampafvoer	•
Ovenfuncties	
Luchtafvoer geleid met na te bestellen accessoires	DFK-xxxx, DMK 150-1
Circulatielucht ongeleid (Plug&Play-installatie)	Nee
Design	
Elegant oppervlak van keramisch glas	•
Vlakke inbouw	•
Kleur van het keramisch glas	Zwart
Opliggende inbouw	•
Geïntegreerde dampkap	•
Kleur afdekrooster	Zwart
Uitvoering kookzone	
Aantal kookzones	4
Maximaal aantal pannen/potten	4
1e kookzone/kookvlak	
Positie	Links voor
Soort	Vario-kookzone
Afmetingen in mm	Ø 110-220
Max. boostervermogen in W	3000
Max. vermogen in W	2300
2e kookzone/kookvlak	
Positie	Links achter
Soort	Vario-kookzone
Afmetingen in mm	Ø 100-190
Max. boostervermogen in W	2100
Max. vermogen in W	1400
3e kookzone/kookvlak	
Positie	Rechts achter
Soort	Vario-kookzone
Afmetingen in mm	Ø 110-220
Max. vermogen in W	2300
Max. boostervermogen in W	3000
4e kookzone/kookvlak	
Positie	Rechts voor
Soort	Vario-kookzone
Afmetingen in mm	Ø 100-190
Max. vermogen in W	1400
Max. boostervermogen in W	2100
Bedieningsgemak	
Bediening via sensortoetsen	ComfortSelect Plus
Automatische functie Con@ctivity 3.0	•
Digitale weergave van de vermogensstanden	•
Indicatiekleur	Geel
Kookstartautomaat	•
Permanente panherkenning	•
Warmhouden	•
Stop&Go-functie	•
Recall-functie	•
Automatisch uitschakelen	•

KMDA 7272 FL-A Silence

Inductiekookplaat met geïntegreerde dampafvoer
met Silence-motor en 4 afzonderlijke kookzones voor luchtafvoer



EAN: 4002516668510 / Materiaalnummer: 12266010 /

Oud Materiaalnummer: 26727278BNE

Individuele instelmogelijkheden (bijvoorbeeld geluidssignalen)	•
Aanduiding verzadiging actief-koolstoffilter	•
Nalooptijd 5/15 min.	•
Indicatie verzadiging vetfilter	•
Kookwekker	•
Gemakkelijk te reinigen CleanCover-afzuigunit	•
Efficiëntie en duurzaamheid	
Energie-efficiëntieklasse (A+++ – D)	A+
ECO-motor	•
Jaarlijks energieverbruik in kWh/jaar	31,5
Silence-motor	•
Categorie hydrodynamische efficiëntie	A
Verlichtingsefficiëntieklasse	-
Klasse voor vetfiltering	A
Onderhoudscomfort	
Eenvoudig te reinigen keramisch glas	•
Filtersysteem	
Aantal vaatwasserbestendige roestvrijstalen vetfilters roestvrij stalen vetfilters (10-laags)	1
Luchtafvoer	
Afzuigcapaciteit stand min. (m ³ /u) conform EN 61591	195
Afzuigcapaciteit stand max. (m ³ /u) conform EN 61591	530
Afzuigcapaciteit Intensiefstand (m ³ /uur) volgens EN 61591	610
Afzuigcapaciteit boosterstand 1 (m ³ /u)	610
Geluidsniveau stand min. (dB(A) re 1 pW) volgens EN 60704-3	41,0
Geluidsniveau stand max. (dB(A) re 1 pW) volgens EN 60704-3	64,0
Geluidsniveau Intensiefstand (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3	67,0
Geluidsdruk stand min. (dB(A) re 20 µPa) volgens EN 60704-2-13	27,0
Geluidsniveau boosterstand 1 (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3	67,0
Geluidsdruk stand max. (dB(A) re 20 µPa) volgens EN 60704-2-13	50,0
Geluidsdruk Intensiefstand (dB(A) re20µPa) volgens EN 60704-2-13	53,0
Geluidsdruk boosterstand 1 (dB(A) re20µPa) volgens EN 60704-2-13	53,0
Veiligheid	
Veiligheidsuitschakeling	•
Vergrendelingsfunctie	•
Vergrendeling	•
Geïntegreerde koelventilator	•
Oververhittingsbeveiliging	•
Restwarmte-indicatie	•
Aansluiting voor raamcontactschakelaar	•
Technische gegevens	
Afmetingen in mm (breedte)	800
Afmetingen in mm (hoogte)	200

KMDA 7272 FL-A Silence

Inductiekookplaat met geïntegreerde dampafvoer
met Silence-motor en 4 afzonderlijke kookzones voor luchtafvoer




EAN: 4002516668510 / Materiaalnummer: 12266010 /
Oud Materiaalnummer: 26727278BNE

Afmetingen in mm (diepte)	520
Afmetingen uitsparing in mm (breedte) bij aansluitende inbouw	780
Afmetingen uitsparing in mm (diepte) bij aansluitende inbouw	500
Inbouwhoogte inclusief aansluitkast in mm	200
Interne afmetingen uitsparing buiten in mm (breedte) bij vlakke inbouw	780
Interne afmetingen uitsparing buiten in mm (diepte) bij vlakke inbouw	500
Gewicht in kg	15
Externe afmetingen uitsparing buiten in mm (breedte) bij vlakke inbouw	804
Externe afmetingen uitsparing buiten in mm (diepte) bij vlakke inbouw	524
Totale aansluitwaarde in kW	7,50
Spanning in V	230
Frequentie in Hz	50-60
Lengte van de aansluitkabel in m	1,6
Bijbehorende accessoires	
Aansluitkabel	Ja


KMDA 7272 FL-A Silence

Inductiekookplaat met geïntegreerde dampafvoer met Silence-motor en 4 afzonderlijke kookzones voor luchtafvoer

	Abluftbetrieb	Geführter Umbluftbetrieb	Plug&Play-Betrieb
KMDA 7272 FR-A	✓	–	–
KMDA 7272 FR-U	–	✓	✓/✓
KMDA 7272 FL-A	✓	–	–
KMDA 7272 FL-U	–	✓	✓/✓




KMDA7272FL, KMDA7473FL – flush – Installation drawing




KMDA7272FL, KMDA7473FL – Installation drawing


KMDA7272FL/FR – Operating options




KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR, Exhaust air (Installation drawing)




KMDA7272FL, KMDA7473FL – Side view flush, Plug&Play – Installation drawing




KMDA7272FL, KMDA7473FL – Side view lying on top, Plug&Play – Installation drawing



KMDA7272FL, KMDA7473FL – Side view flush+X, Plug&Play – Installation drawing






KMDA7272FL, KMDA7473FL – Side view lying on top+X, Plug&Play – Installation drawing




KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 1 Basis-drawing

KMDA 7272 FL-A Silence


Inductiekookplaat met geïntegreerde dampafvoer met Silence-motor en 4 afzonderlijke kookzones voor luchtafvoer




KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 2 Basis – drawing



KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR -Installation variant 3 Basis – drawing



KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 9 Exhaust air – drawing



KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 10 Exhaust air – drawing

KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 11 Exhaust air – drawing

KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 12 Exhaust air – drawing

