

## KMDA 7272 FL-U Silence

Inductiekookplaat met geïntegreerde dampafvoer  
met Silence-motor en 4 afzonderlijke kookzones voor luchtcirculatie



- De stilste TwolnOne bij Miele – Silence-motor
- Flexibele installatie – Plug&Play of geleide luchtcirculatie
- Veel ruimte – 4 ronde kookzones
- Automatische regeling van de vermogensstanden – Con@ctivity
- Compacte bediening via de cijferreeks – ComfortSelect Plus

EAN: 4002516668107 / Materiaalnummer: 12266020 /  
Oud Materiaalnummer: 26727279BNE

<b>Model</b>	
Inductiekookplaten met geïntegreerde dampafvoer	•
<b>Ovenfuncties</b>	
Circulatielucht geleid met na te bestellen accessoires	Recirculatie
Circulatielucht geleid met na te bestellen accessoires	DFK-xxxx, DUU 1500, DUU 600
Circulatielucht ongeleid (Plug&Play-installatie)	Ja
<b>Design</b>	
Elegant oppervlak van keramisch glas	•
Vlakke inbouw	•
Kleur van het keramisch glas	Zwart
Opliggende inbouw	•
Geïntegreerde dampkap	•
Kleur afdekkrooster	Zwart
<b>Uitvoering kookzone</b>	
Aantal kookzones	4
Maximaal aantal pannen/potten	4
<b>1e kookzone/kookvlak</b>	
Positie	Links voor
Soort	Vario-kookzone
Afmetingen in mm	Ø 110-220
Max. booster vermogen in W	3000
Max. vermogen in W	2300
<b>2e kookzone/kookvlak</b>	
Positie	Links achter
Soort	Vario-kookzone
Afmetingen in mm	Ø 100-190
Max. booster vermogen in W	2100
Max. vermogen in W	1400
<b>3e kookzone/kookvlak</b>	
Positie	Rechts achter
Soort	Vario-kookzone
Afmetingen in mm	Ø 110-220
Max. vermogen in W	2300
Max. booster vermogen in W	3000
<b>4e kookzone/kookvlak</b>	
Positie	Rechts voor
Soort	Vario-kookzone
Afmetingen in mm	Ø 100-190
Max. vermogen in W	1400
Max. booster vermogen in W	2100
<b>Bedieningsgemak</b>	
Bediening via sensortoetsen	ComfortSelect Plus
Automatische functie Con@ctivity	•
Digitale weergave van de vermogensstanden	•
Indicatiekleur	Geel
Kookstartautomaat	•
Warmhouden	•
Stop&Go-functie	•
Recall-functie	•

## KMDA 7272 FL-U Silence

Inductiekookplaat met geïntegreerde dampafvoer met Silence-motor en 4 afzonderlijke kookzones voor luchtcirculatie



EAN: 4002516668107 / Materiaalnummer: 12266020 / Oud Materiaalnummer: 26727279BNE

Automatisch uitschakelen	•
Permanente panherkenning	•
Individuele instelmogelijkheden (bijvoorbeeld geluidssignalen)	•
Aanduiding verzadiging actief-koolstoffilter	•
Nalooptijd 5/15 min.	•
Indicatie verzadiging vetfilter	•
Kookwekker	•
Gemakkelijk te reinigen CleanCover-afzuigunit	•
<b>Efficiëntie en duurzaamheid</b>	
ECO-motor	•
Silence-motor	•
<b>Onderhoudscomfort</b>	
Eenvoudig te reinigen keramisch glas	•
<b>Filtersysteem</b>	
Aantal vaatwasserbestendige roestvrijstalen vetfilters roestvrij stalen vetfilters (10-laags)	1
<b>Recirculatie</b>	
Afzuigcapaciteit stand min. (m <sup>3</sup> /u) conform EN 61591	145
Afzuigcapaciteit stand max. (m <sup>3</sup> /u) conform EN 61591	465
Afzuigcapaciteit boosterstand 1 (m <sup>3</sup> /uur) volgens EN 61591	510
Geluidsniveau stand min. (dB(A) re 1 pW) volgens EN 60704-3	47,0
Geluidsniveau stand max. (dB(A) re 1 pW) volgens EN 60704-3	68,0
Geluidsdruk stand min. (dB(A) re 20 µPa) volgens EN 60704-2-13	34,0
Geluidsniveau boosterstand 1 (dB(A) re 1pW) volgens EN 60704-3	70,0
Geluidsdruk stand max. (dB(A) re 20 µPa) volgens EN 60704-2-13	55,0
Geluidsdruk boosterstand 1 (dB(A) re 20µPa) volgens EN 60704-2-13	57,0
<b>Veiligheid</b>	
Veiligheidsuitschakeling	•
Vergrendelingsfunctie	•
Vergrendeling	•
Geïntegreerde koelventilator	•
Oververhittingsbeveiliging	•
Restwarmte-indicatie	•
<b>Technische gegevens</b>	
Afmetingen in mm (breedte)	800
Afmetingen in mm (hoogte)	200
Afmetingen in mm (diepte)	520
Afmetingen uitsparing in mm (breedte) bij aansluitende inbouw	780
Afmetingen uitsparing in mm (diepte) bij aansluitende inbouw	500
Inbouwhoogte inclusief aansluitkast in mm	200
Interne afmetingen uitsparing buiten in mm (breedte) bij vlakke inbouw	780
Interne afmetingen uitsparing buiten in mm (diepte) bij vlakke inbouw	500

## KMDA 7272 FL-U Silence

Inductiekookplaat met geïntegreerde dampafvoer  
met Silence-motor en 4 afzonderlijke kookzones voor luchtcirculatie




EAN: 4002516668107 / Materiaalnummer: 12266020 /  
Oud Materiaalnummer: 26727279BNE

Gewicht in kg	15
Externe afmetingen uitsparing buiten in mm (breedte) bij vlakke inbouw	804
Externe afmetingen uitsparing buiten in mm (diepte) bij vlakke inbouw	524
Totale aansluitwaarde in kW	7,50
Spanning in V	230
Frequentie in Hz	50-60
Lengte van de aansluitkabel in m	1,6
<b>Bijbehorende accessoires</b>	
Aansluitkabel	Ja
Actief koolstoffilter voor luchtcirculatie	•
Plug&Play-adapter	•


## KMDA 7272 FL-U Silence

Inductiekookplaat met geïntegreerde dampafvoer met Silence-motor en 4 afzonderlijke kookzones voor luchtcirculatie

	Abluftbetrieb	Geführter Umluftbetrieb	Plug&Play-Betrieb
KMDA 7272 FR-A	✓	–	–
KMDA 7272 FR-U	–	✓	✓/✓
KMDA 7272 FL-A	✓	–	–
KMDA 7272 FL-U	–	✓	✓/✓




KMDA7272FL, KMDA7473FL – flush – Installation drawing




KMDA7272FL, KMDA7473FL – Installation drawing


KMDA7272FL/FR – Operating options




KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR, Air circulation (Installation drawing)




KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR, Plug&Play (Installation drawing)




KMDA7272FL, KMDA7473FL – Side view flush, Plug&Play – Installation drawing



KMDA7272FL, KMDA7473FL – Side view lying on top, Plug&Play – Installation drawing




KMDA7272FL, KMDA7473FL – Side view flush+X, Plug&Play – Installation drawing




KMDA7272FL, KMDA7473FL – Side view lying on top+X, Plug&Play – Installation drawing

## KMDA 7272 FL-U Silence


Inductiekookplaat met geïntegreerde dampafvoer met Silence-motor en 4 afzonderlijke kookzones voor luchtcirculatie




KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 1 Basis -drawing




KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 2 Basis – drawing




KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR -Installation variant 3 Basis – drawing




KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 4 Circulating air – drawing




KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 5 Circulating air – drawing




KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 6 Circulating air – drawing



KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 13 Circulating air – drawing




KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 14 Circulating air – drawing



KMDA7272FL, KMDA7473FL – flush installation, drilling template, Installation depth 20 cm, Installation drawing

KMDA 7272 FL-U Silence  
 Inductiekookplaat met geïntegreerde dampafvoer  
 met Silence-motor en 4 afzonderlijke kookzones voor luchtcirculatie



KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – surface installation, drilling template, Installation drawing

KMDA7272FL, KMDA7473FL – flush installation, drilling template, Installation depth 21 cm, Installation drawing

KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – surface installation, 21 cm, drilling template, Installation drawing