

KMDA 7473 FL-U Silence
Inductiekookplaat met geïntegreerde dampafvoer
met Silence-motor en 2 flex-zones voor luchtcirculatie



- De stilste TwolnOne bij Miele – Silence-motor
- Flexibele installatie – Plug&Play of geleide luchtcirculatie
- Veel ruimte – 4 royale kookzones incl. 2 flex-zones
- Automatische regeling van de vermogensstanden – Con@ctivity
- Compacte bediening via de cijferreeks – ComfortSelect Plus

EAN: 4002516668725 / Materiaalnummer: 12266170 /
Oud Materiaalnummer: 26747379BNE

Model	
Inductiekookplaten met geïntegreerde dampafvoer	•
Ovenfuncties	
Circulatielucht geleid met na te bestellen accessoires	DFK-xxxx, DUU 1500, DUU 600
Circulatielucht ongeleid (Plug&Play-installatie)	Ja
Design	
Elegant oppervlak van keramisch glas	•
Vlakke inbouw	•
Kleur van het keramisch glas	Zwart
Opliggende inbouw	•
Geïntegreerde dampkap	•
Kleur afdekrooster	Roestvrij staal
Uitvoering kookzone	
Aantal kookzones	4
Aantal kookgebieden	2
Maximaal aantal pannen/potten	4
PowerFlex-kookzones	
Aantal	4
Soort	Flex-kookzone
Diameter in mm	Ø 110-210
Vermogen in W	2100
Booster in W	3000
1e kookzone/kookvlak	
Positie	Links
Soort	Flex-kookgedeelte
Afmetingen in mm	210x420
Max. booster Vermogen in W	3700
Max. vermogen in W	3000
2e kookzone/kookvlak	
Positie	Rechts
Soort	Flex-kookzone
Afmetingen in mm	210x420
Max. booster Vermogen in W	3700
Max. vermogen in W	3000
Bedieningsgemak	
Miele@home	•
Bediening via sensortoetsen	ComfortSelect Plus
Automatische functie Con@ctivity 3.0	•
Digitale weergave van de vermogensstanden	•
Indicatiekleur	Geel
Kookstartautomaat	•
Permanente panherkenning	•
Warmhouden	•
Stop&Go-functie	•
Recall-functie	•
Automatisch uitschakelen	•
Individuele instelmogelijkheden (bijvoorbeeld geluidssignalen)	•
Aanduiding verzadiging actief-koolstoffilter	•

KMDA 7473 FL-U Silence
Inductiekookplaat met geïntegreerde dampafvoer
met Silence-motor en 2 flex-zones voor luchtcirculatie



EAN: 4002516668725 / Materiaalnummer: 12266170 /
Oud Materiaalnummer: 26747379BNE

Nalooptijd 5/15 min.	•
Schoonmaakfunctie	•
Indicatie verzadiging vetfilter	•
Kookwekker	•
Gemakkelijk te reinigen CleanCover-afzuigunit	•
Efficiëntie en duurzaamheid	
ECO-motor	•
Silence-motor	•
Onderhoudscomfort	
Eenvoudig te reinigen keramisch glas	•
Filtersysteem	
Aantal vaatwasserbestendige roestvrijstalen vetfilters roestvrij stalen vetfilters (10-laags)	1
Recirculatie	
Afzuigcapaciteit stand min. (m ³ /u) conform EN 61591	145
Afzuigcapaciteit stand max. (m ³ /u) conform EN 61591	465
Afzuigcapaciteit boosterstand 1 (m ³ /uur) volgens EN 61591	510
Geluidsniveau stand min. (dB(A) re 1 pW) volgens EN 60704-3	47,0
Geluidsniveau stand max. (dB(A) re 1 pW) volgens EN 60704-3	68,0
Geluidsdruk stand min. (dB(A) re 20 µPa) volgens EN 60704-2-13	34,0
Geluidsniveau boosterstand 1 (dB(A) re 1pW) volgens EN 60704-3	70,0
Geluidsdruk stand max. (dB(A) re 20 µPa) volgens EN 60704-2-13	55,0
Geluidsdruk boosterstand 1 (dB(A) re 20µPa) volgens EN 60704-2-13	57,0
Veiligheid	
Veiligheidsuitschakeling	•
Vergrendelingsfunctie	•
Vergrendeling	•
Geïntegreerde koelventilator	•
Oververhittingsbeveiliging	•
Restwarmte-indicatie	•
Technische gegevens	
Afmetingen in mm (breedte)	800
Afmetingen in mm (hoogte)	200
Afmetingen in mm (diepte)	520
Afmetingen uitsparing in mm (breedte) bij aansluitende inbouw	780
Afmetingen uitsparing in mm (diepte) bij aansluitende inbouw	500
Inbouwhoogte inclusief aansluitkast in mm	200
Interne afmetingen uitsparing buiten in mm (breedte) bij vlakke inbouw	780
Interne afmetingen uitsparing buiten in mm (diepte) bij vlakke inbouw	500
Gewicht in kg	15
Externe afmetingen uitsparing buiten in mm (breedte) bij vlakke inbouw	804

KMDA 7473 FL-U Silence

Inductiekookplaat met geïntegreerde dampafvoer
met Silence-motor en 2 flex-zones voor luchtcirculatie



EAN: 4002516668725 / Materiaalnummer: 12266170 /
Oud Materiaalnummer: 26747379BNE

Externe afmetingen uitsparing buiten in mm (diepte) bij
vlakke inbouw 524

Totale aansluitwaarde in kW 7,50

Spanning in V 230

Frequentie in Hz 50-60

Lengte van de aansluitkabel in m 1,6

Bijbehorende accessoires


Aansluitkabel Ja

Actief koolstoffilter voor luchtcirculatie •


Plug&Play-adapter •

KMDA 7473 FL-U Silence Inductiekookplaat met geïntegreerde dampafvoer met Silence-motor en 2 flex-zones voor luchtcirculatie

	Abluftbetrieb	Geführter Umluftbetrieb	Plug&Play-Betrieb
KMDA 7473 FR-A	✓	–	–
KMDA 7473 FR-U	–	✓	✓/✓
KMDA 7473 FL-A	✓	–	–
KMDA 7473 FL-U	–	✓	✓/✓




KMDA7272FL, KMDA7473FL – flush – Installation drawing




KMDA7272FL, KMDA7473FL – Installation drawing


KMDA7473FL/FR – Operating options




KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR, Air circulation
(Installation drawing)




KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR, Plug&Play
(Installation drawing)




KMDA7272FL, KMDA7473FL – Side view flush,
Plug&Play – Installation drawing



KMDA7272FL, KMDA7473FL – Side view lying on top,
Plug&Play – Installation drawing




KMDA7272FL, KMDA7473FL – Side view flush+X,
Plug&Play – Installation drawing




KMDA7272FL, KMDA7473FL – Side view lying on top+X,
Plug&Play – Installation drawing


KMDA 7473 FL-U Silence
 Inductiekookplaat met geïntegreerde dampafvoer
 met Silence-motor en 2 flex-zones voor luchtcirculatie




KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 1 Basis -drawing




KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 2 Basis – drawing




KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR -Installation variant 3 Basis – drawing




KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 4 Circulating air – drawing




KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 5 Circulating air – drawing




KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 6 Circulating air – drawing



KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 13 Circulating air – drawing




KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 14 Circulating air – drawing




KMDA7272FL, KMDA7473FL – flush installation, drilling template, Installation depth 20 cm, Installation drawing


KMDA 7473 FL-U Silence
 Inductiekookplaat met geïntegreerde dampafvoer
 met Silence-motor en 2 flex-zones voor luchtcirculatie



KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – surface installation, drilling template, Installation drawing



KMDA7272FL, KMDA7473FL – flush installation, drilling template, Installation depth 21 cm, Installation drawing



KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – surface installation, 21 cm, drilling template, Installation drawing