


KM 7897-1 FL Diamond
 Losse inductiekookplaat
 met FullSurface inductie en DiamondFinish voor langdurig kookplezier




- Duurzaam veredeld – DiamondFinish
- Intelligente pandetectie: voor maximaal 6 stuks kookgerei
- Intuïtieve snelle keuze door getallenreeksen – Smart Select White
- Communicatie met de dampkap – automatische functie Con@ctivity
- Randloos voor vlakke of opliggende inbouw

EAN: 4002516676881 / Materiaalnummer: 12276910 /
 Oud Materiaalnummer: 26789773BNE

Verwarmingssoort	
Verwarmingssoort	Inductie
Model	
Onafhankelijk van fornuis	•
Design	
Elegant oppervlak van keramisch glas	•
Vlakke inbouw	•
Kleur van het keramisch glas	Grafietzwart
Opliggende inbouw	•
Uitvoering kookzone	
Aantal kookvelden	1
Maximaal aantal pannen/potten	6
1e kookzone/kookvlak	
Positie	vrij te kiezen
Soort	Volledig oppervlak
Afmetingen in mm	870x380
Max. booster vermogen in W	3300
Max. vermogen in W	2600
Max. TwinBooster-vermogen in W	3650
Bedieningsgemak	
Miele@home	•
Bediening via sensortoetsen	Smart Select White
Automatische functie Con@ctivity 3.0	•
Pan- en pangrootteherkenning	•
Indicatiekleur	Wit
Kookstartautomaat	•
Warmhouden	•
Stop&Go-functie	•
Recall-functie	•
Automatisch uitschakelen	•
Individuele instelmogelijkheden (bijvoorbeeld geluidssignalen)	•
Intelligente panherkenning	•
Hulp bij positioneren	•
Schoonmaakfunctie	•
Kookwekker	•
Efficiëntie en duurzaamheid	
Stroomverbruik in de uitstand in W	0,5
Stroomverbruik in de stand-by modus in W	1,0
Stroomverbruik in netwerkgebonden stand-by in W	2,0
Tijdsduur tot automatisch schakelen in uitstand in min.	20
Tijdsduur tot automatisch schakelen in stand-by in min.	20
Tijdsduur tot automatisch schakelen in netwerkgebonden stand-by in min.	20
Onderhoudscomfort	
Eenvoudig te reinigen keramisch glas	•
Veiligheid	
Veiligheidsuitschakeling	•
Vergrendelingsfunctie	•
Vergrendeling	•

KM 7897-1 FL Diamond
 Losse inductiekookplaat
 met FullSurface inductie en DiamondFinish voor langdurig kookplezier




EAN: 4002516676881 / Materiaalnummer: 12276910 /
 Oud Materiaalnummer: 26789773BNE


Geïntegreerde koelventilator	•
Oververhittingsbeveiliging	•
Restwarmte-indicatie	•

Technische gegevens	
Afmetingen (h x b x d) in mm	51 x 936 x 520
Afmetingen in mm (breedte)	936
Afmetingen in mm (hoogte)	51
Afmetingen in mm (diepte)	520
Afmetingen uitsparing in mm (breedte) bij aansluitende inbouw	916
Afmetingen uitsparing in mm (diepte) bij aansluitende inbouw	500
Inbouwhoogte inclusief aansluitkast in mm	51
Interne afmetingen uitsparing buiten in mm (breedte) bij vlakke inbouw	916
Interne afmetingen uitsparing buiten in mm (diepte) bij vlakke inbouw	500
Gewicht in kg	21
Externe afmetingen uitsparing buiten in mm (breedte) bij vlakke inbouw	940
Externe afmetingen uitsparing buiten in mm (diepte) bij vlakke inbouw	524
Totale aansluitwaarde in kW	11,00
Lengte van de aansluitkabel in m	1,4
Spanning in V	230
Frequentie in Hz	50-60
Bijbehorende accessoires	
Aansluitkabel	Ja

KM 7897-1 FL Diamond
Losse inductiekookplaat
met FullSurface inductie en DiamondFinish voor langdurig kookplezier



KM7697FL, KM7897FL, KM7897-1FLDiamond, KM7897-2FL Diamond (installation drawings) – on-set



KM7697FL, KM7897FL, KM7897-1FLDiamond, KM7897-2FL Diamond (installation drawings) – flush-fit