

PLW 7111 [Safety B-1002]

Reinigings- & desinfectietoestel voor behandelen van volgelaatsuitrustingen

- SlimLine, met elektroverwarming, afvoerpomp, condensator en ontharder.



- Capaciteit/charge 8 volgelaatsmaskers en 8 ademluchttoestellen
- Alternatieve capaciteit/charge 2 persluchtflessen
- Alternatief cap./charge 2 draagframes voor persluchtademtoestellen
- Flexibel te beladen met een nuttig volume van 241 l liter
- Intuïtieve bediening en programmeerbare besturing
- Krachtig vaatwassysteem en speciale programma's

EAN: 4002516669296 / Materiaalnummer: 12278720 /
Oud Materiaalnummer: 62711134NWE

Model en uitvoering	
Model	Vrijstaand toestel, 1-deurs, glazen klapdeur
Verwarmingsoort	Elektro
Voor-/achterkant	Roestvast staal
Zijwanden	Roestvrij staal
Enkele of seriële opstelling	•
Smal model	•
Aantal spoelniveaus	2
Ergonomisch beladen en ontladen met telescopische geleiderails	•
Elektrische deurvergrendeling	•
Zoemer, akoestisch signaal bij einde programma	•
Servicevriendelijke constructie	•
Toepassing	
Geschikt voor brandweer en hulpdiensten	•
Capaciteit	
Volgelaatsmaskers en ademluchttoestellen [aantal]	8
Volgelaatsmaskers [aantal]	16
Ademluchttoestellen [aantal]	16
Persluchtflessen [aantal]	2
Draagframe voor ademhalingsbeschermingsmiddelen met persluchtfles [aantal]	1
Draagframe voor ademhalingsbeschermingsmiddelen [aantal]	2
Capaciteitsgegevens	
Circulatiepomp, Qmax in l/min.	750
Nuttig volume spoelruimte in l	241
Besturing	
Type besturing	TouchControl
Programmakeuze	Fulltouch kleurendisplay
Programmeerbaarheid	Vrij programmeerbaar
Programma's [aantal]	5
Vrije programmaplaatsen [aantal]	20
Programma-uitvalbeveiliging	•
Weergave programmaverloop	•
Instelbare displaytalen	•
Stand. elektrische aansluiting	
Elektrische aansluiting	3N AC 380-415V 50HZ
Verwarmingsvermogen in kW	8,40
Totale aansluitwaarde in kW	10,10
Zekering in A	16
Lengte van de netaansluitkabel in meter	4,00
Watersluiting/-afvoer	
Koud water [aantal]	1
Warm water [aantal]	1
Gedemineraliseerd water [aantal]	1
Vereiste waterdruk in kPa	100-600
Geïntegreerde waterontharder	•
Maximale waterhardheid (koud/warm water) in mmol/l	0,70
Afvoerpomp [DN]	25

PLW 7111 [Safety B-1002]

Reinigings- & desinfectietoestel voor behandelen van volgelaatsuitrustingen

- SlimLine, met elektroverwarming, afvoerpomp, condensator en ontharder.



EAN: 4002516669296 / Materiaalnummer: 12278720 /

Oud Materiaalnummer: 62711134NWE

Afvoerklep (DN)	38
Waterbeveiligingssysteem	Waterproof-systeem
Afmetingen en gewicht	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	1965
Buitenmaat, nettobreedte in mm	650
Buitenmaat, nettodiepte in mm	702
Buitenmaat, brutohoogte in mm	2110
Buitenmaat, brutobreedte in mm	945
Buitenmaat, brutodiepte in mm	840
Spoelruimte, hoogte in mm	717
Spoelruimte, breedte in mm	570
Spoelruimte, diepte in mm	590
Inschuiфhoogte boven vloer in mm	850
Nettogewicht in kg	251
Brutogewicht in kg	260
Maximale vloerbelasting in N/m ²	680
Emissiewaarden	
Geluidsdruk niveau LpA tijdens reinigen en drogen volg. DIN EN ISO 11201	68 dB(A) re 20 µPa
Warmteafgifte aan ruimte in MJ/h	0,80
Programma's	
Volgelaatsuitrusting	•
Vario FB Speciaal	•
Vario FB Speciaal Plus	•
Vario FB Chem	•
Vario FB Chem Plus	•
Drogen FB	•
Uitvoering	
2 geïntegreerde membraandoseerpompen voor vloeistoffen	•
Extra integreerbare doseerpompen	2
Dampcondensator (optie)	•
Controle van het doseervolume	•
Interface voor procesdocumentatie	•
Meervoudig filtersysteem	•
Rechtstreeks gekoppeld beladingssysteem	•
Miele Cloud Service	•
Instelmogelijkheid voor proceschemicaliën (3 x 5 l)	•
Spoelruimte van hoogwaardig roestvrij staal (1.4404/316 L), elektrolytisch gepolijst	•
Verrijdbare sokkel SlimLine	•
Pomp met variabel toerental	•
Kamerverlichting in meerdere kleuren	•
Modulair rekontwerp	•
Aansluitmogelijkheden	
Ethernetinterface	•
Usb-interface	•
Uitschakeling piekbelasting/energiebeheer	•
Normen, keur- en kenmerken	
CE	•
EN 61010-1	•
EN 61010-2-040	•
RoHS-richtlijn 2011/65/EU	•

PLW 7111 [Safety B-1002]

Reinigings- & desinfectietoestel voor behandelen van volgelaatsuitrustingen

- SlimLine, met elektroverwarming, afvoerpomp, condensator en ontharder.