

DGC 7465 HCX Pro 125 Gala Ed

Greeploze combi-stoomoven met vaste aansluiting op waterafvoer voor stomen, bakken, braden met connectiviteit + HydroClean.



- Grote display met gewone tekst en sensorbediening: DirectSensor
- Van buiten knapperig, van binnen sappig: combi-koken
- Simpele bediening: waterreservoir achter bedieningspaneel
- Eenvoudige reiniging – HydroClean en roestvrijstalen ovenruimte
- Toestel met wifi: Miele@home

A+

EAN: 4002516720072 / Materiaalnummer: 12326580 / Oud Materiaalnummer: 23746589BNE

| | |
|---|--------------------|
| Jubileumactie | |
| 125 Gala Edition | • |
| Jubileumactie | |
| Jubileummodellen 125 | • |
| Model | |
| Kleur toestel | Obsidiaanzwart mat |
| Model en design | |
| Combi-stoomoven | • |
| ArtLine | • |
| Greeploos | • |
| Voordelen | |
| Snel opwarmen | • |
| Voorverwarmen | • |
| Externe stoomopwekking | • |
| Klimaatensor | • |
| Individuele vochtinstellingsmogelijkheden bij combi-koken | • |
| Menu koken zonder smaakoverdracht | • |
| Mix & Match | • |
| Automatische programma's met de mogelijkheid de bereiding individueel aan te passen | • |
| Warmhouden | • |
| Crisp-functie | • |
| Ovenfuncties | |
| Ontdooien | • |
| Automatische programma's | • |
| Landspecifieke automatische programma's | • |
| Combi-koken | • |
| Combi-koken met hetelucht plus | • |
| Combi-koken met boven-/onderwarmte | • |
| Combi-koken met grote grill | • |
| Stomen | • |
| Sous-vide | • |
| Verwarmen | • |
| Gourmet-braden | • |
| Grillfuncties | • |
| Grill | • |
| Kleine grill | • |
| Hetelucht plus | • |
| Intensief bakken | • |
| Gebak speciaal | • |
| Boven-/onderwarmte | • |
| Bovenwarmte | • |
| Onderwarmte | • |
| Circulatiegrill | • |
| Eco-hetelucht | • |
| Eco-stomen | • |
| Borden verwarmen | • |
| Speciale toepassingen | • |
| Bedieningsgemak | |
| Koppeling met Miele@home | • |

DGC 7465 HCX Pro 125 Gala Ed

Greeploze combi-stoomoven met vaste aansluiting op waterafvoer voor stomen, bakken, braden met connectiviteit + HydroClean.



EAN: 4002516720072 / Materiaalnummer: 12326580 /
Oud Materiaalnummer: 23746589BNE

| | |
|---|--------------|
| Display | DirectSensor |
| SoftOpen | • |
| Touch2Open | • |
| MultiLingua | • |
| Motorisch bedieningspaneel | • |
| Bereiden onafhankelijk van hoeveelheid | • |
| Stomen op 4 niveaus tegelijkertijd | • |
| Automatisch koken menu | • |
| Stoomreductie voor einde programma | • |
| Dagtijdweergave | • |
| Datumweergave | • |
| Kookwekker | • |
| Programmering begin bereidingstijd | • |
| Programmering einde bereidingstijd | • |
| Programmering bereidingstijd | • |
| Weergave werkelijke temperatuur | • |
| Weergave ingestelde temperatuur | • |
| Geluidssignaal bij het bereiken van de ingestelde temperatuur | • |
| Voorgeprogrammeerde temperaturen | • |
| Eigen programma's | • |
| Individuele instellingen | • |
| Efficiëntie en duurzaamheid | |
| Energie-efficiëntieklasse (A+++ – D) | A+ |
| Onderhoudscomfort | |
| Roestvrijstalen ovenruimte met lijntjesstructuur | • |
| Neerklapbaar grillelement | • |
| Externe stoomopwekker | • |
| HydroClean | • |
| Onderhoudsprogramma's | • |
| Onderhoudsprogramma Inweken | • |
| Onderhoudsprogramma Spoelen | • |
| Droogprogramma ovenruimte | • |
| Snelsluiting voor geleiderails | • |
| Uitneembare bakplaatgeleiders | • |
| Ontkalken | • |
| CleanGlass-deur | • |
| Stoomtechn./watertoevoer | |
| DualSteam | • |
| Stoomopwekker vermogen in kW | 3,30 |
| DirectWater plus | • |
| Afvoerfilter | • |
| Veiligheid | |
| Koelsysteem met koel front | • |
| Veiligheidsuitschakeling | • |
| Ingebruiknamebeveiliging | • |
| Wasemkoeling | • |
| Toetsenvergrendeling | • |
| Technische gegevens | |
| Oveninhoud in l | 67 |
| Aantal niveaus | 4 |

DGC 7465 HCX Pro 125 Gala Ed

Greeploze combi-stoomoven met vaste aansluiting op waterafvoer voor stomen, bakken, braden met connectiviteit + HydroClean.



EAN: 4002516720072 / Materiaalnummer: 12326580 /
Oud Materiaalnummer: 23746589BNE

| | |
|--|--|
| Genummerde niveaus | • |
| Deuraanslag | Onder |
| Ovenverlichting | BrilliantLight |
| Min. temperaturen ovenmodus in °C | 30 |
| Max. temperaturen ovenmodus in °C | 230 |
| Min. temperaturen stoomovenmodus in °C | 40 |
| Max. temperaturen stoomovenmodus in °C | 100 |
| Min. nisbreedte in mm | 560 |
| Max. nisbreedte in mm | 568 |
| Nishoogte min. in mm | 590 |
| Nishoogte max. in mm | 595 |
| Nisdiepte in mm | 550 |
| Afmetingen (b x h x d) in mm | 595 x 596 x 567 |
| Toestelbreedte in mm | 595 |
| Toestelhoogte in mm | 596 |
| Toesteldiepte in mm | 567 |
| Gewicht in kg | 46,4 |
| Totale aansluitwaarde in kW | 3,45 |
| Spanning in V | 230 |
| Frequentie in Hz | 50 |
| Zekering in A | 16 |
| Aantal fasen | 1 |
| Lengte watertoevoerslang in m | 2,0 |
| Lengte waterafvoerslang in m | 3,0 |
| Verlichting vervangen | Klantendienst |
| Bijbehorende accessoires | |
| Universele bakplaat met PerfectClean HUBB 71 | 1 |
| Braadrooster met PerfectClean HBBR 71 | 1 |
| Uitneembare bakplaatgeleiders (paar) | 1 |
| Roestvrijstalen schaal met gaatjes | 1 |
| Roestvrijstalen schaal zonder gaatjes | 1 |
| HydroClean vloeibaar reinigingsmiddel | 1 |
| Ontkalkingstabletten | 2 |
| Beschikbare displaytalen | |
| Beschikbare displaytalen via MultiLingua | bahasa malaysia, dansk, deutsch, english, español, français, hrvatski, italiano, magyar, nederlands, norsk, polski, portugês, русский, română, slovenčina, slovenščina, srpski, suomi, svenska, türkçe, українська, čeština, ελληνικά, |

