

## DGC 7860 HCX Pro 125 Gala Ed

Greeploze combi-stoomoven

voor stomen, bakken, braden met draadloze spijzethermometer + HydroClean.



- Groot touchdisplay met benaderingssensor: M Touch + MotionReact
- Perfecte resultaten: DualSteam-stoomtechnologie
- Van buiten knapperig, van binnen sappig: combi-koken
- Miele@home – toestel met WiFi + Mix & Match
- Eenvoudige reiniging – HydroClean en roestvrijstalen ovenruimte

A+

EAN: 4002516720171 / Materiaalnummer: 12326620 /  
Oud Materiaalnummer: 23786089BNE

<b>Jubileumactie</b>	
125 Gala Edition	•
<b>Jubileumactie</b>	
Jubileummodellen 125	•
<b>Model</b>	
Kleur toestel	Obsidiaanzwart mat
<b>Model en design</b>	
Combi-stoomoven	•
ArtLine	•
Greeploos	•
<b>Voordelen</b>	
Snel opwarmen	•
Voorverwarmen	•
Externe stoomopwekking	•
Klimaatensor	•
Individuele vochtinstellingsmogelijkheden bij combi-koken	•
Menu koken zonder smaakoverdracht	•
Mix & Match	•
Spijzethermometer	snoerloos
Automatische programma's met de mogelijkheid de bereiding individueel aan te passen	•
Warmhouden	•
Crisp-functie	•
<b>Ovenfuncties</b>	
Ontdooien	•
Automatische programma's	•
Landspecifieke automatische programma's	•
Combi-koken	•
Combi-koken met hetelucht plus	•
Combi-koken met boven-/onderwarmte	•
Combi-koken met grote grill	•
Stomen	•
Sous-vide	•
Verwarmen	•
Gourmet-braden	•
Grillfuncties	•
Grill	•
Kleine grill	•
Hetelucht plus	•
Intensief bakken	•
Gebak speciaal	•
Boven-/onderwarmte	•
Bovenwarmte	•
Onderwarmte	•
Circulatiegrill	•
Eco-hetelucht	•
Eco-stomen	•
Borden verwarmen	•
Speciale toepassingen	•

DGC 7860 HCX Pro 125 Gala Ed

Greeploze combi-stoomoven

voor stomen, bakken, braden met draadloze spijzethermometer + HydroClean.



EAN: 4002516720171 / Materiaalnummer: 12326620 /  
Oud Materiaalnummer: 23786089BNE

<b>Bedieningsgemak</b>	
Koppeling met Miele@home	•
Display	M Touch
Naderingssensor MotionReact	•
MotionReact: licht op bij het naderen	•
MotionReact: display aan bij het naderen	•
MotionReact: geluidssignaal stopt bij het naderen	•
MotionReact: detectie van voorzijdes van meubelen	•
SoftOpen	•
Touch2Open	•
Multilingua	•
MyMiele	•
Helpfunctie	•
Motorisch bedieningspaneel	•
Bereiden onafhankelijk van hoeveelheid	•
Stomen op 4 niveaus tegelijkertijd	•
Automatisch koken menu	•
Stoomreductie voor einde programma	•
Meertonige geluidssignalen	•
Dagtijdweergave	•
Datumweergave	•
Kookwekker	•
Programmering begin bereidingstijd	•
Programmering einde bereidingstijd	•
Programmering bereidingstijd	•
Weergave werkelijke temperatuur	•
Weergave ingestelde temperatuur	•
Geluidssignaal bij het bereiken van de ingestelde temperatuur	•
Voorgeprogrammeerde temperaturen	•
Eigen programma's	•
Individuele instellingen	•
<b>Efficiëntie en duurzaamheid</b>	
Energie-efficiëntieklasse (A+++ – D)	A+
<b>Onderhoudscomfort</b>	
Roestvrijstalen ovenruimte met lijntjesstructuur	•
Neerklapbaar grillelement	•
Externe stoomopwekker	•
HydroClean	•
Onderhoudsprogramma's	•
Onderhoudsprogramma Inweken	•
Onderhoudsprogramma Spoelen	•
Droogprogramma ovenruimte	•
Snelsluiting voor geleiderails	•
Uitneembare bakplaatgeleiders	•
Ontkalken	•
CleanGlass-deur	•
<b>Stoomtechn./watertoevoer</b>	
DualSteam	•
Stoomopwekker vermogen in kW	3,30
Waterreservoir inhoud in l	1,4

DGC 7860 HCX Pro 125 Gala Ed

Greeploze combi-stoomoven

voor stomen, bakken, braden met draadloze spijzethermometer + HydroClean.

EAN: 4002516720171 / Materiaalnummer: 12326620 /

Oud Materiaalnummer: 23786089BNE

Waterreservoir achter bedieningspaneel	•
Condensreservoir achter bedieningspaneel	•
Afvoerfilter	•
<b>Veiligheid</b>	
Koelsysteem met koel front	•
Veiligheidsuitschakeling	•
Ingebruiknamebeveiliging	•
Wasemkoeling	•
Toetsenvergrendeling	•
<b>Technische gegevens</b>	
Oveninhoud in l	67
Aantal niveaus	4
Genummerde niveaus	•
Deuraanslag	Onder
Ovenverlichting	BrilliantLight
Min. temperaturen ovenmodus in °C	30
Max. temperaturen ovenmodus in °C	230
Min. temperaturen stoomovenmodus in °C	40
Max. temperaturen stoomovenmodus in °C	100
Min. nisbreedte in mm	560
Max. nisbreedte in mm	568
Nishoogte min. in mm	590
Nishoogte max. in mm	595
Nisdiepte in mm	550
Afmetingen (b x h x d) in mm	595 x 596 x 567
Toestelbreedte in mm	595
Toestelhoogte in mm	596
Toesteldiepte in mm	567
Gewicht in kg	46,4
Totale aansluitwaarde in kW	3,45
Spanning in V	230
Frequentie in Hz	50
Zekering in A	16
Aantal fasen	1
Verlichting vervangen	Klantendienst
<b>Bijbehorende accessoires</b>	
Universele bakplaat met PerfectClean HUBB 71	1
Braadrooster met PerfectClean HBBR 71	1
FlexiClip met PerfectClean HFC 71 (paar)	1
Draadloze spijzethermometer	1
Uitneembare bakplaatgeleiders (paar)	1
Roestvrijstalen schaal met gaatjes	2
Roestvrijstalen schaal zonder gaatjes	1
HydroClean vloeibaar reinigingsmiddel	1
Ontkalkingstabletten	2

DGC 7860 HCX Pro 125 Gala Ed

Greeploze combi-stoomoven

voor stomen, bakken, braden met draadloze spijzethermometer + HydroClean.



EAN: 4002516720171 / Materiaalnummer: 12326620 /  
Oud Materiaalnummer: 23786089BNE

#### Beschikbare displaytalen


Beschikbare displaytalen via MultiLingua

bahasa malaysia, dansk,  
deutsch, english, español,  
français, hrvatski, italiano,  
magyar, nederlands,  
norsk, polski, portugês,  
русский, română,  
slovenčina, slovenščina,  
srpski, suomi, svenska,  
türkçe, українська, čeština,  
ελληνικά,


## DGC 7860 HCX Pro 125 Gala Ed

Greeploze combi-stoomoven


voor stomen, bakken, braden met draadloze spijzenthermometer + HydroClean.




ESW7x20, DGC7x6xHCPro, DGC7x6xHCXPro installation drawings




ESW7x10, EVS7010, DGC7x6xHCPro, DGC7x6xHCXPro installation drawings




built-in DGC XXL, installation drawing




DGC7x60 connections and ventilation 60cm, installation drawing




built-in DGC XXL build-under, installation drawing



screw joint DGC XXL, installation drawing



DGC7x4x swivel range of the aperture, installation drawings



side view DGC XXL, installation drawings