

CVA 7440 125 Gala Ed
 Inbouwkoffiezetautomaat
 in combineerbaar design met gepatenteerde CupSensor voor maximaal koffiegenot.



- Grote display met gewone tekst en sensorbediening: DirectSensor
- Perfect geplaatst: dankzij de gepatenteerde CupSensor
- Altijd vers gemalen – AromaticSystemFresh
- Ideaal bij gasten – voor grotere hoeveelheden – Kanfunctie
- Toestel met wifi: Miele@home

EAN: 4002516720652 / Materiaalnummer: 12384640 /
 Oud Materiaalnummer: 29744021EU1

Jubileumactie	
125 Gala Edition	•
Jubileumactie	
Jubileummodellen 125	•
Model en design	
Inbouwkoffiemachine met bonensysteem	•
VitroLine	•
ArtLine	•
Voordelen	
AromaticSystemFresh	•
OneTouch-bereiding	•
OneTouch for Two-bereiding	•
DoubleShot	•
Gebruikersprofielen programmeerbaar	10
Kegelmaalwerk voor beter behoud van het aroma	•
Maling instelbaar	•
Maalhoeveelheid koffie programmeerbaar	•
Hoeveelheid water programmeerbaar	•
Watertemperatuur programmeerbaar	•
Hoeveelheid melk programmeerbaar	•
Hoeveelheid melkschuim programmeerbaar	•
Bevochtigen programmeerbaar	•
TeaTimer	•
Bedieningsgemak	
Netwerk met Miele@home	•
Display	DirectSensor
CupSensor	•
Traploos in hoogte verstelbare uitloop min. in cm	4,0
Traploos in hoogte verstelbare uitloop max. in cm	16,5
PerformanceMode	•
EasyClick-melkkan	•
ComfortDoor	•
Verborgen deurgreep	•
BrilliantLight	•
Expertstand	•
MultiLingua	•
Aantal bonensoorten	1
Aantal bonenreservoirs	2
Capaciteit bonenreservoir A in g	300
Capaciteit bonenreservoir B in g	300
Capaciteit bonenreservoirs totaal in g	600
Uitneembaar bonenreservoir	•
Capaciteit waterreservoir in liters	2,7
Capaciteit melkkan in l	0,7
Capaciteit reservoir voor koffiebezinksel in aantal bereidingen	17
Capaciteit opvangschaal in l	1,6
Gemakkelijk bereikbaar waterreservoir	•
Dagtijdweergave	•
Tijdsynchronisatie	•

CVA 7440 125 Gala Ed
Inbouwkoffiezetautomaat

in combineerbaar design met gepatenteerde CupSensor voor maximaal koffiegenot.



EAN: 4002516720652 / Materiaalnummer: 12384640 /
Oud Materiaalnummer: 29744021EU1

Datumweergave	•
Inschakeltijd programmeerbaar	•
Uitschakeltijd programmeerbaar	•
Stand-bytijd programmeerbaar	•
Individuele instellingen	•
Dranken	
Hoeveelheden in ml	20-300
Ristretto enkel	•
Ristretto dubbel	•
Espresso enkel	•
Espresso dubbel	•
Koffie enkel	•
Koffie dubbel	•
Caffè lungo enkel	•
Caffè lungo dubbel	•
Cappuccino enkel	•
Cappuccino dubbel	•
Latte macchiato enkel	•
Latte macchiato dubbel	•
Warme melk enkel	•
Warme melk dubbel	•
Melkschuim enkel	•
Melkschuim dubbel	•
Espresso macchiato enkel	•
Espresso macchiato dubbel	•
Cappuccino Italiano enkel	•
Cappuccino Italiano dubbel	•
Flat white enkel	•
Flat white dubbel	•
Café au lait enkel	•
Café au lait dubbel	•
Caffè latte enkel	•
Caffè latte dubbel	•
Caffè americano enkel	•
Caffè americano dubbel	•
Long black enkel	•
Long black dubbel	•
Warm water enkel	•
Warm water dubbel	•
Heet water enkel	•
Heet water dubbel	•
Zwarte thee enkel	•
Zwarte thee dubbel	•
Kruidenthee enkel	•
Kruidenthee dubbel	•
Vruchtenthee enkel	•
Vruchtenthee dubbel	•
Groene thee enkel	•
Groene thee dubbel	•
Witte thee enkel	•
Witte thee dubbel	•

CVA 7440 125 Gala Ed
Inbouwkoffiezetautomat
in combineerbaar design met gepatenteerde CupSensor voor maximaal koffiegenot.

EAN: 4002516720652 / Materiaalnummer: 12384640 /
Oud Materiaalnummer: 29744021EU1

Japanse thee enkel	•
Japanse thee dubbel	•
Chai latte enkel	•
Chai latte dubbel	•
Koffiekan	•
Theekan	•
Efficiëntie en duurzaamheid	
Energiebesparende ecostand	•
Stroomverbruik in de stand-bymodus in W	0,6
Stroomverbruik in netwerkgebonden stand-by in W	0,9
Tijdsduur tot automatisch schakelen in uitstand in min.	20
Tijdsduur tot automatisch schakelen in stand-by in min.	20
Tijd tot automatisch overschakelen naar netwerkgebonden stand-by in min.	20
Onderhoudscomfort	
Handmatig ontkalken	•
Automatisch spoelen melkleiding vanuit het waterreservoir	•
Comfortabele reinigingsprogramma's	•
Automatische spoelfunctie	•
ComfortClean	•
Uitneembare melkleiding	•
Uitneembaar filtersysteem	•
Waterhardheid instelbaar	•
Veiligheid	
Vergrendeling	•
Technische gegevens	
Minimale nisbreedte in mm	560
Maximale nisbreedte in mm	568
Minimale nishoogte in mm	450
Maximale nishoogte in mm	452
Nisdiepte in mm	500
Toestelbreedte in mm	595
Toestelhoogte in mm	455
Toesteldiepte in mm	475
Diepte bij geopende deur in cm	108,0
Totale aansluitwaarde in kW	1,45
Spanning in V	220-240
Zekering in A	10
Aantal fasen	1
Lengte van de aansluitkabel in m	2,0
Bijbehorende accessoires	
Melkkan van glas	•
Ontkalkingstabletten	•
Reinigingstabletten	•
Reinigingsmiddelen voor melkleidingen	•

CVA 7440 125 Gala Ed

Inbouwkoffiezetautomat

in combineerbaar design met gepatenteerde CupSensor voor maximaal koffiegenot.



EAN: 4002516720652 / Materiaalnummer: 12384640 /


Oud Materiaalnummer: 29744021EU1

Beschikbare displaytalen


Beschikbare displaytalen via MultiLingua

bahasa malaysia, dansk,
deutsch, eesti, english,
english (AU), english (CA),
english (GB), english (US),
español, français, français
(CA), français (FR), hrvatski,
italiano, latviesu, lietuviu,
magyar, nederlands,
norsk, polski, portugûês,
русский, română,
slovenčina, slovenščina,
srpski, suomi, svenska,
türkçe, українська, čeština,
ελληνικά,


CVA 7440 125 Gala Ed
Inbouwkoffiezetautomat
in combineerbaar design met gepatenteerde CupSensor voor maximaal koffiegenot.




CVA7000, side view (*footnote) (installation drawing)



CVA7000, top view (installation drawings)



CVA7000 (installation drawings)



CVA7000, installation (installation drawings)