

CVA 7845 125 Gala Ed

Inbouwkoffiemachine met DirectWater

in combineerbaar design met CoffeeSelect en AutoDescale voor de hoogste eisen.



- Grote touchdisplay met benaderingssensor: M Touch + MotionReact
- Individueel genieten – met 3 bonenreservoirs – CoffeeSelect
- Ideaal: automatisch onderhoud met AutoDescale en AutoClean
- Perfect geplaatst: dankzij de gepatenteerde CupSensor
- Toestel met wifi: Miele@home

EAN: 4002516720669 / Materiaalnummer: 12384650 /
Oud Materiaalnummer: 29784521EU1

Jubileumactie	
125 Gala Edition	•
Jubileumactie	
Jubileummodellen 125	•
Model en design	
Inbouwkoffiemachine met bonensysteem	•
VitroLine	•
ArtLine	•
Voordelen	
AromaticSystemFresh	•
CoffeeSelect	•
OneTouch-bereiding	•
OneTouch for Two-bereiding	•
DoubleShot	•
Gebruikersprofielen programmeerbaar	10
Kegelmaalwerk voor beter behoud van het aroma	•
Maling instelbaar	•
Maalhoeveelheid koffie programmeerbaar	•
Hoeveelheid water programmeerbaar	•
Watertemperatuur programmeerbaar	•
Hoeveelheid melk programmeerbaar	•
Hoeveelheid melkschuim programmeerbaar	•
Bevochtigen programmeerbaar	•
TeaTimer	•
Bedieningsgemak	
Netwerk met Miele@home	•
Display	M Touch
MotionReact: licht op bij het naderen	•
MotionReact: display aan bij het naderen	•
CupSensor	•
Traploos in hoogte verstelbare uitloop min. in cm	4,0
Traploos in hoogte verstelbare uitloop max. in cm	16,5
PerformanceMode	•
EasyClick-melkkan	•
DirectWater	•
ComfortDoor	•
Verborgen deurgreep	•
BrilliantLight	•
Verlichting brouweenheid	•
Expertstand	•
MultiLingua	•
MyMiele	•
Helpfunctie	•
Aantal bonensoorten	3
Aantal bonenreservoirs	3
Capaciteit bonenreservoir A in g	300
Capaciteit bonenreservoir B in g	150
Capaciteit bonenreservoir C in g	150
Capaciteit bonenreservoirs totaal in g	600
Uitneembaar bonenreservoir	•

CVA 7845 125 Gala Ed

Inbouwkoffiemachine met DirectWater

in combineerbaar design met CoffeeSelect en AutoDescalce voor de hoogste eisen.



EAN: 4002516720669 / Materiaalnummer: 12384650 /

Oud Materiaalnummer: 29784521EU1

Capaciteit waterreservoir in liters	2,7
Capaciteit melkkan in l	0,7
Capaciteit reservoir voor koffiebezinksel in aantal bereidingen	17
Capaciteit opvangschaal in l	1,6
Gemakkelijk bereikbaar waterreservoir	•
Dagtijdweergave	•
Tijdsynchronisatie	•
Datumweergave	•
Inschakeltijd programmeerbaar	•
Uitschakeltijd programmeerbaar	•
Stand-bytijd programmeerbaar	•
Individuele instellingen	•
Dranken	
Hoeveelheden in ml	20-300
Ristretto enkel	•
Ristretto dubbel	•
Espresso enkel	•
Espresso dubbel	•
Koffie enkel	•
Koffie dubbel	•
Caffè lungo enkel	•
Caffè lungo dubbel	•
Cappuccino enkel	•
Cappuccino dubbel	•
Latte macchiato enkel	•
Latte macchiato dubbel	•
Warme melk enkel	•
Warme melk dubbel	•
Melkschuim enkel	•
Melkschuim dubbel	•
Espresso macchiato enkel	•
Espresso macchiato dubbel	•
Cappuccino Italiano enkel	•
Cappuccino Italiano dubbel	•
Flat white enkel	•
Flat white dubbel	•
Café au lait enkel	•
Café au lait dubbel	•
Caffè latte enkel	•
Caffè latte dubbel	•
Caffè americano enkel	•
Caffè americano dubbel	•
Long black enkel	•
Long black dubbel	•
Warm water enkel	•
Warm water dubbel	•
Heet water enkel	•
Heet water dubbel	•
Zwarte thee enkel	•
Zwarte thee dubbel	•

CVA 7845 125 Gala Ed

Inbouwkoffiemachine met DirectWater

in combineerbaar design met CoffeeSelect en AutoDescale voor de hoogste eisen.

EAN: 4002516720669 / Materiaalnummer: 12384650 /

Oud Materiaalnummer: 29784521EU1

Kruidenthee enkel	•
Kruidenthee dubbel	•
Vruchtenthee enkel	•
Vruchtenthee dubbel	•
Groene thee enkel	•
Groene thee dubbel	•
Witte thee enkel	•
Witte thee dubbel	•
Japanse thee enkel	•
Japanse thee dubbel	•
Chai latte enkel	•
Chai latte dubbel	•
Koffiekan	•
Theekan	•
Efficiëntie en duurzaamheid	
Energiebesparende eco-stand	•
Stroomverbruik in de stand-by-modus in W	1,0
Stroomverbruik in netwerkgebonden stand-by in W	1,4
Tijdsduur tot automatisch schakelen in uitstand in min.	20
Tijdsduur tot automatisch schakelen in stand-by in min.	20
Tijd tot automatisch overschakelen naar netwerkgebonden stand-by in min.	20
Onderhoudscomfort	
AutoDescale	•
Handmatig ontkalken	•
AutoClean	•
Automatisch spoelen melkleiding vanuit het waterreservoir	•
Comfortabele reinigingsprogramma's	•
Automatische spoelfunctie	•
ComfortClean	•
Uitneembare melkleiding	•
Uitneembaar filtersysteem	•
Waterhardheid instelbaar	•
Veiligheid	
Vergrendeling	•
Technische gegevens	
Minimale nisbreedte in mm	560
Maximale nisbreedte in mm	568
Minimale nishoogte in mm	450
Maximale nishoogte in mm	452
Nisdiepte in mm	550
Toestelbreedte in mm	595
Toestelhoogte in mm	455
Toesteldiepte in mm	475
Diepte bij geopende deur in cm	108,0
Totale aansluitwaarde in kW	1,45
Spanning in V	220-240
Zekering in A	10
Aantal fasen	1
Lengte watertoevoerslang in m	1,5
Lengte van de aansluitkabel in m	2,0

CVA 7845 125 Gala Ed

Inbouwkoffiemachine met DirectWater

in combineerbaar design met CoffeeSelect en AutoDescale voor de hoogste eisen.



EAN: 4002516720669 / Materiaalnummer: 12384650 /

Oud Materiaalnummer: 29784521EU1

Bijbehorende accessoires

Melkkan van glas

•

Ontkalkingspatroon

•

AutoCleaner

•

Beschikbare displaytalen

Beschikbare displaytalen via MultiLingua

bahasa malaysia, dansk, deutsch, eesti, english, english (AU), english (CA), english (GB), english (US), español, français, français (CA), français (FR), hrvatski, italiano, latviesu, lietuviu, magyar, nederlands, norsk, polski, portugûes, русский, română, slovenčina, slovenščina, srpski, suomi, svenska, türkçe, українська, čeština, ελληνικά,

CVA 7845 125 Gala Ed

Inbouwkoffiemachine met DirectWater


in combineerbaar design met CoffeeSelect en AutoDescale voor de hoogste eisen.




CVA7000, side view (*footnote) (installation drawing)



CVA7000, top view (installation drawings)



CVA7000 (built in)



CVA7000, installation (installation drawings)