

WCK370 WCS PWash&10kg

W1 wasmachine voorlader:

Met QuickPowerWash en 10 kg belading voor de snelle wasprestatie.



- Getest voor 20 jaar perfecte wasbehandeling
- Energie besparen in de beste energie-efficiëntieklasse A
- QuickPowerWash zorgt voor efficiënte en snelle prestaties in slechts 49 min.
- De functie voorstrijken vermindert kreukels en bespaart wel 50% tijd en moeite
- Behoedzame XXL-wasbehandeling met de 10 kg SoftCare-trommel



EAN: 4002516789239 / Materiaalnummer: 12390540 / Oud Materiaalnummer: 11CK3701B

Model	
Geschikt voor plaatsing op elkaar	•
Side-by-side	•
Plaatsbaar onder werkblad	•
Deuraanslag	rechts
Model	
Productnaam	W1 Chrome Edition
Voorladers	•
Centrifugeren	
Maximaal centrifugetoerental	1400
Spoelstop	•
Functie "Zonder centrifugeren"	•
Design	
Kleur toestel	Lotuswit
Kleur bedieningspaneel	Lotuswit
Uitvoering deur	Grafietgrijs PearlFinish
Kleur programmakeuzeschakelaar	Lotuswit/chromen ring
Uitvoering bedieningspaneel	schuin
Soort bediening	Draaiknop
Display	DirectSensor wit, 7-segmenten
Reinigingscapaciteit	
Innovatieve wastechologie PowerWash	•
Dosering per portie CapDosing	•
Bescherming van het wasgoed	
SoftCare-trommel	•
Belading in kg	10,0
Bedieningsgemak	
Koppeling met Miele@home	•
Voorprogrammering tot 24 uur	•
Resttijdweergave	•
Weergave programmaverloop	•
AutoClean-wasmiddellade	•
AddLoad	•
Efficiëntie en duurzaamheid	
Energie-efficiëntieklasse (A-G)	A
Gewogen energieverbruik per 100 programma's voor het wasprogramma in kWh	52
Gewogen waterverbruik per bedrijfscyclus in l	53
Centrifuge-efficiëntieklasse	B
Geluidsemisatieklasse (bij centrifugeren)	A
Geluidsniveau bij centrifugeren in dB(A) re1pW	71
Duur van het programma "ECO 40-60" bij nominale capaciteit	239
Stroomverbruik in de uitstand in W	0,40
Stroomverbruik in netwerkgebonden stand-by in W	0,80
Wassen op lage temperatuur "Koud" en "20 °C"	•
Beladingsautomaat	•
Flowmeter	•
Schuimbeperring	•
ProfiEco-motor	•

WCK370 WCS PWash&10kg

W1 wasmachine voorlader:

Met QuickPowerWash en 10 kg belading voor de snelle wasprestatie.



EAN: 4002516789239 / Materiaalnummer: 12390540 / Oud Materiaalnummer: 11CK3701B

Wasprogramma's	
QuickPowerWash	•
Katoen	•
Kreukherstellend	•
Fijne was	•
Hemden	•
Wol (handwas)	•
Express 20	•
Donker wasgoed/Jeans	•
Impregneren	•
Pompen/Centrifugeren	•
ECO 40-60	•
Extra opties wassen	
Kort	•
Voorwas	•
Extra water	•
Extra spoelgang	•
Voorstrijken met stoom	•
Zoemer	•
Kwaliteit	
Contragewichten van gietijzer	•
Veiligheid	
Waterbeveiligingssysteem	Watercontrol-System
Kinderbeveiliging	•
Pincode	•
Optische interface	•
Technische gegevens	
Afmetingen in mm (breedte)	596
Afmetingen in mm (hoogte)	850
Afmetingen in mm (diepte)	636
Diepte toestel bij geopende deur in mm	1054
Diepte toestel zonder deur (voor onderbouw) in mm	600
Gewicht in kg	93
Totale aansluitwaarde in kW	2,10-2,40
Spanning in V	220-240
Zekering in A	10
Frequentie in Hz	50
Lengte van de aansluitkabel in m	2
Bijbehorende accessoires	
3 capsules	•
Voucher voor Miele wasmiddelen	•

WCK370 WCS PWash&10kg

W1 wasmachine voorlader:

Met QuickPowerWash en 10 kg belading voor de snelle wasprestatie.



W1 installation drawing, slanted facia or straight facia, measures in mm



W1 drawing, slanted facia or straight facia, measures in mm



W1 drawing, slanted facia or straight facia, measures in mm



W1 drawing, slanted facia or straight facia, measures in mm