

KM 7373 FR

Losse inductiekookplaat
grote pannen;



- Snel kiezen via een getallenreeks – ComfortSelect
- 4 kookzones incl. 1 Flex-kookgedeelte
- In 806 mm breed met roestvrijstalen randlijst voor opliggende inbouw
- Communicatie met de dampkap – automatische functie Con@ctivity

EAN: 4002516732983 / Materiaalnummer: 12399840 /
Oud Materiaalnummer: 26737310BNE

Verwarmingsoort	
Verwarmingsoort	Inductie
Model	
Onafhankelijk van fornuis	•
Design	
Elegant oppervlak van keramisch glas	•
Kleur van het keramisch glas	Zwart
Roestvrijstalen randlijst rondom	•
Opliggende inbouw	•
Uitvoering kookzone	
Aantal kookzones	4
Aantal kookvelden	1
Maximaal aantal pannen/potten	4
PowerFlex-kookzones	
Aantal	2
Soort	Flex-kookzone
Diameter in mm	Ø 110-210
Vermogen in W	2100
Booster in W	3000
1e kookzone/kookvlak	
Positie	Links voor
Soort	Vario-kookzone
Afmetingen in mm	Ø 110-220
Max. booster Vermogen in W	3000
Max. vermogen in W	2300
2e kookzone/kookvlak	
Positie	Links achter
Soort	Vario-kookzone
Afmetingen in mm	Ø 90-160
Max. booster Vermogen in W	1850
Max. vermogen in W	1400
3e kookzone/kookvlak	
Positie	Rechts
Soort	Flex-kookzone
Afmetingen in mm	210x400
Max. booster Vermogen in W	3700
Max. vermogen in W	3000
Bedieningsgemak	
Miele@home	•
Bediening via sensortoetsen	ComfortSelect
Automatische functie Con@ctivity	•
Pan- en pangrootteherkenning	•
Kookzone-uitbreiding	•
Indicatiekleur	Geel
Kookstartautomaat	•
Warmhouden	•
Stop&Go-functie	•
Recall-functie	•
Automatisch uitschakelen	•
Permanente panherkenning	•

KM 7373 FR
Losse inductiekookplaat
grote pannen;



EAN: 4002516732983 / Materiaalnummer: 12399840 /

Oud Materiaalnummer: 26737310BNE

Individuele instelmogelijkheden (bijvoorbeeld
geluidssignalen)

•

Kookwekker

•

Efficiëntie en duurzaamheid

Restwarmtebenutting

•

Stroomverbruik in de uitstand in W

0,5

Stroomverbruik in de stand-bymodus in W

1,0

Stroomverbruik in netwerkgebonden stand-by in W

2,0

Tijdsduur tot automatisch schakelen in uitstand in min.

20

Tijdsduur tot automatisch schakelen in stand-by in min.

20

Tijdsduur tot automatisch schakelen in netwerkgebonden
stand-by in min.

20

Onderhoudscomfort

Eenvoudig te reinigen keramisch glas

•

Veiligheid

Veiligheidsuitschakeling

•

Vergrendelingsfunctie

•

Vergrendeling

•

Geïntegreerde koelventilator

•

Oververhittingsbeveiliging

•

Restwarmte-indicatie

•

Technische gegevens

Afmetingen in mm (breedte)

806

Afmetingen in mm (hoogte)

55

Afmetingen in mm (diepte)

526

Afmetingen uitsparing in mm (breedte) bij aansluitende
inbouw

750

Afmetingen uitsparing in mm (diepte) bij aansluitende
inbouw

490

Inbouwhoogte inclusief aansluitkast in mm

53

Gewicht in kg

11

Totale aansluitwaarde in kW

7,30

Lengte van de aansluitkabel in m

1,4

Spanning in V

230

Frequentie in Hz

50-60

Bijbehorende accessoires

Aansluitkabel

Ja

