

KM 7373 FL  
Losse inductiekookplaat  
grote pannen;




- Snel kiezen via een getallenreeks – ComfortSelect
- 4 kookzones incl. 1 Flex-kookgedeelte
- In 800 mm breed voor opliggende of vlakke inbouw
- Communicatie met de dampkap – automatische functie Con@ctivity

EAN: 4002516732792 / Materiaalnummer: 12399850 /  
Oud Materiaalnummer: 26737370BNE

<b>Verwarmingsoort</b>	
Verwarmingsoort	Inductie
<b>Model</b>	
Onafhankelijk van fornuis	•
<b>Design</b>	
Elegant oppervlak van keramisch glas	•
Vlakke inbouw	•
Kleur van het keramisch glas	Zwart
Opliggende inbouw	•
<b>Uitvoering kookzone</b>	
Aantal kookzones	4
Aantal kookvelden	1
Maximaal aantal pannen/potten	4
<b>PowerFlex-kookzones</b>	
Aantal	2
Soort	Flex-kookzone
Diameter in mm	Ø 110-210
Vermogen in W	2100
Booster in W	3000
<b>1e kookzone/kookvlak</b>	
Positie	Links voor
Soort	Vario-kookzone
Afmetingen in mm	Ø 110-220
Max. booster Vermogen in W	3000
Max. vermogen in W	2300
<b>2e kookzone/kookvlak</b>	
Positie	Links achter
Soort	Vario-kookzone
Afmetingen in mm	Ø 90-160
Max. booster Vermogen in W	1850
Max. vermogen in W	1400
<b>3e kookzone/kookvlak</b>	
Positie	Rechts
Soort	Flex-kookzone
Afmetingen in mm	210x400
Max. booster Vermogen in W	3700
Max. vermogen in W	3000
<b>4e kookzone/kookvlak</b>	
Positie	Rechts voor
<b>Bedieningsgemak</b>	
Miele@home	•
Bediening via sensortoetsen	ComfortSelect
Automatische functie Con@ctivity	•
Pan- en pangrootteherkenning	•
Kookzone-uitbreiding	•
Indicati kleur	Geel
Kookstartautomaat	•
Warmhouden	•
Stop&Go-functie	•
Recall-functie	•


KM 7373 FL  
Losse inductiekookplaat  
grote pannen;




EAN: 4002516732792 / Materiaalnummer: 12399850 /  
Oud Materiaalnummer: 26737370BNE

Automatisch uitschakelen	•
Permanente panherkenning	•
Individuele instelmogelijkheden (bijvoorbeeld geluidssignalen)	•
Kookwekker	•
<b>Efficiëntie en duurzaamheid</b>	
Restwarmtebenutting	•
Stroomverbruik in de uitstand in W	0,5
Stroomverbruik in de stand-bymodus in W	1,0
Stroomverbruik in netwerkgebonden stand-by in W	2,0
Tijdsduur tot automatisch schakelen in uitstand in min.	20
Tijdsduur tot automatisch schakelen in stand-by in min.	20
Tijdsduur tot automatisch schakelen in netwerkgebonden stand-by in min.	20
<b>Onderhoudscomfort</b>	
Eenvoudig te reinigen keramisch glas	•
<b>Veiligheid</b>	
Veiligheidsuitschakeling	•
Vergrendelingsfunctie	•
Vergrendeling	•
Geïntegreerde koelventilator	•
Oververhittingsbeveiliging	•
Restwarmte-indicatie	•
<b>Technische gegevens</b>	
Afmetingen in mm (breedte)	800
Afmetingen in mm (hoogte)	53
Afmetingen in mm (diepte)	520
Afmetingen uitsparing in mm (breedte) bij aansluitende inbouw	750
Afmetingen uitsparing in mm (diepte) bij aansluitende inbouw	490
Inbouwhoogte inclusief aansluitkast in mm	53
Interne afmetingen uitsparing buiten in mm (breedte) bij vlakke inbouw	780
Interne afmetingen uitsparing buiten in mm (diepte) bij vlakke inbouw	500
Gewicht in kg	11
Externe afmetingen uitsparing buiten in mm (breedte) bij vlakke inbouw	804
Externe afmetingen uitsparing buiten in mm (diepte) bij vlakke inbouw	524
Totale aansluitwaarde in kW	7,30
Lengte van de aansluitkabel in m	1,4
Spanning in V	230
Frequentie in Hz	50-60
<b>Bijbehorende accessoires</b>	
Aansluitkabel	Ja

KM 7373 FL  
 Losse inductiekookplaat  
 grote pannen;



KM7373FL, KM7372FL surface-mounted (Installation drawing)



KM7373FL, KM7372FL flush (Installation drawing)