

PUR 98 W

Wanddampkap

met EasySwitch-aanraaktoetsen voor gemakkelijke bediening en led-verlichting



- Tijdloos design – matzwarte dampkap in 898 mm-breedte
- Zeer krachtig – 650 m³/h in de boosterstand
- Efficiënte filtering – 10-laags roestvrijstalen vetfilter
- Veilig en eenvoudig te reinigen – CleanCover van Miele
- Past in elke woning – voor luchtafvoer- en circulatiesystemen

A

EAN: 4002516737155 / Materiaalnummer: 12412700 / Oud Materiaalnummer: 28419855B

Model	
Wanddampkap	•
Ovenfuncties	
Soort luchtgeleiding	Converteerbaar
Vereiste achteraf aan te schaffen actieve koolstoffilters	DKF 12-P, DKF12-R
Design	
Kleur	Matzwart
Individuele aanpassingen mogelijk	•
Bedieningsgemak	
Elektronische besturing	•
Vermogensstanden (aantal zonder boosterstand)	3
Uitschakeling boosterstand programmeerbaar	•
Gemakkelijk te reinigen CleanCover-afzuigunit	•
Efficiëntie en duurzaamheid	
Energie-efficiëntieklasse (A+++ – D)	A
Jaarlijks energieverbruik in kWh/jaar	49,7
Categorie hydrodynamische efficiëntie	A
Verlichtingsefficiëntieklasse	A
Klasse voor vetfiltering	A
Filtersysteem	
Aantal vaatwasserbestendige roestvrijstalen vetfilters	3
roestvrij stalen vetfilters (10-laags)	
Verlichting	
Led	•
Aantal x watt	3 x 3 W
Lichtsterkte in Lx	450 lx
Kleurtemperatuur in K	3000 Kelvin
Ventilator	
Dubbelzijdig zuigende ventilator	•
Wisselstroommotor (AC-motor)	•
Luchtafvoer	
Afzuigcapaciteit vermogensstand 1 (m ³ /uur) volgens EN 61591	265
Afzuigcapaciteit vermogensstand 2 (m ³ /uur) volgens EN 61591	320
Afzuigcapaciteit vermogensstand 3 (m ³ /uur) volgens EN 61591	395
Afzuigcapaciteit boosterstand (m ³ /uur)	650
Geluidsniveau vermogensstand 1 (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3	47,0
Geluidsniveau vermogensstand 2 (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3	52,0
Geluidsniveau vermogensstand 3 (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3	56,0
Geluidsniveau boosterstand (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3	67,0
Geluidsdruk stand 1 (dB(A) re20µPa)	32,0
Geluidsdruk vermogensstand 2 (dB(A) re20µPa) volgens EN 60704-2-13	37,0
Geluidsdruk vermogensstand 3 (dB(A) re20µPa) volgens EN 60704-2-13	41,0

PUR 98 W

Wanddampkap

met EasySwitch-aanraaktoetsen voor gemakkelijke bediening en led-verlichting



EAN: 4002516737155 / Materiaalnummer: 12412700 / Oud Materiaalnummer: 28419855B

Geluidsdruk boosterstand (dB(A) re20μPa) volgens EN 60704-2-13 52,0

Recirculatie

Afzuigcapaciteit vermogensstand 1 (m³/uur) volgens EN 61591 190

Afzuigcapaciteit vermogensstand 2 (m³/uur) volgens EN 61591 270

Afzuigcapaciteit vermogensstand 3 (m³/uur) volgens EN 61591 330

Afzuigcapaciteit boosterstand 1 (m³/uur) volgens EN 61591 460

Geluidsniveau vermogensstand 1 (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3 54,0

Geluidsniveau vermogensstand 2 (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3 60,0

Geluidsniveau vermogensstand 3 (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3 64,0

Geluidsniveau boosterstand 1 (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3 71,0

Geluidsdruk vermogensstand 1 (dB(A) re20μPa) volgens EN 60704-2-13 39,0

Geluidsdruk vermogensstand 2 (dB(A) re20μPa) volgens EN 60704-2-13 45,0

Geluidsdruk vermogensstand 3 (dB(A) re20μPa) volgens EN 60704-2-13 48,0

Geluidsdruk boosterstand 1 (dB(A) re20μPa) volgens EN 60704-2-13 56,0

Veiligheid

Veiligheidsuitschakeling

•

Technische gegevens

Totale hoogte afzuigkap luchtafvoer en extern in mm 685–1005

Totale hoogte luchtcirculatie en extern in mm 815–1135

Totale hoogte dampkap luchtafvoersysteem en externe ventilator min. in mm 685

Breedte van kap in mm 898

Totale hoogte dampkap luchtafvoersysteem en externe ventilator max. in mm 1005

Hoogte van kap in mm 62

Totale hoogte dampkap circulatiesysteem min. in mm 815

Diepte van kap in mm 500

Totale hoogte dampkap circulatiesysteem max. in mm 1135

Minimale afstand boven elektrische kookplaten in mm 450

Minimale afstand boven gaskookplaten (max. 12,6 kW totaal vermogen, brander ≤ 4,5 kW) in mm 650

Nettogewicht in kg 25,0

Lengte van de aansluitkabel in m 1,5

Gearde stekker •

Totale aansluitwaarde in kW 0,22

Spanning in V 230

Zekering in A 10

Aantal fasen 1

Frequentie in Hz 50

Montage-instructies

Aansluitstuk luchtafvoer bovenkant •

PUR 98 W

Wanddampkap

met EasySwitch-aanraaktoetsen voor gemakkelijke bediening en led-verlichting




EAN: 4002516737155 / Materiaalnummer: 12412700 / Oud Materiaalnummer: 28419855B

Aansluitstuk luchtafvoer boven- en achterkant	•
Diameter aansluitstuk luchtafvoer in mm	150
Uitschuifbare bevestigingskolom	•
Bijbehorende accessoires	
Terugslagklep	•
Bij te bestellen accessoires	
Actieve koolstoffilter	Nein
Regeneerbare actieve koolstoffilter	DKF 12-R

PUR 98 W

Wanddampkap

met EasySwitch-aanraaktoetsen voor gemakkelijke bediening en led-verlichting



PUR92W Living, PUR98W, DA419-6, DA419-7 (Installation drawing)