

WEI895 WPS 125 Gala Edition

W1 wasmachine voorlader:

Met SteamCare, TwinDos en PowerWash voor perfect behoedzaam gewassen wasgoed.



- Getest voor 20 jaar perfecte wasbehandeling
- Energie besparen in de beste energie-efficiëntieklasse A
- SteamCare vermindert de strijktijd met wel 50% en frist uw kleding op
- Exacte en automatische wasmiddeldosering met TwinDos®
- QuickPowerWash zorgt voor efficiënte en snelle prestaties in slechts 49 min.



EAN: 4002516767138 / Materiaalnummer: 12440580 / Oud Materiaalnummer: 11EI8956B

<b>Jubileumactie</b>	
125 Gala Edition	•
<b>Jubileumactie</b>	
Jubileummodellen 125	•
<b>Model</b>	
Geschikt voor plaatsing op elkaar	•
Side-by-side	•
Plaatsbaar onder werkblad	•
Deuraanslag	rechts
<b>Model</b>	
Productnaam	W1 Chrome Edition
Voorladers	•
<b>Centrifugeren</b>	
Maximaal centrifugetoerental	1600
Spoelstop	•
Functie "Zonder centrifugeren"	•
<b>Design</b>	
Kleur toestel	Lotuswit
Kleur bedieningspaneel	Lotuswit
Kleur programmakeuzeschakelaar	Lotuswit/chromen ring
Uitvoering bedieningspaneel	schuin
Soort bediening	Draaiknop
Display	ComfortSensor wit, 1-regelig
<b>Reinigingscapaciteit</b>	
Innovatieve wastechologie PowerWash	•
Automatische wasmiddeldosering TwinDos	•
Dosering per portie CapDosing	•
Vlekkenoptie	•
Geteste virushygiëne	•
<b>Bescherming van het wasgoed</b>	
SoftCare-trommel	•
Belading in kg	9,0
<b>Bedieningsgemak</b>	
Koppeling met Miele@home	•
Stoomsysteem SteamCare	•
Voorprogrammering tot 24 uur	•
Resttijdweergave	•
Weergave programmaverloop	•
Trommelverlichting	Led
MultiLingua	•
AutoClean-wasmiddellade	•
AddLoad	•
<b>Efficiëntie en duurzaamheid</b>	
Energie-efficiëntieklasse (A-G)	A
Gewogen energieverbruik per 100 programma's voor het wasprogramma in kWh	49
Gewogen waterverbruik per bedrijfscyclus in l	48
Centrifuge-efficiëntieklasse	A
Geluidsemisieklassen (bij centrifugeren)	A

WEI895 WPS 125 Gala Edition

W1 wasmachine voorlader:

Met SteamCare, TwinDos en PowerWash voor perfect behoedzaam gewassen wasgoed.



EAN: 4002516767138 / Materiaalnummer: 12440580 / Oud Materiaalnummer: 11E18956B

Geluidsniveau bij centrifugeren in dB(A) re1pW	68
Duur van het programma "ECO 40-60" bij nominale capaciteit	199
Stroomverbruik in de uitstand in W	0,40
Stroomverbruik in netwerkgebonden stand-by in W	0,80
EcoFeedback	•
Wassen op lage temperatuur "Koud" en "20 °C"	•
Beladingsautomaat	•
Flowmeter	•
Schuimbeperring	•
ProfiEco-motor	•
<b>Wasprogramma's</b>	
QuickPowerWash	•
Automatic extra	•
Katoen	•
Kreukherstellend	•
Fijne was	•
Hemden	•
Zijde (handwas)	•
Wol (handwas)	•
Express 20	•
Donker wasgoed/Jeans	•
Outdoor	•
Impregneren	•
Sportkleding	•
Dekbedden	•
Hoofdkussens	•
Donsdekens	•
Gordijnen	•
Katoen hygiëne	•
Oprissen (stomen)	•
Stomen	•
Machine reinigen	•
Nieuw textiel	•
Alleen spoelen/Stijven	•
Pompen/Centrifugeren	•
ECO 40-60	•
<b>Extra opties wassen</b>	
SingleWash	•
Kort	•
Inweken	•
Voorwas	•
Extra water	•
Extra spoelgang	•
Gladstomen	•
Voorstrijken met stoom	•
Zoemer	•
AllergoWash	•
<b>Kwaliteit</b>	
Contragewichten van gietijzer	•

WEI895 WPS 125 Gala Edition

W1 wasmachine voorlader:

Met SteamCare, TwinDos en PowerWash voor perfect behoedzaam gewassen wasgoed.




EAN: 4002516767138 / Materiaalnummer: 12440580 / Oud Materiaalnummer: 11E18956B

Veiligheid	
Waterbeveiligingssysteem	Waterproof-System
Kinderbeveiliging	•
Pincode	•
Optische interface	•
Technische gegevens	
Afmetingen in mm (breedte)	596
Afmetingen in mm (hoogte)	850
Afmetingen in mm (diepte)	636
Diepte toestel bij geopende deur in mm	1054
Diepte toestel zonder deur (voor onderbouw) in mm	600
Gewicht in kg	95
Totale aansluitwaarde in kW	2,10-2,40
Spanning in V	220-240
Zekering in A	10
Frequentie in Hz	50
Lengte van de aansluitkabel in m	2
Verlichting vervangen	Klantendienst
Bijbehorende accessoires	
3 capsules	•
UltraPhase 1+2	•
Voucher voor 5 cartridges Miele UltraPhase	•
Beschikbare displaytalen	
Beschikbare displaytalen via MultiLingua	deutsch, english (GB), français (FR), hrvatski, italiano, magyar, nederlands, polski, română, slovenščina, srpski, türkçe, ελληνικά


WEI895 WPS 125 Gala Edition

W1 wasmachine voorlader:


Met SteamCare, TwinDos en PowerWash voor perfect behoedzaam gewassen wasgoed.




W1 installation drawing, slanted facia or straight facia, measures in mm



W1 drawing, slanted facia or straight facia, measures in mm



W1 drawing, slanted facia or straight facia, measures in mm



W1 drawing, slanted facia or straight facia, measures in mm