

PFD 409 [WB Offshore]

Vrijstaande vaatwasser met verswatersysteem met rekken, voor offshoretoepassingen zoals booreilanden.



- Max. reinigingscapaciteit*: 152 borden per uur of 8 rekken per uur
- Eersteklas resultaten dankzij verswaterspoelsysteem
- Speciale elektro-aansluiting voor bijzondere omstandigheden
- Zeer hygiënische resultaten – naspoeltemperatuur van 93 °C
- Max. bedieningsgemak met Full-Touch-kleurendisplay M Touch Flex

* Afhankelijk van de omstandigheden (watertemperatuur, stroomaansluiting) kunnen de aangegeven waarden variëren.

EAN: 4002516745655 / Materiaalnummer: 12441940 /
Oud Materiaalnummer: 61040932SOM

Model en uitvoering	
Model	Vrijstaande vaatwasser, frontlader
Serie	MasterLine
Model	Offshore
Spoelsysteem	Frontladers met vers water
Aantal spoelniveaus	2
Front	Roestvrij staal
Deksel	Roestvrij staal
Zijwanden	Roestvrij staal
Achterwand	Verzinkt
Toepassing	
Geschikt voor offshore en marine	•
Capaciteitsgegevens	
Geteste antivirale werking	•
Geteste hygiëne	•
Circulatiepomp, Qmax in l/min.	390
Kortste programmaduur in min.	14
Maximale naspoeltemperatuur in °C	93
Reinigingscapaciteit borden per uur	152
Reinigingscapaciteit bakjes per uur	8
Spoelen van kunststof rekken mogelijk op 2 niveaus	•
Levensduur in reinigingscycli	28000
Miele MOVE	
Kan worden verbonden met Miele MOVE	•
Besturing	
Type besturing	M Touch Flex
Maximale voorprogrammering in uren	24
Resttijdindicatie	•
Reinigingsprogramma's [aantal]	7
Instelbare temperatuurstop	•
Aanpasbare naspoeltemperatuur	•
Weergave programmaverloop	•
Instelbare displaytalen	•
Taalneutrale bediening	•
Stand. elektrische aansluiting	
Elektrische aansluiting	3 AC 220V 60HZ
Verwarmingsvermogen in kW	6,10
Totale aansluitwaarde in kW	6,50
Zekering in A	20
Lengte van de netaansluitkabel in meter	1,90
Mogelijke spanningsvariant 1	
Elektrische aansluiting	AC 220V 60HZ
Verwarmingsvermogen in kW	2,30
Totale aansluitwaarde in kW	2,70
Zekering in A	16
Wateraansluiting/-afvoer	
Koud water [aantal]	1

PFD 409 [WB Offshore]

Vrijstaande vaatwasser met verswatersysteem met rekken, voor offshoretoepassingen zoals booreilanden.



EAN: 4002516745655 / Materiaalnummer: 12441940 /
Oud Materiaalnummer: 61040932SOM

Warm water [aantal]	1
Vereiste waterdruk in bar	1,00-10,00
Afvoerpomp [DN]	22
Maximale stijging van afvoerpomp in cm	100
Geïntegreerde waterontharder	•
Maximale waterhardheid in mmol/l	10,70
Waterbeveiligingssysteem	Waterproof-systeem
Waterverbruik per spoelgang in l	17,50
Lengte watertoevoerslang in cm	150
Lengte waterafvoerslang in cm	150
Afmetingen en gewicht	
Buitenmaat, hoogte in mm	820
Buitenmaat met deksel, hoogte in mm	835
Maximale hoogteverstelling in mm	60,00
Buitenmaat, breedte in mm	598
Buitenmaat, diepte in mm	598
Buitenmaat, brutohoogte in mm	920
Buitenmaat, brutobreedte in mm	670
Buitenmaat, brutodiepte in mm	740
Bruikbare spoelruimte, hoogte in mm	520
Bruikbare spoelruimte, breedte in mm	530
Bruikbare spoelruimte, diepte bovenrek in mm	474
Bruikbare spoelruimte, diepte onderrek in mm	505
Inschuifhoogte boven vloer in mm	216
De benodigde nisbreedte in mm	600
Nettogewicht [kg]	78
Brutogewicht in kg	81
Emissiewaarden	
Geluidsdruk niveau op de werkplek (LpA)	45 dB(A) re 20 µPa
Geluidsvermogen (LwA)	57,0
Warmteafvoer naar de ruimte in MJ/h	1,44
Programma's	
Universeel	•
Kort	•
Koud/voorspoelen	•
Glazen	•
Bestek	•
Kunststof	•
Intensief	•
Regeneratie	•
Afpompen	•
Rekuitvoering	
2 x inzet E 816 voor borden	•
2 x inzet E 165 voor bestek	•
1 x bovenrek APFD 215	•
1 x onderrek APFD 220 voor inzetten	•
In hoogte verstelbaar bovenrek	•
Combineerbaar met flessenhouder APFD 210	•

PFD 409 [WB Offshore]

Vrijstaande vaatwasser met verswatersysteem met rekken, voor offshoretoepassingen zoals booreilanden.



EAN: 4002516745655 / Materiaalnummer: 12441940 /
Oud Materiaalnummer: 61040932SOM

Uitvoering

Droging	AutoOpen-drogingsondersteuning
AutoClose	•
1 combi-doseersysteem/deur voor poedervormig reinigingsmiddel en naspoelmiddel	•
Zoutreservoir in de deur	•
Deurvergrendeling, met veiligheidscode	•
Perfect GlassCare	•
Zeer effectief filtersysteem met controle zeefplaatsing	•
Sproeiveelcondensator	•
Spoelruimte van hoogwaardig roestvrij staal	•
Optische interface	•
Veel accessoires (naar keuze)	•

Aansluitmogelijkheden

Externe doseermodule voor vloeibaar reinigingsmiddel	•
Externe doseermodule voor glansspoelmiddel	•
WiFi	•

Normen, keur- en kenmerken

CE	•
Voldoet aan machinerichtlijn volgens 2006/42/EG	•
EMV	•
Bescherming tegen vonken	•
Bescherming tegen opspattend water IPX1	•
DIN 10512	•
DIN EN 17735	•