

## G 7210 SC

Vrijstaande vaatwasser  
met 3D MultiFlex-lade voor maximaal comfort.



- Tot 50 % extra besparen op energie – warmwateraansluiting
- Alles streeploos droog – AutoOpen-droging
- Vaatwasser met verswatersysteem – vanaf ?? liter in het programma Automatic
- Deur eenvoudig openen en sluiten – ComfortClose
- Flexibel en stevig geplaatst – ExtraComfort-rekuitvoering



EAN: 4002516753841 / Materiaalnummer: 12452350 /  
Oud Materiaalnummer: 21721016MER

|  |                               |
|--|-------------------------------|
| <b>Model</b>   |                               |
| Vrijstaande vaatwassers  | •                             |
| Vaatwassers 60 cm breed  | •                             |
| <b>Design</b>  |                               |
| Kleur bedieningspaneel   | Brijantwit                    |
| Uitvoering bedieningspaneel  | Recht bedieningspaneel        |
| Soort bediening  | Programmakeuzetoets           |
| Display  | display met 1 regel met tekst |
| Kleur van display  | Wit                           |
| MultiLingua  | •                             |
| <b>Comfort</b>   |                               |
| Deurvergrendeling  | ComfortClose                  |
| Resttijdweergave   | •                             |
| Voorprogrammering tot 24 uur   | •                             |
| Funciecontrole   | Display                       |
| Keuze displaytaal  | •                             |
| <b>Efficiëntie en duurzaamheid</b>                                       |                               |
| Energie-efficiëntieklasse (A–G)  | A                             |
| Waterverbruik in l vanaf (Automatic-programma)                           | 6,0                           |
| Waterverbruik van het ECO-programma per spoelgang in l (cyclus)          | 8,4                           |
| Energieverbruik in kWh (ECO-programma)                                   | 0,54                          |
| Energieverbruik van het ECO-programma per 100 spoelgangen in kWh (cycli) | 54                            |
| Verbruikswaarde warmwateraansluiting in ECO-programma in kWh             | 0,29                          |
| De gemiddelde tijdsduur van het ecoprogramma in minuten                  | 230                           |
| Geluidsemisieklassen   | B                             |
| Geluidsemisies in dB(A)  | 43                            |
| EcoFeedback  | •                             |
| EcoPower Technology  | •                             |
| Geteste hygiëne  | •                             |
| Warmwateraansluiting   | •                             |
| Halve belading   | •                             |
| <b>Reinigingsresultaat</b>   |                               |
| Verswatervaotwasser  | •                             |
| SensorDry  | •                             |
| Turbothermische droging met luchtcirculatie                              | •                             |
| Actieve condensdroging   | •                             |
| BrilliantGlassCare   | •                             |
| <b>Reinigingsprogramma's</b>   |                               |
| QuickPowerWash   | •                             |
| ECO  | •                             |
| Automatic  | •                             |
| Intensief 75 °C  | •                             |
| PowerWash  | •                             |
| Fijn   | •                             |
| Extra stil 40 dB(A)  | •                             |
| Toestelonderhoud   | •                             |

## G 7210 SC

Vrijstaande vaatwasser

met 3D MultiFlex-lade voor maximaal comfort.



EAN: 4002516753841 / Materiaalnummer: 12452350 /

Oud Materiaalnummer: 21721016MER

|  |  |
|--|--|
| <b>Spoelopties</b>   |  |
| Programma Express  | •  |
| Extra schoon   | •  |
| Extra droog  | •  |
| <b>Rekuitvoering</b>   |  |
| Plaats voor bestek   | 3D MultiFlex lade  |
| FlexCare-glazenhouder  | 2  |
| FlexCare-kopjesrek   | 1  |
| Rekuitvoering  | ExtraComfort   |
| Aantal couverts  | 14   |
| MultiClip  | •  |
| <b>Veiligheid</b>  |  |
| Waterproofsysteem  | •  |
| Controlelampje zeef  | •  |
| Kinderbeveiliging  | •  |
| <b>Technische gegevens</b>   |  |
| Nisbreedte minimaal in mm  | 600  |
| Nisbreedte maximaal in mm  | 600  |
| Nishoogte minimaal in mm   | 845  |
| Nishoogte maximaal in mm   | 880  |
| Nisdiepte in mm  | 600  |
| Toestelbreedte in mm   | 598  |
| Toestelhoogte in mm  | 845  |
| Toesteldiepte in mm  | 600  |
| Toesteldiepte bij geopende deur in cm  | 119,5  |
| Nettogewicht in kg   | 56,0   |
| Totale aansluitwaarde in kW  | 2,00   |
| Spanning in V  | 230  |
| Zekering in A  | 10   |
| Aantal fasen   | 1  |
| Elektrische frequentie standaard   | 50   |
| Lengte watertoevoerslang in cm   | 1,50   |
| Lengte waterafvoerslang in cm  | 1,50   |
| Lengte van de aansluitkabel in m   | 1,70   |
| <b>Beschikbare displaytalen</b>  |  |
| Beschikbare displaytalen via MultiLingua   | deutsch, english, español, français, italiano, nederlands, português, türkçe |
| <b>Bijbehorende accessoires</b>  |  |
| 1 x verpakking UltraTabs (20 stuks)  | •  |
| Voucher 1 x verpakking UltraTabs (20 stuks) of 9 verpakkingen tegen een speciale prijs | •  |