

G 7232 SCU Selection  
Onderbouwafwasautomaat  
met 3D MultiFlex-lade voor maximaal comfort.



- Tot 50 % extra besparen op energie – warmwateraansluiting
- Alles streeploos droog – AutoOpen-droging
- Vaatwasser met verswatersysteem – vanaf 6.0 l liter in het programma Automatic
- Deur eenvoudig openen en sluiten – ComfortClose
- Flexibel en stevig geplaatst – ExtraComfort-rekuitvoering



EAN: 4002516753896 / Materiaalnummer: 12452590 /  
Oud Materiaalnummer: 21723237MER

<b>Model</b>	
Onderbouwvaatwasser	•
Vaatwassers 60 cm breed	•
<b>Design</b>	
Kleur bedieningspaneel	Roestvrij staal met CleanSteel
Uitvoering bedieningspaneel	Recht bedieningspaneel
Soort bediening	Programmakeuzetoets
Display	display met 1 regel met tekst
Kleur van display	Wit
MultiLingua	•
<b>Comfort</b>	
Deurvergrendeling	ComfortClose
Resttijdweergave	•
Voorprogrammering tot 24 uur	•
Functiecontrole	Display
Keuze displaytaal	•
<b>Efficiëntie en duurzaamheid</b>	
Energie-efficiëntieklasse (A–G)	A
Waterverbruik in l vanaf (Automatic-programma)	6,0
Waterverbruik van het ECO-programma per spoelgang in l (cyclus)	8,4
Energieverbruik in kWh (ECO-programma)	0,54
Energieverbruik van het ECO-programma per 100 spoelgangen in kWh (cycli)	54
Verbruikswaarde warmwateraansluiting in ECO-programma in kWh	0,29
De gemiddelde tijdsduur van het ecoprogramma in minuten	230
Geluidsemissieklasse	B
Geluidsemissies in dB(A)	43
EcoFeedback	•
EcoPower Technology	•
Geteste hygiëne	•
Warmwateraansluiting	•
Halve belading	•
<b>Reinigingsresultaat</b>	
Verswateraafwaswater	•
SensorDry	•
Turbothermische droging met luchtcirculatie	•
Actieve condensdroging	•
BrilliantGlassCare	•
<b>Reinigingsprogramma's</b>	
QuickPowerWash	•
ECO	•
Automatic	•
Intensief 75 °C	•
PowerWash	•
Fijn	•
Extra stil 40 dB(A)	•
Toestelonderhoud	•

G 7232 SCU Selection  
Onderbouwafwasautomaat  
met 3D MultiFlex-lade voor maximaal comfort.



EAN: 4002516753896 / Materiaalnummer: 12452590 /  
Oud Materiaalnummer: 21723237MER

Spoelopties	
Programma Express	•
Extra schoon	•
Extra droog	•
Rekuitvoering	
Plaats voor bestek extra bestekkorf	3D MultiFlex lade •
FlexCare-glazenhouder	2
FlexCare-kopjesrek	1
Rekuitvoering	ExtraComfort C
Aantal couverts	14
MultiClip	•
Veiligheid	
Waterproofsysteem	•
Controlelampje zeef	•
Kinderbeveiliging	•
Technische gegevens	
Nisbreedte minimaal in mm	600
Nisbreedte maximaal in mm	600
Nishoogte minimaal in mm	805
Nishoogte maximaal in mm	870
Nisdiepte in mm	570
Toestelbreedte in mm	598
Toestelhoogte in mm	805
Toesteldiepte in mm	570
Toesteldiepte bij geopende deur in cm	116,5
Nettogewicht in kg	48,5
Totale aansluitwaarde in kW	2,00
Spanning in V	230
Zekering in A	10
Aantal fasen	1
Elektrische frequentie standaard	50
Lengte watertoevoerslang in cm	1,50
Lengte waterafvoerslang in cm	1,50
Lengte van de aansluitkabel in m	1,70
Beschikbare displaytalen	
Beschikbare displaytalen via MultiLingua	deutsch, english (GB), español, français (FR), italiano, nederlands, português, türkçe
Bijbehorende accessoires	
1 x verpakking UltraTabs (20 stuks)	•
Voucher 1 x verpakking UltraTabs (20 stuks) of 9 verpakkingen tegen een speciale prijs	•

G 7232 SCU Selection  
Onderbouwafwasautomaat  
met 3D MultiFlex-lade voor maximaal comfort.



G7000, built under, dishwasher, 60cm (installation drawing)