

## KM 7466 FR 125 Edition Losse inductiekookplaat met PowerFlex-kookvlak voor maximaal vermogen



- Snel kiezen via een getallenreeks – ComfortSelect
- 4 kookzones incl. 1 krachtig PowerFlex-kookgedeelte
- In 626 mm breed met roestvrijstalen randlijst voor opliggende inbouw
- Kortste aankooktijden – TwinBooster
- Koppeling met Con@ctivity en Miele@home

EAN: 4002516772262 / Materiaalnummer: 12488200 /  
Oud Materiaalnummer: 26746600BNE

| Algemene informatie                  |                        |
|--------------------------------------|------------------------|
| Typeaanduiding                       | KM 7466 FR 125 Edition |
| Materiaalnummer fabrikant            | 12488200               |
| EAN-nummer                           | 4002516772262          |
| Klasse                               | Gold                   |
| Verwarmingssoort                     |                        |
| Verwarmingssoort                     | Inductie               |
| Model                                |                        |
| Onafhankelijk van fornuis            | •                      |
| Design                               |                        |
| Elegant oppervlak van keramisch glas | •                      |
| Kleur van het keramisch glas         | Zwart                  |
| Roestvrijstalen randlijst            | •                      |
| Opliggende inbouw                    | •                      |
| Uitvoering kookzone                  |                        |
| Aantal kookzones                     | 4                      |
| Aantal kookvelden                    | 1                      |
| Maximaal aantal pannen/potten        | 4                      |
| PowerFlex-kookzones                  |                        |
| Aantal                               | 2                      |
| Soort                                | PowerFlex kookzone     |
| Afmeting in mm                       | Ø 150 – 230            |
| Max. vermogen in W                   | 2100                   |
| Max. boosterconsumptie in W          | 3000                   |
| Max. TwinBooster-vermogen in W       | 3650                   |
| 1e kookzone/kookvlak                 |                        |
| Positie                              | Links voor             |
| Soort                                | Vario-kookzone         |
| Afmetingen in mm                     | Ø 140-190              |
| Max. vermogen in W                   | 1850                   |
| Max. boosterconsumptie in W          | 2500                   |
| Max. TwinBooster-vermogen in W       | 3000                   |
| 2e kookzone/kookvlak                 |                        |
| Positie                              | Links achter           |
| Soort                                | Vario-kookzone         |
| Afmetingen in mm                     | Ø 100-160              |
| Max. vermogen in W                   | 1400                   |
| Max. boosterconsumptie in W          | 1700                   |
| Max. TwinBooster-vermogen in W       | 2200                   |
| 3e kookzone/kookvlak                 |                        |
| Positie                              | Rechts                 |
| Soort                                | PowerFlex-vergroting   |
| Afmetingen in mm                     | 230x390                |
| Max. vermogen in W                   | 3400                   |
| Max. boosterconsumptie in W          | 4800                   |
| Max. TwinBooster-vermogen in W       | 7300                   |
| Bedieningsgemak                      |                        |
| Netwerken met Miele@home             | •                      |


## KM 7466 FR 125 Edition Losse inductiekookplaat met PowerFlex-kookvlak voor maximaal vermogen



EAN: 4002516772262 / Materiaalnummer: 12488200 /  
Oud Materiaalnummer: 26746600BNE

|                                                                         |               |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Con@ctivity                                                             | •             |
| Pan- en pangrootteherkenning                                            | •             |
| Bediening via sensortoetsen                                             | ComfortSelect |
| Displaykleur                                                            | Geel          |
| Permanente panherkenning                                                | •             |
| Stop&Go-functie                                                         | •             |
| Recall-functie                                                          | •             |
| Kookwekker                                                              | •             |
| Automatisch uitschakelen                                                | •             |
| Kookstartautomaat                                                       | •             |
| Warmhouden                                                              | •             |
| Individuele instelmogelijkheden (bijvoorbeeld geluidssignalen)          | •             |
| <b>Efficiëntie en duurzaamheid</b>                                      |               |
| Stroomverbruik in de uitstand in W                                      | 0,5           |
| Stroomverbruik in de stand-bymodus in W                                 | 0,8           |
| Stroomverbruik in netwerkgebonden stand-by in W                         | 2,0           |
| Tijdsduur tot automatisch schakelen in uitstand in min.                 | 10            |
| Tijdsduur tot automatisch schakelen in stand-by in min.                 | 10            |
| Tijdsduur tot automatisch schakelen in netwerkgebonden stand-by in min. | 10            |
| <b>Onderhoudscomfort</b>                                                |               |
| Eenvoudig te reinigen keramisch glas                                    | •             |
| <b>Veiligheid</b>                                                       |               |
| Veiligheidsuitschakeling                                                | •             |
| Vergrendelingsfunctie                                                   | •             |
| Vergrendeling                                                           | •             |
| Geïntegreerde koelventilator                                            | •             |
| Oververhittingsbeveiliging                                              | •             |
| Restwarmte-indicatie                                                    | •             |
| <b>Technische gegevens</b>                                              |               |
| Afmetingen in mm (breedte)                                              | 626           |
| Afmetingen in mm (hoogte)                                               | 52            |
| Afmetingen in mm (diepte)                                               | 526           |
| Inbouwhoogte inclusief aansluitkast in mm                               | 45            |
| Aantal fasen                                                            | 3             |
| Afmetingen uitsparing in mm (breedte) bij aansluitende inbouw           | 560 mm        |
| Afmetingen uitsparing in mm (diepte) bij aansluitende inbouw            | 490 mm        |
| Gewicht in kg                                                           | 11            |
| Totale aansluitwaarde in kW                                             | 7,30          |
| Lengte van de aansluitkabel in m                                        | 1,4           |
| Spanning in V                                                           | 230           |
| Frequentie in Hz                                                        | 50-60         |
| Nuldraad                                                                | Ja            |
| <b>Bijbehorende accessoires</b>                                         |               |
| Aansluitkabel                                                           | Ja            |
| Voucher voor een GGRP gourmet-grillplaat                                | •             |

KM 7466 FR 125 Edition  
Losse inductiekookplaat  
met PowerFlex-kookvlak voor maximaal vermogen



KM7464FR, KM7466FR (installation drawings)