

KM 7466 FL 125 Edition
 Losse inductiekookplaat
 met PowerFlex-kookvlak voor maximaal vermogen



- Snel kiezen via een getallenreeks – ComfortSelect
- 4 kookzones incl. 1 krachtig PowerFlex-kookgedeelte
- In 620 mm breed voor opliggende of vlakke inbouw
- Kortste aankooktijden – TwinBooster
- Koppeling met Con@ctivity en Miele@home

EAN: 4002516772323 / Materiaalnummer: 12488210 /
 Oud Materiaalnummer: 26746670BNE

| | |
|--------------------------------------|----------------------|
| Jubileumactie | |
| Jubileummodellen 125 | • |
| Verwarmingsoort | |
| Verwarmingsoort | Inductie |
| Model | |
| Onafhankelijk van fornuis | • |
| Design | |
| Elegant oppervlak van keramisch glas | • |
| Vlakke inbouw | • |
| Kleur van het keramisch glas | Zwart |
| Opliggende inbouw | • |
| Uitvoering kookzone | |
| Aantal kookzones | 4 |
| Aantal kookvelden | 1 |
| Maximaal aantal pannen/potten | 4 |
| PowerFlex-kookzones | |
| Aantal | 2 |
| Soort | PowerFlex kookzone |
| Diameter in mm | Ø 150 – 230 |
| Vermogen in W | 2100 |
| Booster in W | 3000 |
| TwinBooster in W | 3650 |
| 1e kookzone/kookvlak | |
| Positie | Links voor |
| Soort | Vario-kookzone |
| Afmetingen in mm | Ø 140-190 |
| Max. booster Vermogen in W | 2500 |
| Max. vermogen in W | 1850 |
| Max. TwinBooster-vermogen in W | 3000 |
| 2e kookzone/kookvlak | |
| Positie | Links achter |
| Soort | Vario-kookzone |
| Afmetingen in mm | Ø 100-160 |
| Max. booster Vermogen in W | 1700 |
| Max. vermogen in W | 1400 |
| Max. TwinBooster-vermogen in W | 2200 |
| 3e kookzone/kookvlak | |
| Positie | Rechts |
| Soort | PowerFlex-vergroting |
| Afmetingen in mm | 230x390 |
| Max. booster Vermogen in W | 4800 |
| Max. vermogen in W | 3400 |
| Max. TwinBooster-vermogen in W | 7300 |
| Bedieningsgemak | |
| Miele@home | • |
| Bediening via sensortoetsen | ComfortSelect |
| Automatische functie Con@ctivity 3.0 | • |
| Pan- en pangrootteherkenning | • |
| Indicatiekleur | Geel |
| Kookstartautomaat | • |


KM 7466 FL 125 Edition
Losse inductiekookplaat
met PowerFlex-kookvlak voor maximaal vermogen




EAN: 4002516772323 / Materiaalnummer: 12488210 /
Oud Materiaalnummer: 26746670BNE

| | |
|---|-------|
| Warmhouden | • |
| Stop&Go-functie | • |
| Recall-functie | • |
| Automatisch uitschakelen | • |
| Permanente panherkenning | • |
| Individuele instelmogelijkheden (bijvoorbeeld geluidssignalen) | • |
| Kookwekker | • |
| Efficiëntie en duurzaamheid | |
| Stroomverbruik in de uitstand in W | 0,5 |
| Stroomverbruik in de stand-bymodus in W | 1,0 |
| Stroomverbruik in netwerkgebonden stand-by in W | 2,0 |
| Tijdsduur tot automatisch schakelen in uitstand in min. | 20 |
| Tijdsduur tot automatisch schakelen in stand-by in min. | 20 |
| Tijdsduur tot automatisch schakelen in netwerkgebonden stand-by in min. | 20 |
| Onderhoudscomfort | |
| Eenvoudig te reinigen keramisch glas | • |
| Veiligheid | |
| Veiligheidsuitschakeling | • |
| Vergrendelingsfunctie | • |
| Vergrendeling | • |
| Geïntegreerde koelventilator | • |
| Oververhittingsbeveiliging | • |
| Restwarmte-indicatie | • |
| Technische gegevens | |
| Afmetingen in mm (breedte) | 620 |
| Afmetingen in mm (hoogte) | 51 |
| Afmetingen in mm (diepte) | 520 |
| Afmetingen uitsparing in mm (breedte) bij aansluitende inbouw | 600 |
| Afmetingen uitsparing in mm (diepte) bij aansluitende inbouw | 500 |
| Inbouwhoogte inclusief aansluitkast in mm | 51 |
| Interne afmetingen uitsparing buiten in mm (breedte) bij vlakke inbouw | 600 |
| Interne afmetingen uitsparing buiten in mm (diepte) bij vlakke inbouw | 500 |
| Gewicht in kg | 11 |
| Externe afmetingen uitsparing buiten in mm (breedte) bij vlakke inbouw | 624 |
| Externe afmetingen uitsparing buiten in mm (diepte) bij vlakke inbouw | 524 |
| Totale aansluitwaarde in kW | 7,30 |
| Lengte van de aansluitkabel in m | 1,4 |
| Spanning in V | 230 |
| Frequentie in Hz | 50-60 |
| Bijbehorende accessoires | |
| Aansluitkabel | Ja |
| Voucher voor een GGRP gourmet-grillplaat | • |

KM 7466 FL 125 Edition
Losse inductiekookplaat
met PowerFlex-kookvlak voor maximaal vermogen



KM7466FL (installation drawings)



KM7466FL (installation drawings) onset