

KWT 6322 UG-1

Onderbouw-wijnkoelkast

met FlexiFrame en Push2open voor meer flexibiliteit en een hoogwaardig design.



- Verschillende wijnen bewaren in aparte temperatuurzones
- Geen geurtjes in de koelruimte met de actief-air-clean-filter
- Uw wijnvoorraad wordt schitterend belicht – led-verlichting
- Prima bescherming van de wijnen door glazen deur met UV-filter
- Uw wijn veilig bewaren: uittrekbare draagroosters



EAN: 4002516770367 / Materiaalnummer: 12497000 /  
Oud Materiaalnummer: 36632202EU1

<b>Productcategorie</b>	
Wijnklimaatkast	•
<b>Model</b>	
Inbouwtoestel	•
Geïntegreerd inbouwtoestel	•
Integreerbaar onderbouwtoestel	•
Deuraanslag	Rechts
Deuraanslag/wisselbaar	•
Geschikt voor side-by-side	•
<b>Design</b>	
Kleur front	Glazen deur
Verlichting wijnklimaatzone	LED-verlichting
<b>Bedieningsgemak</b>	
Koppeling met Miele@home	•
Benodigde accessoires (na te bestellen)	XKS 3130 W
DynaCool	•
SoftClose	•
Hulp bij deur openen	Push2open
Push2open	•
Aantal houten draagplateaus	4
Materiaal van de houten draagplateaus	Beuk
Aantal FlexiFrame-roosters	3
NoteBoard	Ja
Vibratiearm bewaren	•
<b>Besturing</b>	
Bediening	TouchControl
Onafhankelijke temperatuurregeling in koel- en diepvrieszone	Nee
Aantal temperatuurzones	2
Min. in te stellen temperaturen in °C	5
Max. in te stellen temperaturen in °C	20
<b>Efficiëntie en duurzaamheid</b>	
Energie-efficiëntieklasse (A-G)	G
Jaarlijks energieverbruik in kWh	138,00
Dagelijks energieverbruik in kWh	0,39
<b>Veiligheid</b>	
Vergrendelingsfunctie	•
Akoestisch deuralarm	•
Optisch deuralarm	•
<b>Technische gegevens</b>	
Min. nisbreedte in mm	600
Max. nisbreedte in mm	600
Min. nishoogte in mm	820
Max. nishoogte in mm	870
Nisdiepte in mm	580
Toestelbreedte in mm	597
Toestelhoogte in mm	822
Toesteldiepte in mm	577
Gewicht in kg	48,0
Klimaatklasse	SN-ST

KWT 6322 UG-1

Onderbouw-wijnkoelkast

met FlexiFrame en Push2open voor meer flexibiliteit en een hoogwaardig design.



EAN: 4002516770367 / Materiaalnummer: 12497000 /


Oud Materiaalnummer: 36632202EU1

Koelzone in l	94
Plaats voor het aantal Bordeauxflessen van 0,75 l	34 flessen
Geluidsemissieklasse (A-D)	B
Geluidsemissies in dB(A) re1pW	35
Energieverbruik in milliampère (mA)	1500
Spanning in V	220-240
Zekering in A	10
Aantal fasen	1
Frequentie in Hz	50
Lengte van de aansluitkabel in m	2,8
<b>Bijbehorende accessoires</b>	
Active AirClean-filter	•


## KWT 6322 UG-1

Onderbouw-wijnkoelkast


met FlexiFrame en Push2open voor meer flexibiliteit en een hoogwaardig design.




KWT6312UGS, KWT6322UG, KWT6322UG-1, KWT6322UG edt/cs (installation drawings)



KWT6312UGS, KWT6322UG, KWT6322UG-1, KSK6300, Side by Side (installation drawing)



KWT6322UG, KWT6322UG-1, KWT6322UG edt/cs, Interior dimensions (Installation drawings)



KWT6312UGS, KWT6322UG, KWT6322UG-1, KWT6322UG edt/cs (installation drawings)