

KMDA 7676 FL-A BlackPerfection

Inductiekookplaat met geïntegreerde dampafvoer

met twee extra grote PowerFlex XL-kookzones voor luchtafvoer



- De stilste TwolnOne bij Miele – Silence-motor
- Geschikt voor flexibele luchtafvoerinstallaties
- Veel ruimte: 4 royale kookzones incl. 2 PowerFlex XL-zones
- Automatische regeling van de vermogensstanden – Con@ctivity
- Volledig zwart design zorgt voor een elegante uitstraling

A+

EAN: 4002516778219 / Materiaalnummer: 12505350 /
Oud Materiaalnummer: 26767678BNE

Model	
Inductiekookplaten met geïntegreerde dampafvoer	•
Ovenfuncties	
Luchtafvoer geleid met na te bestellen accessoires	DMK 150-1, DFK-xxxx
Circulatielucht ongeleid (Plug&Play-installatie)	Nee
Design	
Elegant oppervlak van keramisch glas	•
Vlakke inbouw	•
Kleur van het keramisch glas	Zwart
Opliggende inbouw	•
Geïntegreerde dampkap	•
Naadloos aansluitende dampkap	•
Kleur afdekrooster	Zwart
Kleur vetfilter	Zwart
Uitvoering kookzone	
Aantal kookzones	4
Aantal kookgebieden	2
Maximaal aantal pannen/potten	4
PowerFlex-kookzones	
Aantal	4
Soort	PowerFlex XL kookzone
Diameter in mm	Ø 150 – 230
Vermogen in W	2100
Booster in W	3000
TwinBooster in W	3650
1e kookzone/kookvlak	
Positie	Links
Soort	PowerFlex XL kookzone
Afmetingen in mm	230x460
Max. booster Vermogen in W	4800
Max. vermogen in W	3400
Max. TwinBooster-vermogen in W	7300
2e kookzone/kookvlak	
Positie	Rechts
Soort	PowerFlex XL kookzone
Afmetingen in mm	230x460
Max. booster Vermogen in W	4800
Max. vermogen in W	3400
Max. TwinBooster-vermogen in W	7300
Bedieningsgemak	
Miele@home	•
Bediening via sensortoetsen	ComfortSelect wit
Automatische functie Con@ctivity 3.0	•
Digitale weergave van de vermogensstanden	•
Indicatiekleur	Wit
Kookstartautomaat	•
Warmhouden	•
Stop&Go-functie	•
Recall-functie	•
Automatisch uitschakelen	•

KMDA 7676 FL-A BlackPerfection
 Inductiekookplaat met geïntegreerde dampafvoer
 met twee extra grote PowerFlex XL-kookzones voor luchtafvoer



EAN: 4002516778219 / Materiaalnummer: 12505350 /
 Oud Materiaalnummer: 26767678BNE

Permanente panherkenning	•
Individuele instelmogelijkheden (bijvoorbeeld geluidssignalen)	•
Nalooptijd 5/15 min.	•
Schoonmaakfunctie	•
Indicatie verzadiging vetfilter	•
Kookwekker	•
Gemakkelijk te reinigen CleanCover-afzuigunit	•
Efficiëntie en duurzaamheid	
Energie-efficiëntieklasse (A+++ – D)	A+
ECO-motor	•
Jaarlijks energieverbruik in kWh/jaar	32,4
Silence-motor	•
Categorie hydrodynamische efficiëntie	A
Verlichtingsefficiëntieklasse	-
Klasse voor vetfiltering	A
Onderhoudscomfort	
Eenvoudig te reinigen keramisch glas	•
Filtersysteem	
Aantal vaatwasserbestendige roestvrijstalen vetfilters roestvrij stalen vetfilters (10-laags)	1
Luchtafvoer	
Afzuigcapaciteit stand min. (m ³ /u) conform EN 61591	195
Afzuigcapaciteit stand max. (m ³ /u) conform EN 61591	530
Afzuigcapaciteit Intensiefstand (m ³ /uur) volgens EN 61591	610
Afzuigcapaciteit boosterstand (m ³ /uur)	610
Geluidsniveau stand min. (dB(A) re 1 pW) volgens EN 60704-3	41,0
Geluidsniveau stand max. (dB(A) re 1 pW) volgens EN 60704-3	68,0
Geluidsdruk stand min. (dB(A) re 20 µPa) volgens EN 60704-2-13	27,0
Geluidsdruk stand max. (dB(A) re 20 µPa) volgens EN 60704-2-13	54,0
Geluidsdruk Intensiefstand (dB(A) re20µPa) volgens EN 60704-2-13	53,0
Geluidsdruk boosterstand (dB(A) re20µPa) volgens EN 60704-2-13	53,0
Veiligheid	
Veiligheidsuitschakeling	•
Vergrendelingsfunctie	•
Vergrendeling	•
Geïntegreerde koelventilator	•
Oververhittingsbeveiliging	•
Restwarmte-indicatie	•
Technische gegevens	
Afmetingen in mm (breedte)	800
Afmetingen in mm (hoogte)	238
Afmetingen in mm (diepte)	520
Afmetingen uitsparing in mm (breedte) bij aansluitende inbouw	780

KMDA 7676 FL-A BlackPerfection

Inductiekookplaat met geïntegreerde dampafvoer


met twee extra grote PowerFlex XL-kookzones voor luchtafvoer




EAN: 4002516778219 / Materiaalnummer: 12505350 /
Oud Materiaalnummer: 26767678BNE

Afmetingen uitsparing in mm (diepte) bij aansluitende inbouw	500
Inbouwhoogte inclusief aansluitkast in mm	238
Interne afmetingen uitsparing buiten in mm (breedte) bij vlakke inbouw	780
Interne afmetingen uitsparing buiten in mm (diepte) bij vlakke inbouw	500
Gewicht in kg	20
Externe afmetingen uitsparing buiten in mm (breedte) bij vlakke inbouw	804
Externe afmetingen uitsparing buiten in mm (diepte) bij vlakke inbouw	524
Totale aansluitwaarde in kW	7,50
Spanning in V	230
Frequentie in Hz	50-60
Lengte van de aansluitkabel in m	1,6
Bijbehorende accessoires	
Aansluitkabel	Ja


KMDA 7676 FL-A BlackPerfection
 Inductiekookplaat met geïntegreerde dampafvoer
 met twee extra grote PowerFlex XL-kookzones voor luchtafvoer




KMDA7676FL, KMDA7876FL – Installation drawing




KMDA7676FL, KMDA7876FL – flush – Installation drawing




KMDA7676FL, KMDA7876FL – Side view lying on top – Installation drawing




KMDA7676FL, KMDA7876FL – Side view lying on top+X – Installation drawing




KMDA7676FL, KMDA7876FL – Side view flush – Installation drawing




KMDA7676FL, KMDA7876FL – Side view flush+X – Installation drawing



KMDA7676FL, KMDA7876FL – Side view lying on top, Plug&Play – Installation drawing




KMDA7676FL, KMDA7876FL – Side view lying on top+X, Plug&Play – Installation drawing




KMDA7676FL, KMDA7876FL – Side view flush, Plug&Play – Installation drawing


KMDA 7676 FL-A BlackPerfection
 Inductiekookplaat met geïntegreerde dampafvoer
 met twee extra grote PowerFlex XL-kookzones voor luchtafvoer




KMDA7676FL, KMDA7876FL – Side view flush-X, Plug&Play – Installation drawing




KMDA7676FL, KMDA7876FL – Installation variant 1 Basis -drawing




KMDA7676FL, KMDA7876FL – Installation variant 2 Basis – drawing




KMDA7676FL, KMDA7876FL -Installation variant 3 Basis – drawing




KMDA7676FL, KMDA7876FL – Installation variant 9 Exhaust air – drawing




KMDA7676FL, KMDA7876FL – Installation variant 10 Exhaust air – drawing



KMDA7676FL, KMDA7876FL – Installation variant 11 Exhaust air – drawing



KMDA7676FL, KMDA7876FL – Installation variant 12 Exhaust air – drawing



KMDA7676FL/FR, KMDA7876FL/FR, Exhaust air (Installation drawing)