

KMDA 7676 FL-U BlackPerfection

Inductiekookplaat met geïntegreerde dampafvoer

met twee extra grote PowerFlex XL-kookzones voor luchtcirculatie



- De stilste TwolnOne bij Miele – Silence-motor
- Flexibele installatie – Plug&Play of geleide luchtcirculatie
- Veel ruimte: 4 royale kookzones incl. 2 PowerFlex XL-zones
- Automatische regeling van de vermogensstanden – Con@ctivity
- Volledig zwart design zorgt voor een elegante uitstraling

EAN: 4002516777960 / Materiaalnummer: 12505400 /
Oud Materiaalnummer: 26767679BNE

Model	
Inductiekookplaten met geïntegreerde dampafvoer	•
Ovenfuncties	
Circulatielucht geleid met na te bestellen accessoires	Recirculatie
Circulatielucht geleid met na te bestellen accessoires	DFK-xxxx, DUU 1500, DUU 600
Circulatielucht ongeleid (Plug&Play-installatie)	Ja
Design	
Elegant oppervlak van keramisch glas	•
Vlakke inbouw	•
Kleur van het keramisch glas	Zwart
Opliggende inbouw	•
Geïntegreerde dampkap	•
Naadloos aansluitende dampkap	•
Kleur afdekkrooster	Zwart
Kleur vetfilter	Zwart
Uitvoering kookzone	
Aantal kookzones	4
Aantal kookgebieden	2
Maximaal aantal pannen/potten	4
PowerFlex-kookzones	
Aantal	4
Soort	PowerFlex XL kookzone
Diameter in mm	Ø 150 – 230
Vermogen in W	2100
Booster in W	3000
TwinBooster in W	3650
1e kookzone/kookvlak	
Positie	Links
Soort	PowerFlex XL kookzone
Afmetingen in mm	230x460
Max. booster Vermogen in W	4800
Max. vermogen in W	3400
Max. TwinBooster-vermogen in W	7300
2e kookzone/kookvlak	
Positie	Rechts
Soort	PowerFlex XL kookzone
Afmetingen in mm	230x460
Max. booster Vermogen in W	4800
Max. vermogen in W	3400
Max. TwinBooster-vermogen in W	7300
Bedieningsgemak	
Miele@home	•
Bediening via sensortoetsen	ComfortSelect wit
Automatische functie Con@ctivity 3.0	•
Digitale weergave van de vermogensstanden	•
Indicatiekleur	Geel
Kookstartautomaat	•
Warmhouden	•
Stop&Go-functie	•

KMDA 7676 FL-U BlackPerfection

Inductiekookplaat met geïntegreerde dampafvoer

met twee extra grote PowerFlex XL-kookzones voor luchtcirculatie




EAN: 4002516777960 / Materiaalnummer: 12505400 /
Oud Materiaalnummer: 26767679BNE

Recall-functie	•
Automatisch uitschakelen	•
Permanente panherkenning	•
Individuele instelmogelijkheden (bijvoorbeeld geluidssignalen)	•
Aanduiding verzadiging actief-koolstoffilter	•
Nalooptijd 5/15 min.	•
Schoonmaakfunctie	•
Indicatie verzadiging vetfilter	•
Kookwekker	•
Gemakkelijk te reinigen CleanCover-afzuigunit	•
Efficiëntie en duurzaamheid	
ECO-motor	•
Silence-motor	•
Onderhoudscomfort	
Eenvoudig te reinigen keramisch glas	•
Recirculatie	
Afzuigcapaciteit stand min. (m ³ /u) conform EN 61591	160
Afzuigcapaciteit stand max. (m ³ /u) conform EN 61591	520
Afzuigcapaciteit boosterstand 1 (m ³ /uur) volgens EN 61591	520
Geluidsniveau stand min. (dB(A) re 1 pW) volgens EN 60704-3	47,0
Geluidsniveau stand max. (dB(A) re 1 pW) volgens EN 60704-3	70,0
Geluidsdruk stand min. (dB(A) re 20 µPa) volgens EN 60704-2-13	34,0
Geluidsdruk stand max. (dB(A) re 20 µPa) volgens EN 60704-2-13	57,0
Geluidsdruk boosterstand 1 (dB(A) re 20µPa) volgens EN 60704-2-13	57,0
Veiligheid	
Veiligheidsuitschakeling	•
Vergrendelingsfunctie	•
Vergrendeling	•
Geïntegreerde koelventilator	•
Oververhittingsbeveiliging	•
Restwarmte-indicatie	•
Technische gegevens	
Afmetingen in mm (breedte)	800
Afmetingen in mm (hoogte)	238
Afmetingen in mm (diepte)	520
Afmetingen uitsparing in mm (breedte) bij aansluitende inbouw	780
Afmetingen uitsparing in mm (diepte) bij aansluitende inbouw	500
Inbouwhoogte inclusief aansluitkast in mm	238
Interne afmetingen uitsparing buiten in mm (breedte) bij vlakke inbouw	780
Interne afmetingen uitsparing buiten in mm (diepte) bij vlakke inbouw	500
Gewicht in kg	20

KMDA 7676 FL-U BlackPerfection

Inductiekookplaat met geïntegreerde dampafvoer

met twee extra grote PowerFlex XL-kookzones voor luchtcirculatie



EAN: 4002516777960 / Materiaalnummer: 12505400 /
Oud Materiaalnummer: 26767679BNE

Externe afmetingen uitsparing buiten in mm (breedte) bij vlakke inbouw	804
------------------------------------------------------------------------	-----

Externe afmetingen uitsparing buiten in mm (diepte) bij vlakke inbouw	524
-----------------------------------------------------------------------	-----

Totale aansluitwaarde in kW	7,50
-----------------------------	------

Spanning in V	230
---------------	-----

Frequentie in Hz	50-60
------------------	-------

Lengte van de aansluitkabel in m	1,6
----------------------------------	-----


Bijbehorende accessoires	
---------------------------------	--

Aansluitkabel	Ja
---------------	----


Actief koolstoffilter voor luchtcirculatie	•
--------------------------------------------	---

Plug&Play-adapter	•
-------------------	---


KMDA 7676 FL-U BlackPerfection
Inductiekookplaat met geïntegreerde dampafvoer
met twee extra grote PowerFlex XL-kookzones voor luchtcirculatie




KMDA7676FL-U BlackPerfection, KMDA7876FL-U – flush installation, drilling template, Installation depth 20 cm




KMDA7676FL-U, KMDA7876FL-U – surface installation, drilling template, Installation drawing




KMDA7676FL-U, KMDA7876FL-U – surface installation, 21 cm, drilling template, Installation drawing




KMDA7676FL-U, KMDA7876FL-U – flush installation, drilling template, Installation depth 21 cm, Installation drawing




KMDA7676FL, KMDA7876FL – Installation drawing




KMDA7676FL, KMDA7876FL – flush – Installation drawing



KMDA7676FL, KMDA7876FL – Side view lying on top – Installation drawing




KMDA7676FL, KMDA7876FL – Side view lying on top+X – Installation drawing




KMDA7676FL, KMDA7876FL – Side view flush – Installation drawing


KMDA 7676 FL-U BlackPerfection
 Inductiekookplaat met geïntegreerde dampafvoer
 met twee extra grote PowerFlex XL-kookzones voor luchtcirculatie




KMDA7676FL, KMDA7876FL – Side view flush+X – Installation drawing




KMDA7676FL, KMDA7876FL – Side view lying on top, Plug&Play – Installation drawing




KMDA7676FL, KMDA7876FL – Side view lying on top+X, Plug&Play – Installation drawing




KMDA7676FL, KMDA7876FL – Side view flush, Plug&Play – Installation drawing




KMDA7676FL, KMDA7876FL – Side view flush+X, Plug&Play – Installation drawing




KMDA7676FL, KMDA7876FL – Installation variant 1 Basis -drawing



KMDA7676FL, KMDA7876FL – Installation variant 2 Basis – drawing




KMDA7676FL, KMDA7876FL – Installation variant 3 Basis – drawing




KMDA7676FL, KMDA7876FL – Installation variant 4 Circulating air – drawing


KMDA 7676 FL-U BlackPerfection
 Inductiekookplaat met geïntegreerde dampafvoer
 met twee extra grote PowerFlex XL-kookzones voor luchtcirculatie




KMDA7676FL, KMDA7876FL – Installation variant
 5 Circulating air – drawing




KMDA7676FL, KMDA7876FL – Installation variant
 6 Circulating air – drawing




KMDA7676FL, KMDA7876FL – Installation variant
 13 Circulating air – drawing



KMDA7676FL, KMDA7876FL – Installation variant
 14 Circulating air – drawing



KMDA7676FL/FR, KMDA7876FL/FR, Air circulation
 (Installation drawing)



KMDA7676FL/FR, KMDA7876FL/FR, Plug&Play
 (Installation drawing)