

KMDA 7876 FL-U 125 Gala Ed

Inductiekookplaat met geïntegreerde dampafvoer

en MattFinish met 2 extra grote PowerFlex XL-kookzones voor luchtcirculatie



- Stijlvol oppervlak voor een uniek keukendesign – MattFinish
- De stilste TwolnOne bij Miele – Silence-motor
- Flexibele installatie – Plug&Play of geleide luchtcirculatie
- Veel ruimte: 4 royale kookzones incl. 2 PowerFlex XL-zones
- Koppeling met Con@ctivity en Miele@home

EAN: 4002516815921 / Materiaalnummer: 12513350 /
Oud Materiaalnummer: 26787679BNE

Model	
Inductiekookplaten met geïntegreerde dampafvoer	•
Ovenfuncties	
Circulatielucht geleid met na te bestellen accessoires	Recirculatie
Circulatielucht geleid met na te bestellen accessoires	DFK-xxxx, DUU 1500, DUU 600
Circulatielucht ongeleid (Plug&Play-installatie)	Ja
Design	
Elegant oppervlak van keramisch glas	•
Vlakke inbouw	•
Krasbestendig oppervlak	MattFinish
Kleur van het keramisch glas	Matzwart
Anti-vingerafdruk-effect	•
Geïntegreerde dampkap	•
Naadloos aansluitende dampkap	•
Kleur afdekrrooster	Zwart
Kleur vetfilter	Zwart
Uitvoering kookzone	
Aantal kookzones	4
Aantal kookgebieden	2
Maximaal aantal pannen/potten	4
PowerFlex-kookzones	
Aantal	4
Soort	PowerFlex XL kookzone
Diameter in mm	Ø 150 – 230
Vermogen in W	2100
Booster in W	3000
TwinBooster in W	3650
1e kookzone/kookvlak	
Positie	Links
Soort	PowerFlex XL kookzone
Afmetingen in mm	230x460
Max. booster-energie in W	4800
Max. vermogen in W	3400
Max. TwinBooster-energie in W	7300
2e kookzone/kookvlak	
Positie	Rechts
Soort	PowerFlex XL kookzone
Afmetingen in mm	230x460
Max. booster-energie in W	4800
Max. vermogen in W	3400
Max. TwinBooster-energie in W	7300
Bedieningsgemak	
Miele@home	•
Bediening via sensortoetsen	ComfortSelect wit
Automatische functie Con@ctivity	•
Digitale weergave van de vermogensstanden	•
Indicatiekleur	Wit
Kookstartautomaat	•
Warmhouden	•

KMDA 7876 FL-U 125 Gala Ed

Inductiekookplaat met geïntegreerde dampafvoer

en MattFinish met 2 extra grote PowerFlex XL-kookzones voor luchtcirculatie



EAN: 4002516815921 / Materiaalnummer: 12513350 /
Oud Materiaalnummer: 26787679BNE

Stop&Go-functie	•
Recall-functie	•
Automatisch uitschakelen	•
Permanente panherkenning	•
Individuele instelmogelijkheden (bijvoorbeeld geluidssignalen)	•
Aanduiding verzadiging actief-koolstoffilter	•
Nalooptijd 5/15 min.	•
Schoonmaakfunctie	•
Indicatie verzadiging vetfilter	•
Kookwekker	•
Gemakkelijk te reinigen CleanCover-afzuigunit	•
Efficiëntie en duurzaamheid	
ECO-motor	•
Silence-motor	•
Onderhoudscomfort	
Eenvoudig te reinigen keramisch glas	•
Filtersysteem	
Aantal vaatwasserbestendige roestvrijstalen vetfilters roestvrij stalen vetfilters (10-laags)	1
Recirculatie	
Afzuigcapaciteit stand min. (m ³ /u) conform EN 61591	145
Afzuigcapaciteit stand max. (m ³ /u) conform EN 61591	465
Afzuigcapaciteit boosterstand 1 (m ³ /uur) volgens EN 61591	510
Geluidsniveau stand min. (dB(A) re 1 pW) volgens EN 60704-3	47,0
Geluidsniveau stand max. (dB(A) re 1 pW) volgens EN 60704-3	68,0
Geluidsdruk stand min. (dB(A) re 20 µPa) volgens EN 60704-2-13	34,0
Geluidsniveau boosterstand 1 (dB(A) re 1 pW) volgens EN 60704-3	70,0
Geluidsdruk stand max. (dB(A) re 20 µPa) volgens EN 60704-2-13	55,0
Geluidsdruk boosterstand 1 (dB(A) re 20 µPa) volgens EN 60704-2-13	57,0
Veiligheid	
Veiligheidsuitschakeling	•
Vergrendelingsfunctie	•
Vergrendeling	•
Geïntegreerde koelventilator	•
Oververhittingsbeveiliging	•
Restwarmte-indicatie	•
Aansluiting voor raamcontactschakelaar	•
Technische gegevens	
Afmetingen in mm (breedte)	800
Afmetingen in mm (hoogte)	238
Afmetingen in mm (diepte)	520
Afmetingen uitsparing in mm (breedte) bij aansluitende inbouw	780
Afmetingen uitsparing in mm (diepte) bij aansluitende inbouw	500

KMDA 7876 FL-U 125 Gala Ed

Inductiekookplaat met geïntegreerde dampafvoer

en MattFinish met 2 extra grote PowerFlex XL-kookzones voor luchtcirculatie




EAN: 4002516815921 / Materiaalnummer: 12513350 /
Oud Materiaalnummer: 26787679BNE

Inbouwhoogte inclusief aansluitkast in mm	238
Interne afmetingen uitsparing buiten in mm (breedte) bij vlakke inbouw	780
Interne afmetingen uitsparing buiten in mm (diepte) bij vlakke inbouw	500
Gewicht in kg	20
Externe afmetingen uitsparing buiten in mm (breedte) bij vlakke inbouw	804
Externe afmetingen uitsparing buiten in mm (diepte) bij vlakke inbouw	524
Totale aansluitwaarde in kW	7,50
Spanning in V	230
Frequentie in Hz	50-60
Lengte van de aansluitkabel in m	1,6
Bijbehorende accessoires	
Aansluitkabel	Ja
Actief koolstoffilter voor luchtcirculatie	•
Plug&Play-adapter	•


KMDA 7876 FL-U 125 Gala Ed

Inductiekookplaat met geïntegreerde dampafvoer


en MattFinish met 2 extra grote PowerFlex XL-kookzones voor luchtcirculatie



KMDA7676FL-U BlackPerfection, KMDA7876FL-U – flush installation, drilling template, Installation depth 20 cm




KMDA7676FL-U, KMDA7876FL-U – flush installation, drilling template, Installation depth 21 cm, Installation drawing




KMDA7676FL, KMDA7876FL – Side view lying on top – Installation drawing

KMDA7676FL-U, KMDA7876FL-U – surface installation, drilling template, Installation drawing




KMDA7676FL, KMDA7876FL – Installation drawing


KMDA7676FL-U, KMDA7876FL-U – surface installation, 21 cm, drilling template, Installation drawing



KMDA7676FL, KMDA7876FL – flush – Installation drawing



KMDA7676FL, KMDA7876FL – Side view lying on top+X – Installation drawing




KMDA7676FL, KMDA7876FL – Side view flush – Installation drawing


KMDA 7876 FL-U 125 Gala Ed

Inductiekookplaat met geïntegreerde dampafvoer


en MattFinish met 2 extra grote PowerFlex XL-kookzones voor luchtcirculatie




KMDA7676FL, KMDA7876FL – Side view lying on top, Plug&Play – Installation drawing




KMDA7676FL, KMDA7876FL – Side view lying on top+X, Plug&Play – Installation drawing




KMDA7676FL, KMDA7876FL – Side view flush, Plug&Play – Installation drawing




KMDA7676FL, KMDA7876FL – Side view flush+X, Plug&Play – Installation drawing




KMDA7676FL, KMDA7876FL – Installation variant 1 Basis -drawing




KMDA7676FL, KMDA7876FL – Installation variant 2 Basis - drawing



KMDA7676FL, KMDA7876FL -Installation variant 3 Basis - drawing




KMDA7676FL, KMDA7876FL – Installation variant 4 Circulating air - drawing




KMDA7676FL, KMDA7876FL – Installation variant 5 Circulating air - drawing


KMDA 7876 FL-U 125 Gala Ed
 Inductiekookplaat met geïntegreerde dampafvoer
 en MattFinish met 2 extra grote PowerFlex XL-kookzones voor luchtcirculatie




KMDA7676FL, KMDA7876FL – Installation variant
 6 Circulating air – drawing




KMDA7676FL, KMDA7876FL – Installation variant
 13 Circulating air – drawing



KMDA7676FL, KMDA7876FL – Installation variant
 14 Circulating air – drawing



KMDA7676FL/FR, KMDA7876FL/FR, Air circulation
 (Installation drawing)



KMDA7676FL/FR, KMDA7876FL/FR, Plug&Play
 (Installation drawing)