

## KMDA 7876 FL-U 125 Gala Ed

Inductiekookplaat met geïntegreerde dampafvoer

en MattFinish met 2 extra grote PowerFlex XL-kookzones voor luchtcirculatie



- Stijlvol oppervlak voor een uniek keukendesign – MattFinish
- De stilste TwolnOne bij Miele – Silence-motor
- Flexibele installatie – geleide luchtcirculatie (bijv. met DFKS-UR) of Plug&Play
- Veel ruimte: 4 royale kookzones incl. 2 PowerFlex XL-zones
- Koppeling met Con@ctivity en Miele@home

EAN: 4002516815921 / Materiaalnummer: 12513350 /  
Oud Materiaalnummer: 26787679BNE

<b>Jubileumactie</b>	
Jubileummodellen 125	•
<b>Jubileumactie</b>	
125 Gala Edition	•
<b>Model</b>	
Inductiekookplaten met geïntegreerde dampafvoer	•
<b>Ovenfuncties</b>	
Circulatielucht geleid met na te bestellen accessoires	DFK-xxx,DUU 1500,DUU 600
Circulatielucht geleid met na te bestellen accessoires	Recirculatie
Circulatielucht ongeleid (Plug&Play-installatie)	•
<b>Design</b>	
Elegant oppervlak van keramisch glas	•
Vlakke inbouw	•
Krasbestendig oppervlak	MattFinish
Kleur van het keramisch glas	Matzwart
Anti-vingerafdruk-effect	•
Geïntegreerde dampkap	•
Kleur afdekrooster	Zwart
Kleur vetfilter	Zwart
<b>Uitvoering kookzone</b>	
Aantal kookzones	4
Aantal kookgebieden	2
Maximaal aantal pannen/potten	4
<b>PowerFlex-kookzones</b>	
Aantal	4
Soort	PowerFlex XL kookzone
Afmeting in mm	Ø 150 – 230
Max. vermogen in W	2100
Max. boosterconsumptie in W	3000
Max. TwinBooster-consumptie in W	3650
<b>1e kookzone/kookvlak</b>	
Positie	Links
Soort	PowerFlex XL kookzone
Afmetingen in mm	230x460
Max. boosterconsumptie in W	4800
Max. vermogen in W	3400
Max. TwinBooster-consumptie in W	7300
<b>2e kookzone/kookvlak</b>	
Positie	Rechts
Soort	PowerFlex XL kookzone
Afmetingen in mm	230x460
Max. boosterconsumptie in W	4800
Max. vermogen in W	3400
Max. TwinBooster-consumptie in W	7300
<b>Bedieningsgemak</b>	
Netwerken met Miele@home	•
Automatische functie Con@ctivity	•

KMDA 7876 FL-U 125 Gala Ed

Inductiekookplaat met geïntegreerde dampafvoer

en MattFinish met 2 extra grote PowerFlex XL-kookzones voor luchtcirculatie



EAN: 4002516815921 / Materiaalnummer: 12513350 /

Oud Materiaalnummer: 26787679BNE

Digitale weergave van de vermogensstanden	•
Bediening via sensortoetsen	ComfortSelect wit
Displaykleur	Wit
Permanente panherkenning	•
Aanduiding verzadiging actief-koolstoffilter	•
Nalooptijd 5/15 min.	•
Stop&Go-functie	•
Schoonmaakfunctie	•
Recall-functie	•
Indicatie verzadiging vetfilter	•
Kookwekker	•
Automatisch uitschakelen	•
Kookstartautomaat	•
Warmhouden	•
Individuele instelmogelijkheden (bijvoorbeeld geluidssignalen)	•
<b>Efficiëntie en duurzaamheid</b>	
ECO-motor	•
Silence-motor	•
<b>Onderhoudscomfort</b>	
Eenvoudig te reinigen keramisch glas	•
Gemakkelijk te reinigen binnenkant van de kap – CleanCover	•
<b>Filtersysteem</b>	
Aantal roestvrijstalen vetfilters geschikt voor de vaatwasser (10-laags)	1
<b>Recirculatie</b>	
Afzuigcapaciteit stand min. (m <sup>3</sup> /u) conform EN 61591	145
Afzuigcapaciteit stand max. (m <sup>3</sup> /u) conform EN 61591	465
Luchtverplaatsingsvermogen in boosterstand 1 (m <sup>3</sup> /h) volgens EN 61591	510
Geluidsniveau stand min. (dB(A) re 1 pW) volgens EN 60704-3	47,0
Geluidsniveau stand max. (dB(A) re 1 pW) volgens EN 60704-3	68,0
Geluidsniveau in boosterstand 1 (dB(A) re 1 pW) volgens EN 60704-3	70,0
Geluidsdruk stand min. (dB(A) re 20 µPa) volgens EN 60704-2-13	34,0
Geluidsdruk stand max. (dB(A) re 20 µPa) volgens EN 60704-2-13	55,0
Geluidsdruk in boosterstand 1 (dB(A) re 20 µPa) volgens EN 60704-2-13	57,0
<b>Veiligheid</b>	
Veiligheidsuitschakeling	•
Vergrendelingsfunctie	•
Vergrendeling	•
Geïntegreerde koelventilator	•
Oververhittingsbeveiliging	•
Restwarmte-indicatie	•

## KMDA 7876 FL-U 125 Gala Ed

Inductiekookplaat met geïntegreerde dampafvoer

en MattFinish met 2 extra grote PowerFlex XL-kookzones voor luchtcirculatie



EAN: 4002516815921 / Materiaalnummer: 12513350 /

Oud Materiaalnummer: 26787679BNE

Aansluiting voor raamcontactschakelaar

•


### Technische gegevens

Afmetingen in mm (breedte)	800
Afmetingen in mm (hoogte)	238
Afmetingen in mm (diepte)	520
Afmetingen uitsparing in mm (breedte) bij aansluitende inbouw	780 mm
Afmetingen uitsparing in mm (diepte) bij aansluitende inbouw	500 mm
Inbouwhoogte inclusief aansluitkast in mm	238
Interne afmetingen uitsparing buiten in mm (breedte) bij vlakke inbouw	780
Interne afmetingen uitsparing buiten in mm (diepte) bij vlakke inbouw	500
Gewicht in kg	20
Externe afmetingen uitsparing buiten in mm (breedte) bij vlakke inbouw	804
Externe afmetingen uitsparing buiten in mm (diepte) bij vlakke inbouw	524
Totale aansluitwaarde in kW	7,50
Spanning in V	230
Frequentie in Hz	50-60
Lengte van de aansluitkabel in m	2
<b>Bijbehorende accessoires</b>	
Aansluitkabel	Ja
Actief koolstoffilter voor luchtcirculatie	•
Plug&Play-adapter	•

## KMDA 7876 FL-U 125 Gala Ed

Inductiekookplaat met geïntegreerde dampafvoer




en MattFinish met 2 extra grote PowerFlex XL-kookzones voor luchtcirculatie



KMDA7676FL-U BlackPerfection, KMDA7876FL-U – flush installation, drilling template, Installation depth 23,8 cm

KMDA7676FL-U, KMDA7876FL-U – surface installation, drilling template, 23,8 cm, Installation drawing




KMDA7676FL-U, KMDA7876FL-U – surface installation, 24,8 cm, drilling template, Installation drawing



KMDA7676FL-U, KMDA7876FL-U – flush installation, drilling template, Installation depth 24,8 cm, Installation drawing

KMDA7676FL, KMDA7876FL – Installation drawing

KMDA7676FL, KMDA7876FL – flush – Installation drawing



KMDA7676FL, KMDA7876FL – Side view lying on top – Installation drawing


KMDA7676FL, KMDA7876FL – Side view lying on top+X – Installation drawing

KMDA7676FL, KMDA7876FL – Side view flush – Installation drawing


## KMDA 7876 FL-U 125 Gala Ed

Inductiekookplaat met geïntegreerde dampafvoer


en MattFinish met 2 extra grote PowerFlex XL-kookzones voor luchtcirculatie




KMDA7676FL, KMDA7876FL – Side view lying on top, Plug&Play – Installation drawing




KMDA7676FL, KMDA7876FL – Side view lying on top+X, Plug&Play – Installation drawing




KMDA7676FL, KMDA7876FL – Side view flush, Plug&Play – Installation drawing




KMDA7676FL, KMDA7876FL – Side view flush+X, Plug&Play – Installation drawing




KMDA7676FL, KMDA7876FL – Installation variant 1 Basis-drawing




KMDA7676FL, KMDA7876FL – Installation variant 2 Basis – drawing



KMDA7676FL, KMDA7876FL - Installation variant 3 Basis – drawing




KMDA7676FL, KMDA7876FL – Installation variant 4 Circulating air – drawing




KMDA7676FL, KMDA7876FL – Installation variant 5 Circulating air – drawing


KMDA 7876 FL-U 125 Gala Ed  
 Inductiekookplaat met geïntegreerde dampafvoer  
 en MattFinish met 2 extra grote PowerFlex XL-kookzones voor luchtcirculatie




KMDA7676FL, KMDA7876FL – Installation variant  
 6 Circulating air – drawing




KMDA7676FL, KMDA7876FL – Installation variant  
 13 Circulating air – drawing



KMDA7676FL, KMDA7876FL – Installation variant  
 14 Circulating air – drawing



KMDA7676FL/FR, KMDA7876FL/FR, Air circulation  
 (Installation drawing)



KMDA7676FL/FR, KMDA7876FL/FR, Plug&Play  
 (Installation drawing)