

H 2455 B ACTIVE

Oven

met een modern design, timer en PerfectClean tegen een voordelige instapprijs.



- 7-segmentdisplay met verzinkbare knop: EasyControl
- Zeer eenvoudige reiniging – PerfectClean-uitvoering
- Veel ruimte en flexibiliteit: oveninhoud van 76 l op 5 niveaus
- Beschermt tegen verbrandingen – koele voorkant
- Altijd op tijd dankzij perfect tijdmanagement – Timerfunctie

A+

EAN: 4002516790396 / Materiaalnummer: 12523730 /
Oud Materiaalnummer: 22245524EU1

Model	
Kleur toestel	Obsidiaanzwart
Model en design	
Inbouwoven	•
Verzinkbare knoppen	•
Voordelen	
Snel opwarmen	•
Ovenfuncties	
Ontdooien	•
Eco-hetelucht	•
Grill	•
Hetelucht plus	•
Intensief bakken	•
Boven-/onderwarmte	•
Onderwarmte	•
Circulatiegrill	•
Bedieningsgemak	
Display	EasyControl
Dagtijdweergave	•
Kookwekker	•
Programmering einde bereidingstijd	•
Programmering bereidingstijd	•
Weergave werkelijke temperatuur	•
Weergave ingestelde temperatuur	•
Geluidssignaal bij het bereiken van de ingestelde temperatuur	•
Voorgeprogrammeerde temperaturen	•
Individuele instellingen	•
Efficiëntie en duurzaamheid	
Energie-efficiëntieklasse (A+++ – D)	A+
Restwarmtebenutting	•
Onderhoudscomfort	
Ovenruimte met PerfectClean en katalytische achterwand	•
CleanGlass-deur	•
Veiligheid	
Koelsysteem met koel front	•
Veiligheidsuitschakeling	•
Vergrendeling	•
Kookplaatbesturing	
Combinatie met elektrische kookplaat	•
Technische gegevens	
Oveninhoud in l	76
Aantal niveaus	5
Aantal niveaus ovenruimte 1	5
Aantal niveaus ovenruimte 2	5
Genummerde niveaus	•
Ovenverlichting	1 halogeen spot
Temperaturen in °C	30–280
Min. temperaturen in °C	30
Max. temperaturen in °C	280

H 2455 B ACTIVE

Oven

met een modern design, timer en PerfectClean tegen een voordelige instapprijs.



EAN: 4002516790396 / Materiaalnummer: 12523730 /

Oud Materiaalnummer: 22245524EU1

Min. nisbreedte in mm	560
Max. nisbreedte in mm	568
Nishoogte min. in mm	590
Nishoogte max. in mm	595
Nisdiepte in mm	550
Toestelbreedte in mm	595
Toestelhoogte in mm	596
Toesteldiepte in mm	569
Gewicht in kg	42,0
Totale aansluitwaarde in kW	3,50
Spanning in V	220-240
Frequentie in Hz	50
Zekering in A	16
Aantal fasen	1
Aansluitkabel met netstekker	•
Lengte van de aansluitkabel in m	1,50
Verlichting vervangen	Klant
Bijbehorende accessoires	
Universele bakplaat met PerfectClean HUBB 71	1
Bak- en braadrooster	1
Uitneembare bakplaatgeleiders (paar)	1

Beschikbare displaytalen

Beschikbare displaytalen via MultiLingua

bahasa malaysia, dansk, deutsch, eesti, english, english (AU), english (CA), english (GB), english (US), español, français, français (CA), français (FR), hrvatski, italiano, latviesu, lietuviu, magyar, nederlands, norsk, polski, portugûês, русский, română, slovenčina, slovenščina, srpski, suomi, svenska, türkçe, українська, čeština, ελληνικά,

H 2455 B ACTIVE

Oven

met een modern design, timer en PerfectClean tegen een voordelige instapprijs.



installation H7000 XL, installation drawing



side view H7000 XL, installation drawings



built-in H7000 XL, installation drawing



Installation H7000 XL underframe, installation drawings



side view H7000 XL build-under, installation drawing



H2465B, H2465BP, H2466B, H2466BP, H2467B, H2467BP, H2468B, H2468BP, H2469B, H2469BP installation drawings